

# PHILIPS

Električni brivnik za  
moko in suho britje

Shaver series 9000

Natančna rezila V-Track

8-smerne glave ContourDetect

Sistem SmartClean Plus

Oblikovalnik brade SmartClick



S9111/31



## Popolnost na vsakem koraku

Odreže do 20 % več dlak\* v enem koraku

Brivnik 9000 je naš najnaprednejši brivnik doslej. Edinstvena tehnologija za zaznavanje linij obraza izjemno dobro zajame vsako linijo vašega obraza, sistem V-Track pa vodi dlake v najboljši položaj za britje, za najboljše rezultate.

### Zasnovan za popolnost

- Rezila idealno vodijo dlake na položaj za natančno britje
- Glave se premikajo v 8 različnih smereh za vrhunske rezultate

### Udobno britje

- Aquatec omogoča udobno suho in osvežujoče moko britje

### Enostavna uporaba

- Intuitivne ikone olajšajo uporabo funkcij
- 50 minut brezžičnega britja po eni uri polnjenja
- Brivnik lahko do čistega sperete pod tekočo vodo
- Z 2-letno garancijo


### Izkoristite vse možnosti brivnika

- Z vložki SmartClean bo brivnik vedno kot nov
- Pritrdljivi oblikovalnik brade s 5 nastavitvami dolžine



## Značilnosti

### Sistem rezil V-Track Precision



Zagotovite si popolnoma gladko britje. Rezila V-Track Precision nežno postavijo vsako dlako v najboljši položaj za rezanje, tudi če so dlake poležene ali različnih dolžin. Brivnik brije 30 % bližje koži in z manj gibi, kožo pa pusti v odličnem stanju.

### 8-smerne glave ContourDetect



Z 8-smernimi glavami ContourDetect sledite vsem linijah obraza in vratu. Z vsakim gibom zajamete 20 % več dlak. Britje je vedno izjemno natančno in gladko.

### Aquatec za mokro in suho britje



Sami izberite, kako se želite briti. Z načinom Aquatec Wet & Dry se lahko odločite za hitro in udobno suho britje, prav tako pa se lahko brijete tudi mokro, z gelom ali peno – tudi pod prho.

### Sistem SmartClean Plus



Sistem SmartClean Plus ob pritisku gumba očisti, namaže, posuši in napolni brivnik, zato vedno zagotavlja optimalno uporabo.

### Oblikovalnik brade SmartClick



Izboljšajte svoj videz z nastavkom za oblikovanje brade SmartClick. Izberete lahko med 5 nastavitvami dolžine in ustvarite od popolnega neobritega videza do kratke, lično prirezane brade. Zaobljene konice in glavniki preprečujejo draženje kože.

### 3-stopenjski LED-zaslon



Intuitivni zaslon prikazuje pomembne informacije za optimalno delovanje brivnika: - 3-stopenjski indikatorji baterije in potovalnega zaklepa - Indikator čiščenja - Indikator šibke baterije - Indikator za zamenjavo glave

### 50 minut brezžičnega britja



Napredni napajalni sistem nudi priročni možnosti: ena ura polnjenja za 50 minut ali hitro polnjenje za eno britje. Vsi brivniki serije 9000 imajo zmogljivo, energijsko učinkovito in dolgotrajno litij-ionsko baterijo. Uporabljate jih lahko samo brezžično, zato je njihova uporaba varna tudi v mokrih okoljih, celo pod prho.



### NAGRADA ZA OBLIKOVANJE iF 2015

Brivnik serije 9000 Brivnik 9000 odlikujejo natančnost, nadzor in zanesljivo vodenje. Sistem V-Track dlake usmerja v najboljši položaj za britje, popolnoma prilagodljive osemsmerne glave pa zajamejo več dlak za gladko britje z manj potezami. Tesnilo "AquaTec Wet & Dry" brivnika omogoča udobno suho britje ali osvežujoče mokro britje, pri katerem lahko uporabljate brivski gel ali peno za dodatno udobje za kožo.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

# Specifikacije

## Učinkovito britje

**SkinComfort:** AquaTec za mokro in suho britje

**Prilagajanje linijam:** 8-smerne glave  
ContourDetect

**Sistem britja:** Sistem rezil V-Track Precision,  
Tehnologija Super Lift&Cut

## Dodatna oprema

**SmartClean PLUS:** Čiščenje, Sušenje,  
Polnjenje, Mazanje, Čistilni vložek (priložen)

**SmartClick:** Oblikovalnik brade

**Torbica:** Potovalna torbica

## Enostavna uporaba

**Zaslon:** Indikator stanja baterije z 3 ravnmi,  
Indikator čiščenja, Indikator iztrošenosti  
baterije, Indikator menjave brivnih glav,  
Indikator potovalnega zaklepa

**Čiščenje:** Popolnoma pralno

## Zasnova

**Barva:** Ledeniško modra

**Ročaj:** Ergonomski ročaj in uporaba

## Napajanje

**Tip baterije:** Litij-ionska

**Čas delovanja:** 50 minut/17 britij

**Polnjenje:** Povsem napolnjeno po 1 uri, Hitro  
polnjenje za eno britje

**Samodejna napetost:** 100–240 V

**Največja poraba moči:** 9 W

**Moč v stanju pripravljenosti:** 0,1 W

## Servis

**Dveletna garancija**

**Nadomestna glava:** Zamenjajte vsaki 2 leti s  
SH90

