

# PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat  
voor nat en droog scheren

Shaver series 9000

V-Track Precision-mesjes

ContourDetect-hoofden met 8  
richtingen

SmartClean-systeem Plus

SmartClick-baardstyler



S9161/31



## Perfectie in elke beweging

Scheert tot 20% meer haar\* af in één beweging

De Shaver 9000 is ons meest geavanceerde scheerapparaat tot nu toe. De unieke contourdetectietechnologie garandeert dat er geen plekje van uw gezicht wordt overgeslagen, terwijl het V-Track-systeem de haren in de beste snijpositie brengt voor het gladste resultaat.

### Ontworpen voor perfectie

- De messen geleiden uw haren in de perfecte positie voor een glad scheerresultaat
- De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

### Een comfortabele scheerbeurt

- Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

### Gebruiksvriendelijk

- Gemakkelijk te gebruiken functies dankzij intuïtieve pictogrammen
- 50 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen
- Scheerapparaat kan worden schoongespoeld onder de kraan
- Met 2 jaar garantie


### Maak optimaal gebruik van uw scheerapparaat

- Houd uw scheerapparaat als nieuw met SmartClean
- Opzetbare baardstyler met 5 lengtestanden



## Kenmerken

### V-Track Precision-messysteem



Scheer perfect glad. De V-Track Precision-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

### ContourDetect-hoofden met 8 richtingen



Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.

### Aquatec voor nat en droog scheren



Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.

### SmartClean-systeem PLUS




SmartClean PLUS reinigt, smeert en laadt uw scheerapparaat op met één druk op de knop voor optimale prestaties, elke dag weer.

### SmartClick-baardstyler



Creëer een nieuwe look met het SmartClick-baardstylerhulpstuk. Kies uit 5 lengte-instellingen om allerlei looks te creëren, van een perfecte stoppelbaard tot een keurig getrimde baard. Afgeronde uiteinden en kammen zijn ontworpen om huidirritatie te voorkomen.

### LED-display met 3 niveaus



Het intuïtieve display geeft relevante informatie weer voor optimale prestaties van uw scheerapparaat: - accu- en reisvergelingsindicator met 3 niveaus - reinigingsindicator - accu bijna leeg-indicator - indicatie voor scheerhoofd vervangen

### 50 minuten snoerloos scheren



Ons geavanceerde oplaadsysteem biedt u twee handige opties: één uur opladen en voor 50 minuten gebruik of snel opladen voor één volledige scheerbeurt. Alle scheerapparaten uit de 9000-serie hebben een krachtige, energie-efficiënte en duurzame lithium-ionaccu. Ze zijn ontworpen voor uitsluitend draadloos gebruik, om ervoor te zorgen dat u altijd veilig bent als u scheert met water, zelfs onder de douche.

### Volledig afwasbaar scheerapparaat



Klap het scheerhoofd open en spoel het apparaat grondig af onder de kraan.



**iF DESIGN AWARD 2015**  
Shaver series 9000iF DESIGN AWARD 2015

# Specificaties

## Scheerresultaten

**Scheersysteem:** V-Track Precision-systeem, Super Lift & Cut-systeem

**Contourvolgend:** ContourDetect-hoofden met 8 richtingen

**SkinComfort:** AquaTec Wet & Dry

## Accessoires

**SmartClean PLUS:** Reinigt, Droogt, Laadt op, Smeert, Reinigingscartridge (meegeleverd)

**SmartClick:** Baardstyler

**Etui:** Reisetui

## Gebruiksgemak

**Display:** Batterij-indicator met 3 niveaus, Reinigingsindicator, Batterij bijna leeg-indicator, Indicatie voor scheerhoofden vervangen, Reisvergrendelingsindicator

**Reiniging:** Volledig afspoelbaar

## Ontwerp

**Kleur:** Danio zilver

**Handvat:** Ergonomische grip

## Vermogen

**Batterijtype:** Lithium-ion

**Gebruikstijd:** 50 min. / 17 scheerbeurten

**Opladen:** Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen voor 1 keer scheren

**Automatisch voltage:** 100 - 240 V

**Maximaal energieverbruik:** 9 W

**Energieverbruik in stand-by:** 0,1 W

## Service

**2 jaar garantie**

**Vervangend scheerhoofd:** Elke 2 jaar vervangen met SH90

