

# PHILIPS

Drėgno ir sauso skutimo  
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 9000

„V-Track PRO“ peiliukų sistema

8 krypčių „Contour Detect“  
galvutės

„SmartClean Plus“ sistema

„SmartClick“ barzdos formavimo  
priedas



S9521/31



## Tobuli rezultatai po kiekvieno prisilietimo

Kiekvieną kartą prisilietus pašalinama iki 20 % daugiau  
plaukelių\*

Barzdaskutė 9000 – pažangiausia mūsų barzdaskutė. Išskirtinė „Contour Detect“ technologija idealiai atkuria jūsų veido kontūrus, o sistema „V-Track“ užtikrina, kad plaukeliai būtų patogiausioje padėtyje ir galėtumėte nusiskusti idealiai.

### Sukurta tobuliems rezultatams

- Geriausia mūsų skutimo sistema 1–3 dienų barzdai
- Galvutės juda 8 skirtingomis kryptimis, kad galėtumėte mėgautis neprikaištingu rezultatu

### Patogus skutimasis

- Rinkitės iš trijų nustatymų ir pritaikykite skutimąsi savo poreikiams
- Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu

### Paprasta naudoti

- Dėl intuityvių piktogramų lengviau naudoti funkcijas
- Viena valanda krovimo – 50 min. skutimosi be laido
- Barzdaskutę galima plauti tekančiu vandeniu
- 2 m. garantija


### Optimaliai išnaudokite savo barzdaskutę

- Su „SmartClean“ barzdaskutė bus kaip nauja
- Įstatomas barzdos formavimo prietaisas su 5 ilgio nustatymais



## Ypatybės

### „V-Track PRO“ peiliukų sistema




Tobulas skutimasis. Tikslūs „V-Track Precision PRO“ peiliukai švelniai pakreipia 1–3 dienų barzdos plaukelius, kad juos būtų patogu skusti. Jie pakelia net priglundusius ar skirtingo ilgio plaukelius. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis\* skutimasis, kad jūsų oda būtų puiki.

### 8 krypčių „Contour Detect“ galvutės



8 krypčių „ContourDetect“ galvutės pasiekia kiekvieną veido ir kaklo kontūro linkį. Kiekvienu brūkštelėjimu pašalinsite 20 % daugiau plaukų. Mėgautės švelniur ir glotniur skutimusi.

### Asmeniniai patogumo nustatymai



Pritaikykite skutimąsi savo poreikiams rinkdamiesi iš 3 režimų: „Sensitive“ (jautrus): švelnus skutimas jautriai odai. „Normal“ (įprastas): kasdienis skutimas. „Fast“ (greitas): itin greitas ir laiką taupantis skutimas.

### „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija



Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Del „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net duše.

### „SmartClean PLUS“ sistema



Palietus mygtuką „SmartClean PLUS“, sistema išvalo, sutepa, išdžiovina ir įkrauna jūsų barzdaskutę, kad ji puikiai veiktų kiekvieną dieną.

### „SmartClick“ barzdos formavimo priedas



Keiskite savo išvaizdą naudodami „SmartClick“ barzdos formavimo priedą. Pasirinkite iš 5 ilgio nustatymų ir kurkite bet kokią šukuoseną – nuo tobulai apkirptų šerių iki trumpos ir tvarkingai sumodeliuotos barzdos. Suapvalinti ašmenų galiukai ir šukos nedirgina odos.

### 5 lygių LED ekranas



Intuityviame ekrane pateikiama informacija, leidžianti pasiekti nepriekaištingų skutimosi rezultatų: – 5 lygių baterijos ir kelioninio užrakto indikatorius – Valymo indikatorius – Baterijos išsikrovimo indikatorius – Galvutės keitimo indikatorius



### „iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2015 m.

Shaver series 9000 „iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ 2015 m.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### „Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

# Specifikacijos

## Skutimo efektyvumas

**Skutimo sistema:** „V-Track PRO“ peiliukų sistema

**Kontūrus atkartojanti:** 8 kryptių „Contour Detect“ galvutės

**Malonu odai:** „AquaTec“ drėgnojo ir sausojo skutimosi technologija

**Asmeniniai komforto nustatymai:** Jautri-Normali-Spartieji nustatymai

## Priedai

**„SmartClean PLUS“:** Valo, Išdžiovina, Įkrauna, Sutepa, Valymo kasetė (pridedama)

**SmartClick:** Barzdos formavimo prietaisas

**Krepšelis:** Kelioninis krepšelis

## Lengva naudoti

**Ekranas:** 5 lygių baterijos indikatorius, Valymo indikatorius, Išsikraunančios baterijos indikatorius, Skutimo galvučių keitimo indikatorius, Kelioninio užrakto indikatorius

**Valymas:** Visiškai plaunamas

## Konstrukcija

**Spalva:** Altum

**Rankenėlė:** Patogi ir ergonomiška rankena

## Maitinimas

**Baterijos tipas:** Ličio jonų

**Veikimo laikas:** 50 min. / 17 skutimų

**Įkrovimas:** Visiškai įkraunama per 1 valandą, Greitas įkrovimas vienam skutimuisi

**Automatinis įtampos reguliavimas:** 100-240 V

**Maksimalus energijos naudojimas:** 9 W

**Budėjimo galia:** 0,1 W

## Techninė priežiūra

**2 metų garantija**

**Keičiama galvutė:** SH90 keičiamas kas 2 metus

