

PHILIPS

Электробритва для
сухого и влажного бритья

Shaver series 9000

Система лезвий V-Track Precision
PRO

Головки ContourDetect,
8 направлений

Система SmartClean Plus

Стайлер для бороды SmartClick



S9531/31



Совершенство в каждом движении

Удаляет до 20 % больше волосков* одним движением

Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье.

Совершенство формы

- Наша лучшая бритвенная система для создания щетины
- Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

Комфортное бритье

- Выбирайте любую из трех персональных настроек бритья
- Технология AquaTес для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

Легко использовать

- Удобное использование функций благодаря интуитивно понятным значкам
- 50 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа
- Бритву можно мыть под проточной водой
- Гарантия 2 года

Максимально эффективное бритье


- Поддерживайте бритву в идеальном состоянии с помощью системы SmartClean
- Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины



asimpleswitch.com

Особенности

Система лезвий V-Track Precision PRO




Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже, для создания эффекта щетины. Система обеспечивает на 30 % более гладкое* и быстрое бритье, чтобы вы всегда выглядели безупречно.

Головки ContourDetect, 8 направлений



Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

Персональные настройки



Вы можете выбрать один из 3 режимов: бережный для аккуратного и тщательного бритья чувствительной кожи; обычный для тщательного бритья изо дня в день; быстрый для минимального времени проведения процедуры.

Aquatec для сухого и влажного бритья



Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

Система SmartClean PLUS



Система SmartClean PLUS позволяет очищать, смазывать, сушить и заряжать бритву одним нажатием, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии день за днем.

5-уровневый светодиодный дисплей



На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: пятиуровневые индикаторы аккумулятора и дорожной блокировки, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки

50 минут автономной работы



Наша усовершенствованная технология зарядки позволяет выбрать один из двух удобных режимов: 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв Shaver series 9000 оснащены мощным, энергоэффективным и долговечным литий-ионным аккумулятором. Они предназначены только для беспроводной работы, что обеспечивает безопасность при влажном бритье — даже при использовании прибора в душе.

Стайлер для бороды SmartClick



Измените свой образ с помощью насадки-стайлера SmartClick для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Качество бритья

SkinComfort: Технология AquaTес для сухого и влажного бритья

Гибкость головки: Головки ContourDetect, 8 направлений

Бритвенная система: Система лезвий V-Track Precision PRO

Удобные персональные настройки: Деликатный, повседневный и быстрый режимы

Аксессуары

Система SmartClean PLUS: Очистка, Сушка, Зарядка, Смазка, Картридж для очистки (в комплекте)

SmartClick: Стайлер для бороды

Чехол: Чехол для путешествий

Удобство использования

Дисплей: Пятиуровневый индикатор заряда, Индикатор низкого заряда аккумулятора, Индикация очистки, Индикация необходимости замены бреющих головок, Индикатор дорожной блокировки

Очистка: Можно промывать под водой

Дизайн

цвет: Черный HG

Ручка: Эргономичный дизайн и удобная ручка

Питание

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время работы: 50 минут / 17 сеансов бритья

Зарядка: 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка для 1 сеанса бритья

Автопереключение напряжения: 100–240 В

Максимальное энергопотребление: 9 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания: 0,1 Вт

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Сменные головки: Заменяйте каждые 2 года головками SH90

