

PHILIPS

Våd og tør elektrisk shaver

Shaver series 9000

V-Track-knivsystem PRO

ContourDetect-hoveder med 8 retninger

SmartClean-system Plus

SmartClick-skægtrimmer



S9711/31



Perfektion hver eneste gang

Klipper op til 20 % mere hår* på én gang

Vil du have den mest avancerede og innovative teknologi inden for barbering? Så er en Philips barbermaskine i serie 9000 perfekt for dig! Philips patenterede barberbladssystem V-Track er udviklet til at fange alle hårstrå, uanset hvordan de vokser, og løfter det enkelte hårstrå en smule op, inden det skæres af. En mere tæt og glat barbering fås ganske enkelt ikke. Barberhovederne er fleksible og bevæger sig i 8 retninger. Det gør, at de tilpasser sig ansigtets konturer. Philips barbermaskiner i serie 9000 er perfektion i hvert eneste strøg.

Designet til fuldkommenhed

- Vores bedste barberingssystem til 1-3 dages skæg
- Barberhovederne bevæger sig i 8 retninger og tilpasser sig perfekt til ansigtets konturer

En behagelig barbering

- Skræddersy din barbering: normal, hurtig eller til sarte områder
- Vådbarbering under bruseren eller med barberskum

Nem at anvende

- Intuitivt digitalt display *
- 60 minutters ledningsfri barbering efter én times opladning
- Shaveren kan skylles ren under vandhanen
- Med 2 års garanti


Få det optimale ud af din shaver

- Hold din shaver så god som ny med SmartClean
- Skægtrimmer til stubbe eller trimmet skæg



Vigtigste nyheder

V-Track-knivsystem PRO




Få den perfekte tætte barbering. V-Track Precision PRO-knivene placerer skånsomt hvert eneste hår i den bedste skæreposition, fra 1-3 dages skæg til hår, der ligger fladt, og hår i forskellige længder. Barberer 30 % tættere* med færre træk, hvilket efterlader huden i en fantastisk tilstand.

Barberhovederne bevæger sig i 8 retninger



Barberhovederne på Philips barbermaskiner i serie 9000 er fleksible og bevæger sig i 8 retninger. Det gør, at de følger ansigtets kurver og konturer perfekt. Du får et glattere resultat med færre strøg og med minimal irritation af huden. Sammenlignet med forgængeren fanger den 20 % flere hårstrå i et og samme strøg.

Skræddersy din barbering: normal, hurtig eller til sarte områder



Med Personal Comfort Settings kan du skræddersy din barbering. Vælg mellem tre indstillinger: normal, hurtig eller til sarte områder. Normal vælges til den daglige

barbering, hurtig, når du vil spare tid eller til områder med kraftigere hårvækst, og sart til mere sarte områder.

Vådbarbering under bruseren eller med barberskum



Vælg, hvordan du vil barbere dig. Med AquaTec Wet&Dry kan du selv vælge, hvordan du vil barbere dig: En hurtig, men behagelig tørbarbering eller en skånsom vådbarbering med barbergel eller barberskum – du kan oven i købet bruge den under bruseren.

SmartClean-systemet PLUS



Ved et tryk på en knap vil SmartClean rense, smøre og oplade shaveren, så den bliver ved med at yde sit bedste hver dag.

Skægtrimmer til stubbe eller trimmet skæg



Det er let at skifte tilbehørsdelene. Klik skægtrimmeren fast med SmartClick-funktionen, og styl dit skæg i den stil, du ønsker. Vælg mellem fem forskellige længdeindstillinger for at få alt fra perfekte

skægstubbe til et kort, velplejet skæg. De afrundede kanter på kammene forhindrer, at huden bliver irriteret.

Intuitivt digitalt display *



På det intuitive display vises alle relevante informationer, som hjælper dig til at få det maksimale ud af din barbermaskine. Displayet viser bl.a. en indikator for, hvornår barbermaskinen skal rengøres, hvornår barberhovedet skal skiftes, batteriniveau og om rejselåsen er slået til.

60 minutters ledningsfri barbering



Genopladningssystemet, som nu har den bedste batterilevetid af alle shavere fra Philips, giver dig to praktiske indstillinger: 60 minutters brugstid efter en enkelt times opladning, eller lynopladning til én hel barbering. Alle Shaver series 9000-modeller er designet til brug kun i ledningsfri tilstand for at garantere sikkerheden i våde miljøer.



iF DESIGN AWARD 2015

Shaver series 9000iF DESIGN AWARD 2015

Specifikationer

Barberingsresultat

Barberingssystem: V-Track-knivsystem PRO

Konturfølgende: ContourDetect-hoveder med 8 retninger

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry

Personlige komfortindstillinger: Indstillinger for Følsom-Normal-Hurtig

Tilbehør

SmartClick: Skægstyler

SmartClean PLUS: Renser, Smører, Tørre, Oplader, Rensepatron (medfølger)

Etui: Rejseetui

Brugervenlig

Display: %-indikator for batterikapacitet, Rengøringsindikator, Indikator for lavt batteriniveau, Indikator for udskiftning af skær, Rejselåindikator

Rengøring: Vaskbar

Design

Farve: Børstet krom

Håndgreb: Ergonomisk greb og håndtering

Strøm

Batteritype: Litiumion

Driftstid: 60 min. / 20 barberinger

Opladning: Fuld opladning på 1 time, Hurtig opladning til 1 barbering

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Maks. strømforbrug: 9 W

Standby-forbrug: 0,1 W

Service

2 års reklamationsret

Udskiftningsskær: Udskiftes hvert andet år med SH90

