

PHILIPS

Электробритва для
сухого и влажного бритья

Shaver series 9000

Система лезвий V-Track Precision
PRO

Головки ContourDetect,
8 направлений

Система SmartClean Plus

Стайлер для бороды SmartClick



S9711/31



Совершенство в каждом движении

Удаляет до 20 % больше волосков* одним движением

Бритва серии 9000 — наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день. Уникальная технология повторения контуров гарантирует идеальное скольжение, а система лезвий V-Track обеспечивает более удобный захват волосков и максимально чистое бритье.

Совершенство формы

- Наша лучшая бритвенная система для создания щетины
- Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

Комфортное бритье

- Выбирайте любую из трех персональных настроек бритья
- Технология AquaTес для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

Легко использовать

- Удобное использование функций благодаря интуитивно понятным значкам
- 60 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа
- Бритву можно мыть под проточной водой
- Гарантия 2 года


Максимально эффективное бритье

- Поддерживайте бритву в идеальном состоянии с помощью системы SmartClean
- Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины



Особенности

Система лезвий V-Track Precision PRO




Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже, для создания эффекта щетины. Система обеспечивает на 30 % более гладкое* и быстрое бритье, чтобы вы всегда выглядели безупречно.

Головки ContourDetect, 8 направлений



Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

Персональные настройки



Вы можете выбрать один из 3 режимов: бережный для аккуратного и тщательного бритья чувствительной кожи; обычный для тщательного бритья изо дня в день; быстрый для минимального времени проведения процедуры.

Aquatec для сухого и влажного бритья



Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

Система SmartClean PLUS



Система SmartClean PLUS позволяет очищать, смазывать, сушить и заряжать бритву одним нажатием, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии день за днем.

Стайлер для бороды SmartClick



Измените свой образ с помощью насадки-стайлера SmartClick для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.

Цифровой дисплей



На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый цифровой индикатор аккумулятора (%), индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки

60 минут автономной работы



Самое длительное время работы аккумулятора по сравнению со всеми бритвами Philips. Технология зарядки обеспечивает два удобных режима: 60 минут работы после зарядки в течение 1 часа или быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв Shaver series 9000 предназначены только для беспроводной работы, что обеспечивает безопасность при влажном бритье.



Награда iF DESIGN AWARD 2015

Shaver Series 9000 Награда iF DESIGN AWARD 2015

Характеристики

Качество бритья

Бритвенная система: Система лезвий V-Track Precision PRO

Гибкость головки: Головки ContourDetect, 8 направлений

SkinComfort: Технология AquaTес для сухого и влажного бритья

Удобные персональные настройки: Деликатный, повседневный и быстрый режимы

Аксессуары

SmartClick: Стайлер для бороды

Система SmartClean PLUS: Очистка, Смазка, Сушка, Зарядка, Картридж для очистки (в комплекте)

Чехол: Чехол для путешествий

Удобство использования

Дисплей: Индикатор заряда аккумулятора в процентах, Индикация очистки, Индикатор низкого заряда аккумулятора, Индикация необходимости замены бреющих головок, Индикатор дорожной блокировки

Очистка: Можно промывать под водой

Дизайн

цвет: Полированный хром

Ручка: Эргономичный дизайн и удобная ручка

Питание

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время работы: 60 минут — 20 сеансов бритья

Зарядка: 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка

для 1 сеанса бритья

Автопереключение напряжения: 100–240 В

Максимальное энергопотребление:

9 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания: 0,1 Вт

Обслуживание

Гарантия 2 года: Да

Сменные головки: Заменяйте каждые 2 года головками SH90/50

