



Philips GoGear  
MP3-плеер

2 Гб\*

GoGEAR

SA018102P



## Больше музыки в превосходном качестве

с технологией FullSound™ и FM-радио

Сверхкомпактный портативный MP3-плеер Philips GoGear SA018 с технологией FullSound™ обеспечивает естественное звучание музыки в формате MP3. Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио и элегантный обтекаемый корпус из нержавеющей стали.

### Наслаждайтесь музыкой в превосходном качестве

- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- Используйте функцию воспроизведения в случайном порядке для изменения порядка воспроизведения песен и придания эффекта неожиданности
- До 12 часов воспроизведения музыки в форматах MP3 и WMA\*, а также радио FM

### Готов к ношению, готов к работе в движении

- Маленький и стильный, как модный аксессуар
- Встроенный зажим для комфортного ношения
- Стальной корпус из полированной стали — прочный и стильный

### Простое и понятное управление

- Просто перетяните необходимые композиции — специальное программное обеспечение не требуется
- Зарядка напрямую от ПК через разъем USB

**PHILIPS**

разумно и просто

## Характеристики

### Звучание

- Частотный отклик: 20–18 тыс. Гц
- Отношение сигнал/шум: > 84 дБ
- Разделение каналов: 45 дБ
- Выходная мощность: 2 x 2,4 мВт
- Суммарные гармонические искажения: 0,05% при 1 кГц
- Усиление звука: FullSound

### Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Скорость в битах для MP3: 8–320 Кбит/с и VBR
- Скорость в битах WMA: 5–320 Кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц
- Частота дискретизации для MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 кГц

### Хранение на медиа-носителе

- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Емкость встроенной памяти: 2 Гб
- Объем памяти для музыки в формате MP3: До 450 дорожек\*
- Соотв. классу запоминающих устройств: Да

### Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм

### Функции управления

- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Регулировка громкости: Да
- Обновляемое ПО: Да



### Аксессуары

- Наушники: AY3816
- Краткое руководство: Да
- Кабель USB: Да

### ПО

- Device manager: для восстановления и обновления

### Эко-характеристики

- Припой в издании не содержит свинца: Да

### Требования к системе

- операционная система ПК: Windows 2000 / XP / Vista
- Подключение к Интернету: Да (доступ к обновленным документам поддержки, руководствам, обновлениям встроенных микропрограмм и компьютерного ПО)
- USB: Порт Free USB

### Питание

- Время работы от встроенного аккумулятора: До 12 часов
- Тип аккумулятора: Литий-полимерный
- Перезаряжаемый: Да, через USB

### Размеры

- Размеры изделия (ШxГxВ): 47 x 13 x 23 мм
- Тип упаковки: Пластиковый корпус

### Тюнер/Прием/Передача

- Предварительные настройки станций: 5
- Диапазоны тюнера: FM

## Основные

### FullSound™

Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.



Дата выпуска 2012-02-02

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 57486  
EAN: 87 12581 51187 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Емкость определяется из расчета 4 минуты на песню при кодировании WMA 64 Кбит/сек или MP3 128 Кбит/с.

\* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.

\* 1 Гб = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.

\* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.

\* От Philips