



필립스 GoGear  
MP3 플레이어

2GB\*

GoGEAR

SA018102S



## 다양한 음악, 탁월한 사운드

FullSound™ 및 FM 라디오

착용 가능한 초소형 필립스 GoGear SA018 MP3 플레이어는 FullSound™를 통해 MP3 음악의 질을 한층 높입니다. 다양한 음악 옵션과 FM 라디오에 세련되고 안정적인 스테인리스 디자인을 더했습니다.

### 탁월한 음악 감상의 즐거움

- 생생한 MP3 음악을 전달하는 FullSound™
- 무작위 음악 재생으로 언제나 새로운 느낌
- 최대 12 시간의 MP3 및 WMA 음악 재생과 FM 라디오를 청취할 수 있습니다.

### 간편한 착용과 휴대

- 세련된 소형 - 패션 액세서리로 연출
- 편안한 착용감을 위한 내장 클립
- 표면 처리된 스테인리스 몸체 - 견고하고 세련된 디자인

### 쉽고 직관적인 방식으로 음악 즐기기

- 손쉬운 노래 끌어오기 - 소프트웨어 필요 없음
- PC의 USB 케이블을 통해 바로 충전

**PHILIPS**

sense and simplicity\*

\*센스 앤 심플리시티

# 사양

## 사운드

- 주파수 응답 : 20 - 18k Hz
- 신호 대 소음비 : > 84dB
- 채널 분리 : 45 dB
- 출력 전력 : 2 x 2.4mW
- THD: 0.05%(1kHz 기준)
- 음향 향상 기능 : FullSound

## 오디오 재생

- 압축 형식 : MP3, WMA
- MP3 비트 전송률 : 8-320kbps 및 VBR
- WMA 비트 전송률 : 5-320 kbps
- WMA 샘플링 비율 : 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48kHz
- MP3 샘플링 비율 : 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz

## 저장 매체

- 내장형 메모리 유형 : NAND 플래시
- 내장형 메모리 용량 : 2GB
- 음악 메모리 용량 (MP3): 최대 450 트랙 \*
- 대용량 저장 클래스 지원

## 연결성

- 헤드폰 : 3.5mm

## 편의 제품

- 배터리 전력 부족 표시등
- 기능 : 키패드 잠금
- 볼륨 컨트롤
- 펌웨어 업그레이드 가능

## 액세서리

- 헤드폰 : AY3819
- 요약 설명서
- USB 케이블

## 소프트웨어

- 장치 관리자 : 복원 및 업그레이드

## 친환경 사양

- 무연 납땜 제품

## 시스템 사양

- PC OS: Windows 2000 / XP / Vista
- 인터넷 연결 : 예 (업데이트된 지원 문서, 매뉴얼, 추후 펌웨어 및 PC 소프트웨어 업그레이드에 액세스)
- USB: 자유로운 USB 포트

## 소비전력

- 내부 배터리 재생 시간 : 최대 12 시간
- 배터리 유형 : 리튬 폴리머
- 충전식 : 예, USB 사용

## 규격

- 제품 규격 (WxDxH): 47 x 13 x 23mm
- 포장 유형 : 주얼 상자

## 튜너 / 수신 / 전송

- 방송 프리셋 : 5
- 튜너 밴드 : FM

# 주요 제품

## FullSound™

필립스의 혁신적인 FullSound 기술을 통해 압축 MP3의 미세한 음향까지 살려내고 더욱 깊고 풍부한 음향으로 그대로 전달하여 음질의 변화가 없는 CD 음질을 그대로 경험할 수 있습니다. 오디오 후처리 알고리즘에 기반한 FullSound는 음악 재생에 있어 필립스만의 축적된 노하우에 최신 DSP를 접목하였습니다. 그 결과 더욱 깊고 강력한 완벽한 베이스음, 강화된 음성, 선명한 악기 사운드 및 풍부한 디테일을 제공해 드립니다. 당신의 MP3 음악을 영혼을 감동시키고 흥에 겨워 저절로 움직이게 하는 진정한 사운드로 재발견해보십시오.



발행 일자 2012-02-02

버전 : 2.1.4

12 NC: 8670 000 55469  
EAN: 87 12581 49923 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

\* 저장 용량은 곡당 4분, 64 kbps WMA 또는 128 kbps MP3 인코딩 기준입니다.  
\* 실제 전송 속도는 운영 체제와 소프트웨어 구성에 따라 달라질 수 있습니다.  
\* 1GB는 10억 바이트입니다. 실제 사용 가능한 저장 용량은 더 적습니다.  
\* 충전식 배터리의 충전 횟수는 제한되어 있으므로 적절한 시기에 교체할 필요가 있습니다. 배터리 수명과 충전 횟수는 사용 방법과 조건에 따라 달라집니다.  
\* 필립스 제품