


Philips GoGEAR
Reproductor de video y
MP3 con FullSound™

• 8 GB*

GoGEAR

SA060308S



Increíble experiencia de sonido

con FullSound y reproducción de video HD

Deja que GoGear SA60 te inspire con una experiencia de sonido sin igual, reforzada con FullSound y Surround para las películas. Disfruta de las películas con su pantalla HVGA de 3,2". Su interfaz intuitiva con pantalla táctil hace que la navegación sea realmente sencilla.

Excelente calidad de sonido

- FullSound™ para darle más vida a tu música en MP3
- Sonido envolvente para sentirte parte de la acción
- FLAC & APE con códec sin pérdida para una calidad de sonido precisa

Complementa tu vida

- Pantalla color HVGA de 3,2" para la mejor calidad de video
- Ranura para tarjeta micro SD para aumentar la capacidad de la memoria
- Radio FM con 30 presintonías para más opciones de música
- Disfruta hasta 20 horas de reproducción de música o 4 horas de video

Fácil e intuitivo

- Control táctil para una navegación fácil e intuitiva
- Búsqueda cinética para navegación rápida e intuitiva de bibliotecas
- Lector de texto para ver archivos de texto

PHILIPS

Destacados

Reproducción de FLAC y APE



Disfruta de la música digital en formato comprimido sin perder calidad de sonido. GoGear es compatible con los formatos FLAC y APE, que son formatos comprimidos que mantienen la calidad original del audio. Ahora puedes disfrutar de la potencia y la claridad de la música original estés donde estés. Con el software Philips Songbird de tu GoGear, simplemente arrastra y suelta los archivos de música en formato FLAC o APE desde la biblioteca musical de tu computadora al GoGear para disfrutar de miles de canciones con la calidad de grabación original.

Pant. LCD HVGA: 8,1 cm (3,2")



La estética pantalla de 8,1 cm (3,2") de tu reproductor GoGear te ofrece alta calidad de resolución de video para que disfrutes de imágenes más naturales y nítidas. La pantalla color es grande y tiene un completo menú que te permite navegar fácilmente a través de los archivos para que vivas una experiencia multimedia increíble, estés donde estés. Además, la relación de aspecto de 16:9 te permite reproducir videos sin barras negras en

la parte superior e inferior y sin perder la calidad de imagen porque no es necesario modificar el tamaño para ajustarlo a la pantalla.

FullSound™



Philips creó la innovadora tecnología FullSound, que restablece y perfecciona los detalles del audio comprimido para que puedas disfrutar de un sonido atrapante sin distorsiones. FullSound se basa en un algoritmo de post-procesamiento de sonido y combina la prestigiosa experiencia de Philips en productos de audio con la potencia del DSP de última generación (del inglés Digital Signal Processor). Como resultado, se obtienen graves más profundos y potentes, más nitidez en las voces y los instrumentos, y un sonido increíblemente detallado. Vuelve a disfrutar de la música comprimida en MP3 con un sonido realista que te hará vibrar.


Ranura para tarjeta micro SD



El tamaño compacto es una característica indispensable en los dispositivos móviles, pero no para la capacidad de memoria. El reproductor GoGear te ofrece justo lo que

necesitas. Cuando insertas una tarjeta micro SD, la PC la identifica como un segundo disco extraíble para que puedas transferir tus archivos fácilmente. Sólo tienes que cargar el contenido que desees en la tarjeta y colocarla en el reproductor. Puedes comprar una tarjeta de memoria de 32 GB para expandir la memoria de tu GoGear y no aburrirte nunca.

Radio FM con 30 presintonías



La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes tu colección de música en tu GoGear. Solo tienes que sintonizar la emisora que desees predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Puedes configurar hasta 30 emisoras de radio y disfrutar de tus programas favoritos vayas donde vayas.

20 horas de música o 4 horas de video



Philips te ofrece entretenimiento sin límites. El reproductor de video de MP4 GoGEAR incluye una batería recargable compacta integrada que ofrece energía duradera. Disfruta de hasta 20 horas de reproducción de música o 4 horas de video con una sola carga. Solo tienes que conectar el cable de alimentación para recargar el reproductor. Así de simple.

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Retroiluminación
- Tipo: Pantalla LCD táctil
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 3,2 pulgadas
- Tamaño de pantalla en diagonal (cm): 8,13 cm
- Resolución: 480 x 320 píxeles, 262.000 colores

Sonido

- Ecualizador personalizable
- Ajustes del ecualizador: Clásico, Funk, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock, Tecno
- Respuesta de frecuencia: 45 - 16k Hz
- Potencia de salida: 2 x 10 mW
- Relación señal / ruido: >80 dB
- Separación entre canales: >35 dB

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
- Compatible con etiquetas ID3: Título de canción, artista, álbum
- Codificación MP3: 8-320 Kbps y VBR
- Frecuencias de muestreo de MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 KHz
- Frecuencias de bits de WMA: 5-192 kbps
- Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
- Permite ver las letras de las canciones: Archivo .lrc

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG, BMP
- Secuencia de diapositivas

Reproducción de video

- MPEG4 SP/ASP: Hasta 2 Mbps, 720 x 576 píxeles, 25 cps
- MPEG4 AVC/H.264 BP: Hasta 4 Mbps en .avi/.mp4, 720 x 576 píxeles, 25 cps
- RMVB: Hasta 2 Mbps, 1280 x 720 píxeles, 25 cps
- WMV9: Hasta 1 Mbps, 640 x 480 píxeles, 25 cps

Captura de audio

- Micrófono integrado: Mono
- Grabación de voz: MP3
- Grabación de radio FM: MP3

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Estaciones preseleccionadas: 30

Soporte de almacenamiento

- Tipo de memoria integrada: NAND Flash
- Memoria integrada (RAM): 8 GB

- Almacenamiento externo: Ranura para tarjeta de memoria micro SD
- Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 32 GB
- Conforme c/ regl. de almacen. masivo

Conectividad

- Audífonos: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 de alta velocidad

Comodidad

- Función: Bloqueo del teclado
- Indicación de carga de la batería: En la interfaz de usuario
- Indicación de batería baja
- Controles de volumen especiales
- Control de volumen
- Firmware actualizable
- Carga y reproduce: cuando se conecta a la PC

Accesorios

- Audífonos: AY3816
- Cable USB: AY3930
- Guía de inicio rápido

Especificaciones ecológicas

- Producto con soldadura libre de plomo

Requisitos del sistema

- Sistema operativo de PC: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
- Conexión a Internet: Sí (para acceso a documentos actualizados de asistencia, manuales y actualizaciones futuras de firmware y software de PC)
- USB: Puerto USB libre

Potencia

- Tipo de batería: Litio-polímero
- Recargable: Sí, por USB
- Capacidad de la batería: 850 mAh
- Tiempo reproducción batería interna: Hasta 20 horas de audio y 4 horas de video

Dimensiones

- Tipo de empaque: Caja
- Dimensiones de la caja (An x Al x Pr): 159 x 155 x 30 mm
- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 59 x 10 x 99 mm
- Peso del producto: 0,06 kg

Software

- Administrador de dispositivos: para restaurar y actualizar



Fecha de publicación
2013-09-10

Versión: 2.2.4

12 NC: 8670 000 85856
EAN: 87 12581 62960 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* El tiempo de reproducción real varía según el uso y ajustes.
* La velocidad de transferencia real podría variar, dependiendo del sistema operativo y de la configuración del software.
* 1 GB = Mil millones de bytes; la capacidad actual de almacenamiento será menor.
* Admite servicios de descarga y suscripción compatibles con WMA DRM10
* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos o en otros países.
* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga y eventualmente necesitan reemplazarse. La duración de las baterías y el número de ciclos de carga varía según el uso y la configuración.
* De Philips