




Philips GoGear  
512 Mo\*

| Go\*

GoGear

SA1335



## Emportez votre musique partout

avec MP3, WMA et syntoniseur FM

Démarquez-vous avec style avec le lecteur MP3/WMA GoGear SA1335 | Go\*. Transférez vos pistes musicales et données ou rechargez le lecteur via le port USB. La technologie PlaysForSure\* garantit la compatibilité de votre GoGear avec les PC sous Windows XP et une foule de boutiques en ligne.

### Emportez votre musique et vos données dans tous vos déplacements

- Lecture MP3 et WMA
- Enregistrements en toute liberté
- USB direct pour des transferts de fichiers sans câbles!
- Téléchargements rapides depuis votre PC avec le port USB 2.0

### Prêt à porter, prêt à emporter

- Écoutez jusqu'à 12 heures de musique
- Surface réfléchissante élégante
- Horloge en économiseur d'écran

### Expérience musicale simple et intuitive

- Grand afficheur OLED bicolore
- Égaliseur pour adapter le son à votre style de musique
- Affichage des dossiers pour une recherche rapide et simple des pistes

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Spécifications

### Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Type d'écran: OLED
- Lignes de texte: 4
- Résolution: 128 x 64 pixels

### Sound

- Égaliseur réglable
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Dance, Funk, Hip Hop, Jazz, Rock
- Réponse en fréquence: 30-18 000
- Output Power: 2 x 5 mW (16 ohms)
- Rapport signal sur bruit: > 85 dB

### Audio Playback

- Format de compression: MP3, WAV, Windows Media™ Audio
- Prise en charge ID3-Tag: Titres des morceaux + nom de l'artiste
- Débit numérique MP3: 8-320 kbps + débit binaire variable
- Taux d'échantillonnage MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48
- Débit numérique WMA: 5-192 kbit/s
- Taux d'échantillonnage WMA: 8 ; 11,025 ; 16 ; 22,050 ; 32 ; 44,1 ; 48 kHz

### Enregistrement audio

- Format de fichier audio: WAV
- Enregistrement FM
- Enregistrez votre voix

### Enregistrement audio

- Microphone intégré: Mono
- Enregistrement vocal: ADPCM

### Support de stockage

- Mémoire intégrée: 1 Go
- Type de mémoire intégrée: NAND Flash
- Capacité mémoire audio, MP3: Jusqu'à 250 pistes (128 Kbit/s)\*
- Capacité de mémoire, WMA: Jusqu'à 380 pistes (64 Kbit/s)\*

### Tuner/Reception/Transmission

- Tuner Bands: FM Stereo
- Gamme de fréquences: 87,5-108 MHz
- Nombre de chaînes prédéfinies: 30
- Auto digital tuning: yes

### Connectivity

- Headphone: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

### Convenience

- Micrologiciel évolutif
- Fonction: Verrouillage du clavier

### Accessories

- CD-ROM
- Casque: SHE2550BI/00
- Courroie de cou: AY4215
- Guide abrégé: Version papier – EN
- Câble USB: AY3914
- Manuel d'utilisation sur CD-ROM: EN, FR, ES, NL, DE, PO, SV, IT, SU, DA, CS, RU, HU, EL, PL, SL

### Software

- Gestionnaire de périphériques: Gestionnaire de microcode
- Windows Media Player 10
- PlaysForSure: Téléchargement audio, Abonnement audio

### System Requirements

- CD-ROM drive: yes
- Capacité disque dur: 50 Mo
- Connexion Internet: Préférable
- Système d'exploitation PC: Windows XP (SP2 ou ultérieur)
- Processeur: Pentium II ou plus
- Mémoire vive: 64 Mo
- Carte son
- USB: Free USB port
- Carte vidéo

### Dimensions

- Type d'emballage: Clamshell
- Dimensions du produit (l x H x P): 31,5 x 80,5 x 15 mm
- Poids de l'appareil: 0 04 kg

### Power

- Autonomie des piles: 300 mAh
- Type de pile: Li-polymère
- Durée de la charge: 4 hr

## Points forts du produit

### Fonction d'enregistrement vocal

Cette fonction transforme votre lecteur en véritable dictaphone. Vous pouvez en effet enregistrer des remarques ou des mémos pour votre travail ou vos études, des listes de courses, des numéros de téléphone ou encore des paroles de chanson. Appuyez sur le bouton d'enregistrement et parlez dans le microphone intégré : vos messages sont compressés et stockés dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire externe. Vous bénéficiez ainsi d'un enregistreur vocal portable vous permettant d'enregistrer n'importe quoi, n'importe quand et n'importe où !

### USB direct

Les périphériques disposant d'un port USB direct peuvent être branchés directement au port USB de votre ordinateur sans aucun câble. Votre ordinateur reconnaît automatiquement le périphérique comme un périphérique de stockage USB amovible (Windows 98 nécessite des pilotes supplémentaires), ce qui permet de glisser-déplacer facilement des fichiers à l'aide de l'Explorateur de Windows (ou des dossiers Apple) entre votre ordinateur et votre périphérique. Copiez tous les jours et en toute simplicité de la musique ou des données sur votre périphérique.

### Afficheur OLED bicolore

L'afficheur OLED bicolore (jaune et bleu) est facile à consulter et permet des animations qui ne manqueront pas d'épater les amis.

### Égaliseur

L'égaliseur permet de sélectionner des modes prédéfinis pour rehausser certaines bandes de fréquences afin de mettre en valeur certains styles de musique. Les lecteurs dotés d'un égaliseur graphique permettent de régler les différentes fréquences en fonction du style de musique.



Date de publication  
2007-08-04

Version: 1.0

12 NC: 9073 101 02819  
UPC: 6 09585 11720 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)