




Philips GoGear
Аудиоплеер с флэш-памятью

512 МБ*

GoGear

SA1345



Носите его с гордостью

С MP3, WMA и тюнером FM

Не отступайте от своего стиля в музыке MP3 и WMA на элегантном проигрывателе GoGear SA1345 емкостью 512МБ*. Перенос музыки или данных или подзарядка - через прямое соединение USB.

Ваша музыка и данные - всегда при Вас

- Насладитесь MP3 и WMA
- Функция записи голоса позволяет записывать все что угодно!
- Функция Прямой USB для легкой передачи файлов без применения кабелей!
- Быстрая загрузка с компьютера через USB2.0
- Еще больше музыки благодаря тюнеру FM

Готов к ношению, готов к работе в движении

- Элегантная зеркальная поверхность
- Насладитесь 10-ти часовым воспроизведением музыки*

Простое интуитивно управление музыкой

- Широкий 2-х цветный дисплей OLED
- Эквалайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом
- Просмотр папки, для быстрого нахождения композиций

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: да
- Тип экрана дисплея: OLED
- Строки текста: 4
- Разрешение: 128 x 64 пикселей

Звук

- Подстраиваемый эквалайзер: Да
- Установки эквалайзера: Классика, Танцевальная, Фанк, Хип-хоп, Джаз, Рок
- Частотный отклик: 30-18000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 5 мВт (16 Ом)
- Отношение сигнал/шум: > 85 дБ

Воспроизведение аудиозаписей

- Формат сжатия: mp3, WAV, Windows Media™ Audio
- Поддержка меток ID3: Название записи и имя исполнителя
- Скорость в битах для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
- Частота MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц
- Скорость в битах WMA: 5 - 192 кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц

Аудиозапись

- Формат аудиофайла: WAV
- Запись FM: Да
- Запишите свой собственный голос: да

Захват аудиоданных

- Встроенный микрофон: монофонический
- Запись голоса: ADPCM

Хранение на медиа-носителе

- Емкость встроенной памяти: 512 МБ
- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Музыкальная емкость, MP3: До 125 дорожек (128 кб/сек)*
- Музыкальная емкость, WMA: До 250 дорожек (64 кб/сек)*

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео
- Диапазон частот: 87,5 - 108 МГц
- Автоматическая цифровая настройка: да
- Число предварительно настроенных каналов: 30

Возможность соединения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Порт USB 2.0

Удобство

- Обновляемое встроенное ПО: Да
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры

Аксессуары

- Формат CD-ROM: Да
- Наушники: AY3809
- Краткое руководство пользователя: Напечатано на-АНГЛ,ФР,ИСП,НЕМ,ИТ,ГОЛ
- Кабель USB: AY3914
- Руководство пользователя CD-ROM: АНГЛ,ФР,ИСП,ГОЛ,НЕМ,ПОРТ,ШВ,ИТ,ШВ,ДАТ,ЧШ,РУС,ВЕН,ГР,ПОЛ,СЛ

Программное обеспечение

- Device manager: Диспетчер встроенной программы

Требования к системе

- привод CD-ROM: да
- Требуемое свободное место на диске: 50 Мбайт
- Подключение к Интернету: Желательно
- операционная система ПК: Windows Me, 2000 или XP
- Процессор: Pentium II или выше
- память ОЗУ: 64 Мб
- Звуковая карта: да
- USB: Порт Free USB
- Видеокарта: да

Габариты

- Тип упаковки: Складной
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 31,5 x 80,5 x 15 мм
- Вес продукта: 0,04 кг

Питание

- Емкость батарей: 300 мАч
- Тип батареи: Литий-полимерная
- Время заряда: 4 ч

Основные

Функция записи голоса

Функция записи голоса превращает плеер в удобный диктофон. Кроме воспроизведения музыки или прослушивания радио вы можете также записывать заметки и напоминания для работы или школы, списки покупок и телефонные номера, даже тексты песен. Достаточно нажать кнопку записи и начать говорить во встроенный микрофон. Голосовые сообщения сжимаются и сохраняются либо во встроенной внутренней памяти, либо на внешней плате памяти. Функция записи голоса обеспечивает Вас очень компактным портативным устройством записи с микрофона, позволяя записывать что угодно, когда угодно и где угодно!

Прямой USB




Устройства с функцией Прямой USB могут подсоединяться непосредственно к порту USB компьютера без помощи какого-либо кабеля. Компьютер автоматически определит это устройство как съемное запоминающее USB-устройство большой емкости (для ОС Windows 98 нужны дополнительные драйверы), позволяя легко переносить файлы методом "drag and drop" в Проводнике Windows (или в программе Folders для компьютеров Apple) между вашим компьютером и устройством. Просто ежедневно на ходу заполняйте ваше устройство музыкальными файлами и данными.

2-х цветный дисплей OLED

2-х цветный дисплей OLED создает на основе цветовой комбинации (например, желтый и синий цвета) сверх яркое изображение, а так же обеспечивает возможность анимации. Легче становится считывание дисплея, а совместный просмотр с друзьями добавляет веселья

Эквалайзер



Эквалайзер позволяет выбрать предварительно настроенные режимы, оптимизирующие определенные полосы частот для улучшения звучания конкретных стилей музыки. В плеерах с эквалайзером используется метод графического выравнивания для автоматической установки оптимального баланса звуковых частот в соответствии с выбранным стилем музыки. Эквалайзер позволяет наслаждаться оптимальным звучанием в зависимости от стиля музыки.



Дата выпуска 2009-03-12

Версия: 1.3.6

12 NC: 8670 000 28726
EAN: 87 12581 32725 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com