



Philips GoGear  
Lecteur MP3

RaGa

2 Go\*

GoGear



SA1929



## De la musique numérique en tout temps

Pistes MP3/WMA et radio FM

Écoutez jusqu'à 27 heures\* de musique MP3 et WMA avec votre baladeur numérique Philips GoGear SA1916. Trouvez facilement vos chansons préférées par album ou par artiste.

### Toute votre musique avec vous, tous les jours

- Lecture MP3 et WMA
- Radio FM et mémoire de 20 stations pour plus de musique
- Égaliseur pour adapter le son à vos préférences

### Prêt à porter, prêt à emporter

- Fini aluminium robuste et durable
- Compact, peut être porté partout
- Jusqu'à 27 heures de musique\*
- Enregistrez des notes vocales partout et en tout temps

### Expérience musicale simple et intuitive

- Il suffit de glisser-déposer vos chansons – Aucun logiciel nécessaire
- Écran monochrome à 3 lignes facile à lire

**PHILIPS**

sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

# Spécifications

## Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Lignes de texte: 3
- Résolution: 128 x 48
- Type: ACL

## Son

- Séparation des canaux: 35 dB
- Réponse en fréquence: 80 - 18 000 Hz
- Égaliseur réglable
- Modes d'égaliseur: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Techno, Classique
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 3 mW
- Rapport signal/bruit: >80 dB

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WAV, WMA
- Taux d'échantillonnage MP3: 8-320 kbps + VBR
- Prise en charge de texte ID3: Titre, artiste, album
- Taux d'échantillonnage WMA: 5-320 kbps
- Taux d'échantillonnage WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- Taux d'échantillonnage MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 kHz

## Support de stockage

- Mémoire intégrée: 2 Go
- Capacité de stockage MP3: Jusqu'à 450 pistes\*
- Type de mémoire intégrée: NAND Flash
- Classe de stockage de masse (compat.)

## Connectivité

- Casque d'écoute: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

## Commodité

- Microcode évolutif
- Fonction: Verrouillage du clavier
- SuperScroll
- Indicateur de pile faible
- Réglage du volume

## Accessoires

- CD-ROM: Oui, avec mode d'emploi et

- gestionnaire
- Écouteurs: AY3822
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB: AY3930

## Logiciels

- Gestionnaire de périphériques: Pour restauration et mise à niveau

## Caractéristiques environnementales

- Produit soudé sans plomb

## Configuration système requise

- Lecteur de CD-ROM
- Connexion Internet: Oui (pour accéder à la documentation et aux manuels mis à jour, ainsi qu'aux mises à niveau logicielles et microcodes futures)
- Système d'exploitation PC: Windows 2000 / XP / Vista
- USB: Port USB

## Alimentation

- Type de batterie: Li-polymère
- Autonomie avec pile interne: Jusqu'à 27 heures
- Rechargeable: Oui, par un port USB

## Dimensions

- Dim. de l'emballage-coque (l x P x H): 13,5 x 3,35 x 18,4 cm
- Type d'emballage: Double coque
- Dimensions du produit (l x P x H): 44 x 46 x 15,6 mm
- Poids de l'appareil: 0,034 kg

## Syntonisateur/Récepteur/Émetteur

- Stations en mémoire: 20
- Bandes du syntonisateur: FM

## Enregistrement audio

- Format de fichier audio: WAV
- Microphone intégré: Mono
- Enregistrement vocal: ADPCM



Date de publication  
2009-08-14

Version: 2.0.2

12 NC: 8670 000 49371  
UPC: 6 09585 16546 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La capacité de stockage est fondée sur des chansons de 4 minutes et sur le codage WMA à 64 kbit/s ou MP3 à 128 kbit/s.

\* Les vitesses de transfert peuvent varier selon votre système d'exploitation et votre configuration logicielle.

\* 1 Go = 1 milliard d'octets; la capacité de stockage offerte sera moindre.

\* Modèles avec et sans radio offerts

\* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre de cycles de recharge limité et devront ultérieurement être remplacées. L'autonomie des batteries et le nombre de cycles de recharge varient selon l'utilisation et les paramètres.