



Philips GoGear  
MP3-плеер

RaGa

4 Гб\*

GoGEAR



SA1942



## Цифровая музыка — в любое время

наслаждайтесь великолепным звуком MP3 и WMA

Наслаждайтесь музыкой в форматах WMA и MP3 27 часов подряд\* благодаря цифровому аудиоплееру Philips GoGear SA1942. Найти нужную композицию по альбому или исполнителю не составит труда.

### Теперь ваша любимая музыка всегда с вами

- Воспроизведение форматов MP3 и WMA
- Эквалайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом

### Готов к ношению, готов к работе в движении

- Отделка из алюминия для прочности и надежности
- Компактный и удобный для ношения, исключительная портативность
- До 27 часов воспроизведения музыки\*
- Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря функции диктофона

### Простое и понятное управление

- Просто перетяните необходимые композиции — специальное программное обеспечение не требуется
- 3-х строчный черно-белый дисплей для удобства чтения

**PHILIPS**

разумно и просто

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Строки текста: 3
- Разрешение: 128 x 48
- Тип: ЖК-дисплей

## Звучание

- Настраиваемый эквалайзер: Да
- Частотный отклик: 80–18 000 Гц
- Настройки эквалайзера: Фанк, Хип-хоп, Джаз, Рок, Техно, Классика
- Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
- Разделение каналов: 35 дБ
- Выходная мощность (RMS): 2 x 3 мВт

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WAV, WMA
- Скорость в битах для MP3: 8–320 Кбит/с и VBR
- Поддержка меток ID3: Название песни, исполнитель, альбом
- Скорость в битах WMA: 5–320 Кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц
- Частота дискретизации для MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 кГц

## Хранение на медиа-носителе

- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Емкость встроенной памяти: 4 Гб
- Соотв. классу запоминающих устройств: Да
- Объем памяти для музыки в формате MP3: До 900 дорожек\*

## Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Порт USB 2.0

## Функции управления

- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры

- Прокрутка Superscroll: Да
- Регулировка громкости: Да
- Обновляемое ПО: Да

## Аксессуары

- CD-ROM: Да, с IFU, Device Manager
- Наушники: AY3822
- Кабель USB: AY3930
- Краткое руководство: Да

## ПО

- Device manager: для восстановления и обновления

## Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

## Требования к системе

- операционная система ПК: Windows 2000 / XP / Vista
- Привод CD-ROM: Да
- Подключение к Интернету: Да (доступ к обновленным документам поддержки, руководствам, обновлениям встроенных микропрограмм и компьютерного ПО)
- USB: Порт Free USB

## Питание

- Время работы от встроенного аккумулятора: До 27 часов
- Тип аккумулятора: Литий-полимерный
- Перезаряжаемый: Да, через USB

## Размеры

- Размеры упаковки (ШxГxВ): 13,5 x 3,35 x 18,4 см
- Размеры изделия (ШxГxВ): 44 x 46 x 15,6 мм
- Вес продукта: 0,034 кг
- Тип упаковки: Складной

## Аудиозапись

- Формат аудиофайла: WAV
- Встроенный микрофон: моно
- Диктофон: ADPCM



Дата выпуска 2012-02-02

Версия: 4.0.6

12 NC: 8670 000 48415  
EAN: 87 12581 45722 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Емкость определяется из расчета 4 минуты на песню при кодировании WMA 64 Кбит/сек или MP3 128 Кбит/с.  
\* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.  
\* 1 Гб = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.  
\* Имеются модели с радиоприемником и без него.  
\* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.