

飛利浦 GoGear
配備 FullSound™ 功能的
MP3 影音播放機


Aria

8GB*

GoGear



SA1ARA08K



優異的音效體驗

利用 FullSound™ 讓 MP3 音樂重現優異音質

飛利浦 GoGear Aria 可攜式影音播放器具備 FullSound™ 功能，讓您盡享無與倫比的音效體驗。您可以下載線上影片至播放器中，並在 2 吋全彩顯示器上輕鬆瀏覽內容，享受極致的感官樂趣。

音樂、影片每天如影隨形

- FullSound™ 重現 MP3 音樂優異音質
- 音效精準的高傳真度耳機
- 播放來自訂閱服務的 MP3、WMA 或 DRM 音樂
- FM 收音機內含 RDS 和 20 組預設電台，讓您的音樂選擇多更多
- Audible.com 以數位有聲書及其他商品為主要特色

隨時輕鬆享受影音樂趣

- 2 吋全彩顯示，給您流暢的直覺式操作
- 語音錄音功能讓您隨時隨地紀錄任何點滴
- 長達 30 小時的音樂播放時間或 6 小時的影片播放時間。

簡單直覺新體驗

- 透過網際網路輕鬆下載影片至 GoGear
- 搭配全彩專輯藝術封面，簡單直覺的使用者介面
- 資料夾檢視功能可以整理和檢視媒體檔案，就像在電腦操作一樣
- 透過 USB 直接從電腦充電

PHILIPS

sense and simplicity

焦點

FullSound™

飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實的恢復 MP3 壓縮音樂的聲音細膩度，大幅的豐富並提昇音質，讓您完全體驗 CD 音效，絕不失真。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器 (DSP)，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音、大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識 MP3 壓縮音樂。

網際網路影片下載

使用簡單易用的網際網路影片下載功能，從影片分享網站 (YouTube、MySpace 或 Google Video) 下載影片到 GoGear，即可隨時觀賞影片。安裝隨附的電腦應用程式，並將 GoGear 連接您的電腦，然後使用 Internet Explorer 瀏覽您最愛的影片分享網站。選擇一部影片，將游標停留在影片上，按下出現的下載按鈕即可。不必等待，即可立即前往其他影片，同步盡情下載。

語音錄音

語音錄音功能可讓您的 GoGear 播放機搖身一變成為隨身錄音機。除了播放音樂或收聽廣播之外，您還可以在辦公室或學校中錄製記事或提示，記錄購物清單、電話號碼、甚至是歌詞。只要按下錄音按鈕並對準內建麥克風說話，語音訊息即會被壓縮並儲存於內建記憶體中。語音錄音功能讓您同時擁有一台攜帶超方便的語音錄音機，隨時隨地紀錄任何點滴。



規格

畫面 / 顯示

- 背光：是
- 對角畫面尺寸 (吋)：2.0 吋
- 文字行數：5
- 類型：LCD
- 解析度：176 x 220 像素

音效

- 可自訂的等化器：是
- 頻率反應：80 - 18 000 Hz
- 等化器設定：FullSound, 放克, 嘻哈, 爵士, 搖滾, 電子音樂, 古典
- 輸出功率：2 x 3mW
- 訊噪比：> 80 分貝
- 頻道區隔：35 分貝
- 加強音效：FullSound

播放音效

- 壓縮格式：MP3, WMA
- ID3 標籤支援：歌曲標題, 演出者, 專輯
- MP3 位元傳輸速率：8-320 kbps 與 VBR
- WMA 位元傳輸速率：5-320 kbps
- WMA 取樣比率：8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- 數位版權管理：可攜式裝置專用的 Windows Media DRM, 支援下載及訂閱音樂服務
- MP3 取樣比率：16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz

靜態相片播放

- 相片壓縮格式：JPEG, BMP
- 幻燈片展示：是

儲存媒體

- 內建記憶體容量：NAND Flash
- 符合大量儲存類別：是
- 內建記憶體容量：8 GB
- 音樂記憶體容量，MP3：高達 1800 首曲目*

連線

- 耳機：3.5 公釐
- USB：USB 2.0

便利

- 功能：按鍵鎖
- Superscroll：是
- 音量控制：是
- 韌體可升級：是
- 電池充電指示燈：使用者介面上

配件

- 光碟機：是，具備 IFU、裝置管理員、媒體轉換器、Rhapsody Media Player
- 耳機：AY3817
- USB 纜線：AY3930
- 快速入門指南：是

軟體

- 裝置管理員：可還原與升級
- Windows Media Player 11：是
- 飛利浦媒體轉換器：WMV (.wmv.avi 容器)；MPEG-4 SP (僅 .avi 容器)；MPEG-4 ASP (.avi)；H.264 (MPEG-4 Part10) (.mp4)；其他根據相關 Directshow Codec 安裝的 Codec/ 容器組合

環保規格

- 無鉛焊接? 品：是

系統需求

- PC 作業系統：Windows XP (SP2 或更高版本) / Vista
- 網際網路連接：有 (可存取更新版支援文件、手冊、日後韌體與 PC 軟體升級)
- CD-ROM 光碟機：是
- USB：可用的 USB 埠

電源

- 電池容量：310 mAh
- 使用內部電池的播放時間：長達 30 小時的音訊或 6 小時的視訊
- 電池類型：鋰聚合物電池
- 可充電式：是，經由 USB

尺寸

- 泡殼規格 (寬 x 高 x 長)：30 x 148 x 110 公釐
- 產品規格 (寬 x 深 x 高)：84 x 47 x 10.7 公釐
- 包裝類型：D-box
- 產品重量：0.047 kg

調諧器 / 接收 / 傳送

- 記憶選台：20
- 選台器波段：FM

影片播放

- SMV：220 x 176 · 24 fps

音效擷取

- 內建麥克風：單聲道
- 語音錄音：是
- FM 收音機錄音：是



發行日期 2011-05-17

版本：6.1.5

12 NC: 8670 000 50653
EAN: 87 12581 47104 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 儲存容量是根據每首歌 4 分鐘，以及 64 kbps WMA 或 128 kbps MP3 編碼方式來計算。
* 實際傳送速度依作業系統和軟體設定而異。
* 1GB = 10 億位元組；可用的儲存容量將較少。
* 可充電電池的充電週期次數有限，因此最終可能還是需要更換新電池。根據使用及設定方式而定，電池壽命及充電週期的次數可能有所差異。