



Philips GoGear
MP3-плеер

Mix

2 Гб*

GoGEAR

SA1MXX02K

Наслаждайтесь любимой музыкой в дороге

Полноцветный дисплей для удобной навигации

Компактный MP3-плеер Philips GoGear Mix оснащен выдвижным USB-разъемом, благодаря которому передавать файлы можно легко и просто, без использования проводов. Полноцветный дисплей обеспечивает простоту перемещения по меню, а встроенный аккумулятор гарантирует до 25 часов наслаждения от прослушивания музыки.

Теперь ваша любимая музыка всегда с вами

- Воспроизведение форматов MP3 и WMA
- Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с памятью на 20 станций
- Эквалайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом

Готов к ношению, готов к работе в движении

- Полноцветный дисплей обеспечивает простоту перемещения по меню
- Компактный и удобный для ношения, исключительная портативность
- До 25 часов воспроизведения музыки
- Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря функции диктофона

Простое и удобное управление

- Просто перетяните необходимые композиции — специальное программное обеспечение не требуется
- Простая передача файлов благодаря выдвижному USB-разъему без использования

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Строки текста: 4
- Разрешение: 128 x 64
- Тип: ЖК-дисплей

Звучание

- Настраиваемый эквалайзер: Да
- Частотный отклик: 80–18 000 Гц
- Настройки эквалайзера: Фанк, Хип-хоп, Джаз, Рок, Техно, Классика
- Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
- Разделение каналов: 35 дБ
- Выходная мощность (RMS): 2 x 3 мВт

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WAV, WMA
- Поддержка меток ID3: Название песни, исполнитель, альбом
- Скорость в битах для MP3: 8–320 Кбит/с и VBR
- Скорость в битах WMA: 64–320 Кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц
- Частота дискретизации для MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 кГц

Хранение на медиа-носителе

- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Емкость встроенной памяти: 2 Гб
- Соотв. классу запоминающих устройств: Да
- Объем памяти для музыки в формате MP3: До 450 дорожек*

Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Высокоскоростной порт USB 2.0

Функции управления

- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Прокрутка Superscroll: Да
- Регулировка громкости: Да
- Индикатор заряда аккумулятора: В

- пользовательском интерфейсе
- Обновляемое ПО: Да

Аксессуары

- Наушники: AY3820
- Краткое руководство: Да

ПО

- Device manager: для восстановления и обновления

Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

- операционная система ПК: Windows 2000 / XP / Vista
- Подключение к Интернету: Да (доступ к обновленным документам поддержки, руководствам, обновлениям встроенных микропрограмм и компьютерного ПО)
- USB: Порт Free USB

Питание

- Емкость аккумулятора: 250 мА*ч
- Тип аккумулятора: Литий-полимерный
- Время работы от встроенного аккумулятора: До 25 часов
- Перезаряжаемый: Да, через USB

Размеры

- Размеры упаковки (ШxГxВ): 101 x 24 x 189 мм
- Размеры изделия (ШxГxВ): 71 x 28 x 14 мм
- Вес продукта: 0,029 кг
- Тип упаковки: Цифровой блок

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Предварительные настройки станций: 20

Аудиозапись

- Формат аудиофайла: WAV
- Встроенный микрофон: моно
- Диктофон: Да
- Запись с FM-радио: Да



Дата выпуска 2012-02-02

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 000 50635
EAN: 87 12581 47084 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

Основные

Выдвигающийся USB-разъем

Простая передача файлов благодаря выдвигающемуся USB-разъему без использования кабелей

* Емкость определяется из расчета 4 минуты на песню при кодировании WMA 64 Кбит/сек или MP3 128 Кбит/с.

* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.

* 1 Гб = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.