



Philips GoGear
MP3-плеер

Mix

4 ГБ*

GoGEAR

SA1MXX04KN

Наслаждайтесь любимой музыкой в дороге

Полноцветный дисплей для удобной навигации

Компактный MP3-плеер Philips GoGear Mix оснащен выдвижным USB-разъемом, благодаря которому передавать файлы можно легко и просто, без использования проводов. Полноцветный дисплей обеспечивает простоту перемещения по меню, а встроенный аккумулятор гарантирует до 25 часов наслаждения от прослушивания музыки.

Теперь любимая музыка всегда с вами

- Воспроизведение MP3 и WMA
- Эквалайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом

Берешь — и в путь

- Полноцветный дисплей обеспечивает простоту перемещения по меню
- Компактный и удобный для ношения, исключительная портативность
- До 25 часов воспроизведения музыки
- Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря функции записи голоса

Простота использования

- Просто перетяните нужные композиции — не нужно специального программного обеспечения
- Простая передача файлов благодаря выдвижному USB-разъему без использования кабелей

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Строки текста: 4
- Разрешение: 128 x 64
- Тип: ЖК-дисплей

Звук

- Настраиваемый эквалайзер: Да
- Настройки эквалайзера: Фанк, Хип-хоп, Джаз, Рок, Техно, Классика
- Частотный отклик: 80 - 18 000 Гц
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ
- Разделение каналов: 35 дБ
- Выходная мощность (RMS): 2 x 3 мВт

Воспроизведение аудио

- Формат сжатия: MP3, WAV, WMA
- Поддержка меток ID3: Название песни, исполнитель, альбом
- Скорость в битах для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
- Скорость в битах для WMA: 64-320 кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 КГц
- Частота MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 кГц

Хранение на медианосителе

- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Емкость встроенной памяти: 4 ГБ
- Соотв. классу запоминающих устройств: Да
- Музыкальная емкость, MP3: До 900 дорожек*

Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Высокоскоростной USB 2.0

Удобство

- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Прокрутка Superscroll: Да

- Регулировка громкости: Да
- Индикатор заряда аккумулятора: В пользовательском интерфейсе
- Обновляемое встроенное ПО: Да

Аксессуары

- Наушники: AY3820
- Краткое руководство пользователя: Да

Программное обеспечение

- Device manager: для восстановления и обновления

Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

- Операционная система ПК: Windows 2000 / XP / Vista
- Подключение к Интернету: Да (обновления сопровождающей документации, руководств, обновления прошивки и компьютерного ПО)
- USB: Свободный порт USB

Питание

- Емкость аккумулятора: 250 мА*ч
- Время воспр. со встроенным аккумулятором: До 25 часов
- Тип элемента питания: Литий-полимер
- Питание от аккумулятора: Да, через USB

Размеры

- Размеры упаковки (ШхГхВ): 40 x 50 x 168 мм
- Размеры изделия (ШхГхВ): 71 x 28 x 14 мм
- Вес продукта: 0,029 кг
- Тип упаковки: Коробка

Запись аудио

- Формат аудиофайла: WAV
- Встроенный микрофон: моно
- Запись голоса: Да



Дата выпуска 2012-02-02

Версия: 2.0.4

12 NC: 8670 000 52453
EAN: 87 12581 48205 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Емкость определяется исходя из расчета 4 минуты на песню и при кодировании 64 кбит/сек WMA или 128 Кбит/с MP3.

* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.

* 1 ГБ = 1 миллиард байтов; для хранения данных доступно меньше.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки различается в зависимости от характера использования и настроек.