




Philips GoGear
Видеоплеер MP3 с
технологией FullSound™

Opus
8 Гб*

GoGEAR



SA1OPS08K



Превосходное качество звука

благодаря технологии FullSound™ и наушникам с функцией изоляции звука

Наслаждайтесь непревзойденным звучанием портативного аудио/видеоплеера Philips GoGear Opus с функцией FullSound™. Приготовьтесь к развлечению в пути — записывайте видео из Интернета непосредственно в плеер, а затем просматривайте их на превосходном 2,8" цветном дисплее QVGA.

Любимая музыка и фильмы всегда с вами — каждый день

- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- Наушники со звуковой изоляцией для максимального подавления внешнего шума
- Воспроизведение форматов Lossless (сжатие без потери качества, FLAC), MP3 и WMA
- Смотрите видео WMV, купленное в Интернете, или сохраненное на компьютере

Теперь не придется скучать в дороге

- Более широкий выбор благодаря Napster, Audible и BBC iPlayer
- Цветной 2,8" ЖК-дисплей QVGA для просмотра видео в превосходном качестве
- Воспроизведение музыки без DRM из фонотеки iTunes
- Создание списка воспроизведения/удаление композиций на устройстве
- До 30 часов работы в режиме прослушивания музыки или до 6 часов в режиме просмотра видео

Простое и удобное управление

- Простой способ загрузки видео из Интернета на плеер GoGear
- Функция просмотра папок предназначена для управления и просмотра медиафайлов

PHILIPS

разумно и просто

Основные особенности

FullSound™

Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

Звуковая изоляция

Благодаря звуковой изоляции вы сможете услышать тонкие нюансы музыки с более низким уровнем громкости, чем это возможно в обычных наушниках. Особая конструкция Angled Acoustic, разработанная на основе тщательного изучения строения ушного канала человеческого уха, обеспечивает великолепную плотность прилегания и исключает проникновение внешних шумов. Отсутствие шума позволяет отчетливо слышать все нюансы музыки даже при среднем уровне громкости. Имеются в наличии амбюшюры трех размеров для наилучшего прилегания.

SuperScroll™

Клавиши поиска двойного действия обеспечивают удобное управление скоростью прокрутки списков больших библиотек. Можно выбрать режим перемещения по одной песне в списке

воспроизведения или немного сильнее нажать клавишу и удерживать ее, чтобы с помощью функции SuperScroll™ быстро переместиться к нужному файлу.

Napster, Audible и BBC iPlayer

Загрузите в ваш плеер Philips GoGear лучшую музыку с ресурсов Napster и Audible. Благодаря фиксированной стоимости на файлы Napster To Go, вы можете наслаждаться миллионами композиций в отличном качестве. Просто загрузите их в плеер GoGear группой — не нужно платить за каждую композицию. Откройте новую музыку благодаря автоматическим спискам воспроизведения и радиостанциям. Audible предлагает более 75 000 программ: аудиокниги, телетексты, журналы, газеты, информационные и развлекательные передачи. Приобретайте любые программы для плеера GoGear или выберите план программ на месяц.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Диагональ экрана (в дюймах): 2,8 дюйма
- Строки текста: 7
- Тип: ЖК-дисплей
- Разрешение: QVGA, 320 x 240 пикселей, 262 000 цветов

Звучание

- Настраиваемый эквалайзер: Да
- Частотный отклик: 20–18 тыс. Гц
- Выходная мощность: 2 x 2,4 мВт
- Настройки эквалайзера: Классика, Танцевальная, Electronica, Хип-хоп, Джаз, Lounge, Поп, RnB, Рок, Речь
- Отношение сигнал/шум: > 84 дБ
- Суммарные гармонические искажения: 0,05% при 1 кГц
- Разделение каналов: 45 дБ
- Усиление звука: FullSound

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, AAC, FLAC
- Поддержка меток ID3: Название альбома и имя исполнителя
- Скорость в битах для MP3: 8–320 Кбит/с и VBR
- Скорость в битах WMA: 5–320 Кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц
- Частота дискретизации для MP3: 8, 16, 11,025, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 кГц
- Управление правами на цифровые данные: Windows Media DRM для портативных устройств поддерживает загрузку и услугу музыкальной подписки

Аудиозапись

- Формат аудиофайла: MP3
- Встроенный микрофон: моно
- Диктофон: MP3
- Запись с FM-радио: Да

Воспроизведение неподвижных изображений

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Слайд-шоу: Да

Хранение на медиа-носителе

- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Емкость встроенной памяти: 8 Гб

Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Высокоскоростной порт USB 2.0

Функции управления

- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Прокрутка Superscroll: Да
- Регулировка громкости: Да

- Обновляемое ПО: Да
- Индикатор заряда аккумулятора: В пользовательском интерфейсе

Аксессуары

- CD-ROM: Да, с руководством пользователя, приложениями Device Manager, Media converter и проигрывателем Windows Media
- Наушники: AY3817
- Чехол: AY4255
- Кабель USB: AY3930
- Краткое руководство: Да

ПО

- Device manager: для восстановления и обновления
- Media Converter для Philips: WMV (.wmv.avi); MPEG-4 SP(только .avi); MPEG-4 ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) (.mp4); другие комбинации поддерживаются при установке соответствующих кодеков Directshow
- Windows Media Player 11: Да
- ПО Napster: Да

Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

- операционная система ПК: Windows XP (SP2) или Windows Vista
- Привод CD-ROM: Да
- Подключение к Интернету: Да (доступ к обновленным документам поддержки, руководствам, обновлениям встроенных микропрограмм и компьютерного ПО)
- USB: Порт Free USB

Питание

- Емкость аккумулятора: 880 мА/ч
- Время работы от встроенного аккумулятора: До 30 часов воспроизведения аудио или 6 часов видео
- Тип аккумулятора: Литий-полимерный
- Перезарядка: Да, через USB

Размеры

- Размеры изделия (ШxГxВ): 106 x 10,9 x 59 мм
- Тип упаковки: Цифровой блок
- Вес продукта: 0,095 кг

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Предварительные настройки станций: 20
- RDS: Тип программы, Радиотекст, Информация о станции, Название станции

Воспроизведение видео

- MPEG4 SP: До 640 Кбит/с в формате avi, 320x240, 30 к/сек (Поддержка других форматов при использовании прилагаемого программного обеспечения для декодирования)
- WMV9: До 512 Кбит/с, 320x240, 30 кадр/сек (Поддержка других форматов при

- использовании прилагаемого программного обеспечения для декодирования)
- Управление правами на цифровые данные: Windows Media DRM для портативных устройств: поддержка загрузки, подписки и услуг проката видео



Дата выпуска 2012-06-27

Версия: 4.0.8

12 NC: 8670 000 51195
EAN: 87 12581 47472 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.
* 1 Гб = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.
* Поддерживает загрузку и службы подписки совместимые с WMA DRM10
* Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
* От Philips
* Служба BBC iPlayer доступна только для жителей Великобритании