




Philips GoGear
Видеоплеер MP3

ViBE

8 Гб*

GoGEAR



SA1VBE08K



Любимая музыка и видео всегда с вами

Маленький размер, большие возможности

Портативный аудио/видеоплеер Philips GoGear ViBE, несмотря на удивительно маленький размер, заключает в себе множество развлекательных возможностей. 1,5" полноцветный дисплей очень удобен для просмотра обложек альбомов и папок, управления содержимым и систематизации файлов.

Любимая музыка и фильмы всегда с вами — каждый день

- Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с функцией RDS и памятью на 20 станций
- Воспроизведение аудиофайлов в формате MP3, WMA и DRM, полученных через службы по подписке

Готов к ношению, готов к работе в движении

- Более широкий выбор благодаря поддержке Napster и Audible
- Полноцветный дисплей с диагональю 1,5" для легкого управления и просмотра обложек альбомов
- До 25 часов работы в режиме прослушивания музыки и до 4 часов в режиме просмотра видео
- Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря функции диктофона
- Компактный и удобный для ношения, исключительная портативность

PHILIPS

разумно и просто

Основные особенности

Полноцветный дисплей с диагональю 1,5"

Полноцветный дисплей с диагональю 1,5" обеспечивает простое перемещение по меню и спискам файлов GoGear. Кроме этого, можно совмещать прослушивание музыки с просмотром фотографий.

Загрузка видео из Интернета

Для просмотра видео в поездках воспользуйтесь функцией загрузки видео из Интернета, которая позволяет скачивать видео на плеер GoGear с сайтов обмена видеофайлами (YouTube, MySpace или Google Video). Установите

предоставленное в комплекте приложение для ПК, подключите плеер GoGear к компьютеру и с помощью обозревателя Internet Explorer перейдите на любимый сайт обмена видеофайлами. Выберите видеофайл и нажмите кнопку загрузки, отображаемую при наведении курсора мыши на файл. Не дожидаясь завершения загрузки, переходите к следующим видеофайлам и загружайте далее.

Полноцветное изображение альбомов

Простой и удобный пользовательский интерфейс GoGear оснащен усовершенствованной технологией

навигации. Вы несомненно оцените быстрое перемещение по меню и простое управление, которые в полной мере позволяют насладиться мультимедийными возможностями устройства. Предусмотренные функции (например, функция отображения обложки, которая позволяет просматривать обложки альбомов, внедренные в музыкальный файл) делают прослушивание еще более приятным, как в старые добрые времена, когда вы слушали CD или виниловые грампластинки, рассматривая их обложки.



AudibleReady™



Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Диагональ экрана (в дюймах): 1,5 дюймов
- Строки текста: 5
- Разрешение: 128 x 128 пикселей
- Тип: ЖК-дисплей

Звучание

- Настраиваемый эквалайзер: Да
- Частотный отклик: 20–18 тыс. Гц
- Настройки эквалайзера: Фанк, Хип-хоп, Джаз, Рок, Техно, Классика
- Выходная мощность: 2 x 2,4 мВт
- Отношение сигнал/шум: > 84 дБ
- Суммарные гармонические искажения: 0,05% при 1 кГц
- Разделение каналов: 45 дБ

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Скорость в битах для MP3: 8–320 Кбит/с и VBR
- Поддержка меток ID3: Название песни, исполнитель, альбом
- Скорость в битах WMA: 5–320 Кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц
- Управление правами на цифровые данные: Windows Media DRM для портативных устройств поддерживает загрузку и услугу музыкальной подписки
- Частота дискретизации для MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 кГц

Воспроизведение неподвижных изображений

- Формат сжатия изображений: JPEG, BMP
- Слайд-шоу: Да

Хранение на медиа-носителе

- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Емкость встроенной памяти: 8 Гб
- Соотв. классу запоминающих устройств: Да
- Объем памяти для музыки в формате MP3: До 1800 дорожек*

Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Порт USB 2.0

Функции управления

- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Прокрутка Superscroll: Да
- Регулировка громкости: Да
- Обновляемое ПО: Да
- Индикатор заряда аккумулятора: В

пользовательском интерфейсе

Аксессуары

- CD-ROM: Да, с руководством пользователя, приложениями Device Manager, Media converter и проигрывателем Windows Media
- Наушники: AY3816
- Кабель USB: AY3930
- Краткое руководство: Да

ПО

- Device manager: для восстановления и обновления
- Media Converter для Philips: WMV (.wmv.avi); MPEG-4 SP(только .avi); MPEG-4 ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) (.mp4); другие комбинации поддерживаются при установке соответствующих кодеков Directshow
- Windows Media Player 11: Да

Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

- операционная система ПК: Windows XP (SP2) или Windows Vista
- Подключение к Интернету: Да (доступ к обновленным документам поддержки, руководствам, обновлениям встроенных микропрограмм и компьютерного ПО)
- Привод CD-ROM: Да
- USB: Порт Free USB

Питание

- Емкость аккумулятора: 340 мА*ч
- Время работы от встроенного аккумулятора: До 25 часов воспроизведения музыки или до 4 часов видео
- Тип аккумулятора: Литий-полимерный
- Перезаряжаемый: Да, через USB

Размеры

- Размеры изделия (ШxГxВ): 66 x 42 x 11,6 мм
- Тип упаковки: Цифровой блок
- Вес продукта: 0,034 кг

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Предварительные настройки станций: 20

Воспроизведение видео

- SMV: 128 x 128 при скорости 24 кадра/сек

Аудиозапись

- Встроенный микрофон: моно
- Диктофон: Да
- Запись с FM-радио: Да



Дата выпуска 2012-06-09

Версия: 4.0.9

12 NC: 8670 000 50673
EAN: 87 12581 47115 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Емкость определяется из расчета 4 минуты на песню при кодировании WMA 64 Кбит/сек или MP3 128 Кбит/с.

* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.

* 1 Гб = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.