





Philips  
Аудиоплеер с флэш-памятью

512 МБ\*

SA2305



## Цифровая музыка на ходу

с воспроизведением музыки MP3, WMA и FM радио

Наслаждайтесь записями MP3 и WMA на ходу с помощью Philips SA2305. С прямым USB для быстрого и простого переноса музыки и данных.

### Ваша музыка и данные - всегда при Вас

- Насладитесь MP3 и WMA
- Запись голоса
- Быстрая загрузка с компьютера через USB 2.0\*
- Больше музыки с цифр.FM радио с 10 предварительными настройками радиостанций.

### Готов к ношению, готов к работе в движении

- Насладитесь до 10 часов воспроизведения музыки\*
- Прямой USB – не нужно кабелей
- Просто перетащите нужную песню – не нужно программного обеспечения
- Хранение данных Plug and play

### Простое интуитивно управление музыкой

- Черно-белый ЖК-дисплей для простоты считывания
- Эквалайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом
- Просмотр папки, для быстрого нахождения композиций

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Характеристики

### Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Строки текста: 2
- Разрешение: 32 x 128
- Тип: ЖКД

### Звук

- Разделение каналов: 35 дБ
- Установки эквалайзера: Классика, Джаз, Поп, Рок
- Частотная характеристика: 80 - 18 000 Гц
- Выходная мощность (ср. квадрат.): 2 x 3 мВт
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ

### Воспроизведение аудиозаписей

- Формат компрессии: Формат MP3, Формат WAV, Windows Media™ Audio
- Поддержка меток ID3: Название записи и имя исполнителя
- Битрейт для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
- Частота MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 кГц
- Битрейты WMA: 64-320 кбит/с
- Частота выборки WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц

### Создание аудиозаписи

- Формат аудиофайла: Формат WAV
- Встроенный микрофон: Монофонический
- Запись голоса: ADPCM

### Носитель данных

- Емкость встроенной памяти: 512 МБ
- Тип встроенной памяти: Память типа NAND Flash (НЕ-И ЭСППЗУ)
- Класс Mass storage: да
- Музыкальная емкость, WMA: До 240 дорожек\*

### Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM

### Возможность подсоединения

- Наушники: 3,5 мм
- Стандарт USB: Высокоскоростной USB 2.0

### Удобство

- Обновляемое встроенное ПО: Да
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры

### Принадлежности

- Батареи: щелочная AAA типа
- Наушники: AY3809
- Инструкция пользователя на CD-ROM: Да

### Программное обеспечение

- Device manager: для восстановления и обновления

### Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

### Требования к системе

- Привод CD-ROM: да
- Подключение к Интернету: Да (доступ к обновленным документам поддержки, руководствам, обновлениям встроенных микропрограмм и компьютерного ПО)
- Операционная система PC: Windows 2000, Me, XP
- Стандарт USB: Порт Free USB

### Габариты

- Размеры защитного колпака (ШхГхВ): 135 x 38 x 195 мм
- Тип упаковки: Складной
- Габариты продукта (ШхГхВ): 31,5 x 23 x 77,8 мм

### Питание

- Батареи прилагаются: да
- Тип батареи: Тип AAA / щелочная LR03
- Время воспр. с внешней батареей: до 10 часов

## Основных функции продукции



Дата выпуска 2007-03-15

Версия: 1.0

12 NC: 8670 000 30196  
EAN: 87 12581 33632 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)