




Philips  
Lecteur Flash

I Go\*

SA2313



## Votre musique numérique dans tous vos déplacements

avec lecture MP3, WMA

Profitez de votre musique aux formats MP3 et WMA lors de vos déplacements grâce au lecteur SA2313 de Philips. Il est doté d'un port USB intégré pour transférer vos données et votre musique facilement et rapidement.

### Emportez votre musique et vos données dans tous vos déplacements

- Lecture MP3 et WMA
- Enregistrez des notes vocales partout et en tout temps
- Téléchargements rapides depuis votre PC par un port USB 2.0\*

### Prêt à porter, prêt à emporter

- Bénéficiez de 10 heures de musique\*
- Port USB direct—Aucun câble nécessaire
- Il suffit de glisser-déposer vos chansons — Aucun logiciel nécessaire
- Stockage de données Plug-and-Play

### Expérience musicale simple et intuitive

- Écran ACL noir et blanc facile à lire
- Égaliseur pour adapter le son à votre style de musique
- Affichage des dossiers pour une recherche rapide et simple des pistes

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* Du sens et de la simplicité

## Spécifications

### Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Lignes de texte: 2
- Résolution: 32 x 128
- Type: ACL

### Son

- Séparation des canaux: 35 dB
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock
- Réponse en fréquence: 80 - 18 000 Hz
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 3 mW
- Rapport signal/bruit: >80 dB

### Lecture audio

- Format de compression: MP3, WAV, Windows Media™ Audio
- Prise en charge ID3-Tag: Titres des morceaux + nom de l'artiste
- Débit numérique MP3: 8-320 kbps + débit binaire variable
- Taux d'échantillonnage MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Débit numérique WMA: 64-320 kbps
- Taux d'échantillonnage WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz

### Enregistrement audio

- Format de fichier audio: WAV
- Microphone intégré: Mono
- Enregistrement vocal: ADPCM

### Support de stockage

- Mémoire intégrée: I Go
- Type de mémoire intégrée: NAND Flash
- Classe de stockage de masse (compat.)
- Capacité de mémoire, WMA: Jusqu'à 460 pistes\*

### Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 ultrarapide

### Commodité

- Microcode évolutif
- Fonction: Verrouillage du clavier

### Accessoires

- Piles: Alcaline AAA
- Casque: AY3812
- Manuel d'utilisation sur CD-ROM

### Logiciels

- Gestionnaire de périphériques: Pour restauration et mise à niveau

### Caractéristiques environnementales

- Produit soudé sans plomb

### Configuration système requise

- Lecteur de CD-ROM
- Connexion Internet: Oui (pour accéder à la documentation et aux manuels mis à jour, ainsi qu'aux mises à niveau logicielles et microcodes futures)
- Système d'exploitation PC: Windows 2000, ME, XP
- USB: Port USB

### Dimensions

- Dim. de l'emballage-coque (l x P x H): 135 x 38 x 195 mm
- Type d'emballage: Double coque
- Dimensions du produit (l x P x H): 31,5 x 23 x 77,8 mm

### Alimentation

- Piles fournies
- Type de pile: Alcaline AAA / LR03
- Autonomie sur pile externe: Jusqu'à 10 heures



Date de publication  
2009-01-21

Version: 1.0.2

12 NC: 8670 000 33808  
UPC: 6 09585 14246 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)