




Philips
Lecteur audio à mémoire
flash

2 Go*

SA2320



Votre musique numérique dans tous vos déplacements

avec lecture MP3, WMA

Profitez de votre musique aux formats MP3 et WMA lors de vos déplacements grâce au lecteur SA2320 de Philips. Il est doté d'un port USB intégré pour transférer vos données et votre musique facilement et rapidement.

Emportez votre musique et vos données dans tous vos déplacements

- Lecture MP3 et WMA
- Enregistrements vocaux
- Téléchargements rapides depuis votre PC par un port USB 2.0*

Prêt à porter, prêt à emporter

- Bénéficiez de 10 heures de musique*
- Port USB direct—Aucun câble nécessaire
- Il suffit de glisser-déplacer vos fichiers audio – Aucun logiciel nécessaire
- Stockage de données plug-and-play

Expérience musicale simple et intuitive

- Écran ACL noir et blanc facile à lire
- Égaliseur pour adapter le son à votre style de musique
- Affichage des dossiers pour une recherche rapide et simple des pistes

PHILIPS
sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité

Spécifications

Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Lignes de texte: 2
- Résolution: 32 x 128
- Type: ACL

Son

- Séparation des canaux: 35 dB
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock
- Réponse en fréquence: 80 - 18 000 Hz
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 3 mW
- Rapport signal sur bruit: >80 dB

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WAV, Windows Media™ Audio
- Prise en charge ID3-Tag: Titres des morceaux + nom de l'artiste
- Débit numérique MP3: 8-320 kbp/s + débit binaire variable
- Taux d'échantillonnage MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Débit numérique WMA: 64-320 kbps
- Taux d'échantillonnage WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz

Enregistrement audio

- Format de fichier audio: WAV
- Microphone intégré: Mono
- Enregistrement vocal: ADPCM

Support de stockage

- Mémoire intégrée: 2 Go
- Type de mémoire intégrée: NAND Flash
- Classe de stockage de masse (compat.)
- Capacité de mémoire, WMA: Jusqu'à 930 pistes*

Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 ultrarapide

Commodité

- Micrologiciel évolutif
- Fonction: Verrouillage du clavier

Accessoires

- Piles: Alcaline AAA
- Casque: AY3809
- Manuel d'utilisation sur CD-ROM

Logiciels

- Gestionnaire de périphériques: Pour restauration et mise à niveau

Caractéristiques environnementales

- Produit soudé sans plomb

Configuration système requise

- Lecteur de CD-ROM
- Connexion Internet: Oui (pour accéder à la documentation et aux manuels mis à jour, ainsi qu'aux mises à niveau logicielles et microcodes futures)
- Système d'exploitation PC: Windows 2000, ME, XP
- USB: Port USB

Dimensions

- Dim. de l'emballage-coque (l x P x H): 135 x 38 x 195 mm
- Type d'emballage: Clamshell
- Dimensions du produit (l x P x H): 31,5 x 23 x 77,8 mm

Alimentation

- Piles fournies
- Type de pile: Alcaline AAA / LR03
- Autonomie sur batterie externe: Jusqu'à 10 heures



Date de publication
2009-02-12

Version: 1.2.6

12 NC: 8670 000 30202
UPC: 6 09585 13349 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com