



Цифровая музыка — в любое время

слушайте MP3, WMA и радио FM

Возьмите с собой на прогулку цифровой аудиоплеер Philips GoGear SA2625! Любимые мелодии всегда с вами благодаря прямому порту USB, наслаждайтесь музыкой 30 часов от одной батарейки типа AAA.

Музыка и данные — всегда с собой

- Воспроизведение MP3 и WMA
- Возможность делать заметки и записывать все что угодно в любой момент благодаря функции голосовой записи
- Быстрая загрузка с компьютера через USB 2.0*
- Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с памятью на 20 станций
- Накопитель Plug and play

Берешь — и в путь

- Компактный и удобный для ношения, исключительная портативность
- До 30 часов воспроизведения музыки от одной батарейки типа AAA

Очень простой интерфейс управления музыкой

- Прямое USB-подключение для удобной передачи файлов без кабелей!
- Просто перетащите нужные композиции — не нужно специального программного обеспечения
- Эквалайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом

Philips GoGear
Аудиоплеер с флэш-памятью

2 Гб*

GoGEAR



SA2625



PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Строки текста: 3
- Разрешение: 128 x 48
- Тип: ЖК-дисплей

Звук

- Разделение каналов: 35 дБ
- Настройки эквалайзера: Фанк, Хип-хоп, Джаз, Рок, Классика, Техно
- Частотный отклик: 80 - 18 000 Гц
- Выходная мощность (RMS): 2 x 3 мВт
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ

Воспроизведение аудио

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддержка меток ID3: Название песни, исполнитель, альбом
- Скорость в битах для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
- Частота MP3: 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48, 8 кГц
- Скорость в битах для WMA: 5 - 320 кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 КГц

Аудиозапись

- Запись FM: Да

Запись аудио

- Формат аудиофайла: WAV
- Встроенный микрофон: моно
- Запись голоса: ADPCM
- Запись с FM-радио: ADPCM

Хранение данных

- Емкость встроенной памяти: 2 Гб
- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Соотв. классу запоминающих устройств: Да
- Музыкальная емкость, MP3: До 450 дорожек*

Радио/Прием/Передача

- Предварительно настроенные радиостанции: 20
- Диапазоны радио: FM

Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Порт USB 2.0

Удобство

- Обновляемое встроенное ПО: Да
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- Регулировка громкости: Да
- Прокрутка Superscroll: Да
- Индикатор заряда аккумулятора: В пользовательском интерфейсе

Аксессуары

- Элементы питания: Щелочная батарейка типа AAA
- CD-ROM: Да, с IFU, Device Manager
- Наушники: AY3816
- Кабель USB: AY3926
- Руководство пользователя CD-ROM: Да

Программное обеспечение

- Device manager: для восстановления и обновления

Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

- Привод CD-ROM: Да
- Подключение к Интернету: Да (обновления сопровождающей документации, руководств, обновления прошивки и компьютерного ПО)
- Операционная система ПК: Windows 2000 / XP / Vista
- USB: Свободный порт USB

Размеры

- Размеры упаковки (ШхГхВ): 43,2 x 135 x 213 мм
- Тип упаковки: Пластиковая упаковка
- Размеры изделия (ШхГхВ): 91,6 x 29 x 20,3
- Вес изделия: 0,027 кг

Питание

- Элементы питания в комплекте: Да
- Тип элемента питания: Тип AAA / щелочной LR03
- Время воспр. с внешним элементом питания: До 30 часов



Дата выпуска 2012-02-02

Версия: 4.0.14

12 NC: 8670 000 38691
EAN: 87 12581 40999 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки различается в зависимости от характера использования и настроек.

* Емкость определяется исходя из расчета 4 минуты на песню и при кодировании 64 кбит/сек WMA или 128 Кбит/с MP3.

* 1 Гб = 1 миллиард байтов; для хранения данных доступно меньше.

* Имеются модели с радиоприемником и без него