



Philips GoGear
เครื่องเล่นเพลง MP3
ระบบดิจิทัล

2GB*

GoGear



SA2625



เพลงรูปแบบดิจิทัล - ทุกเวลา

เพลิดเพลินกับเสียง MP3, WMA และวิทยุ FM คุณภาพเยี่ยม

อัดโน้มนเครื่องเล่นเพลงดิจิทัล Philips GoGear SA2625 ฟังเพลงโปรดของคุณได้สะดวกทุกที่ด้วย Direct USB และชาร์จได้ยาวนาน 20 ชั่วโมง โดยใช้แบตเตอรี่ AAA เพียงก้อนเดียว

นำเพลงและข้อมูลพกติดตัวคุณไปได้ทุกที่ทุกเวลา

- การเล่น MP3 และ WMA
- บันทึกเสียงได้ทุกอย่างและทุกเวลาที่ต้องการ
- ดาวน์โหลดจาก PC ของคุณอย่างรวดเร็วด้วย USB 2.0*
- ตั้งสถานีวิทยุ FM ไวลูมหนาว 20 สถานีสำหรับการเลือกฟังเพลงได้มากขึ้น
- ข้อมูลแบบพ्लั๊กแอนด์เพลย์

สะดวกในการสวมใส่พร้อมใช้ได้ทุกที่

- ขนาดเล็กและสวมใส่สบายจึงพกพาได้สะดวก
- เล่นเพลงได้นานสูงสุด 30 ชั่วโมง ด้วยแบตเตอรี่ AAA หนึ่งก้อน

ฟังเพลงได้อย่างง่ายดาย

- Direct USB สำหรับการโอนถ่ายไฟล์อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล
- ลากและวางเพลงของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์
- อีควอไลเซอร์เพื่อปรับเสียงให้เหมาะกับสไตล์เพลงส่วนตัวของคุณ

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- แสงพื้นหลัง
- บรรทัดข้อความ: 3
- ความละเอียด: 128 x 48
- ประเภท: LCD

เสียง

- การแบ่งช่อง: 35 dB
- การตอบสนองต่อความถี่: 80 - 18 000 เฮิรตซ์
- การตั้งค่าอ็อกวอไลเซอร์: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Classical, Techno
- กำลังขับ (RMS): 2 x 3 mW
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 80 dB

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
- อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
- อัตราแซมเปิล MP3: 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48, 8 kHz
- อัตราบิต WMA: 5-320 kbps
- อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

การบันทึกเสียง

- การบันทึก FM

การจับสัญญาณเสียง

- รูปแบบไฟล์เสียง: WAV
- ไมโครโฟนในตัว: โมโน
- การบันทึกเสียง: ADPCM
- การบันทึกวิทยุ FM: ADPCM

สื่อเก็บข้อมูล

- ความจุของหน่วยความจำในตัว: 2 GB
- ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
- รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล
- ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: สูงถึง 450 เพลง*

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- สถานีที่ตั้งไว้วงหนว: 20
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.
- USB: USB 2.0

สะดวกสบาย

- เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้
- ฟังก์ชัน: การล๊อคปุ่มกด
- ตัวแสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน
- การควบคุมระดับเสียง
- Superscroll
- ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บอนอินเตอร์เฟซผู้ใช้

อุปกรณ์เสริม

- แบตเตอรี่: อัลคาไลน์ AAA
- CD-ROM: มี พรอม IFU, Device Manager
- หูฟัง: AY3816
- สายเคเบิล USB: AY3926
- คู่มือผู้ใช้ใน CD-ROM

ซอฟต์แวร์

- Device manager: เพื่อเรียกคืนและอัปเดต

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว

ความต้องการระบบ

- ไดรฟ์ CD-ROM
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: มี (สำหรับเข้าในเอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม่, คู่มือ, เฟิร์มแวร์ในอนาคต และซอฟต์แวร์อัปเดตของ PC)
- ระบบปฏิบัติการ PC: Windows 2000 / XP / Vista
- USB: พอร์ต USB อีสระ

ขนาด

- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 91.6 x 29 x 20.3
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
- ขนาดกล่อง (กxยxส): 43 x 146 x 150 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.027 กก.

กำลังไฟ

- รวมแบตเตอรี่
- ประเภทแบตเตอรี่: อัลคาไลน์ AAA / LR03
- เวลาการเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายนอก: สูงถึง 30 ชั่วโมง



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 3.0.6

12 NC: 8670 000 38694
EAN: 87 12581 41003 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* 1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่โดยอัตโนมัติจะทำงานที่จำกัดและจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า
* พื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps หรือ MP3 128 kbps
* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ
* มีเวอร์ชันให้เลือก ทั้งแบบมีและไม่มีวิทยุ