



Musica digitale quando vuoi

ascolta file MP3 e WMA con un audio eccezionale

Mettiti in mostra con il lettore audio digitale Philips GoGear SA2640. Porta la tua musica con te grazie al sistema Direct USB e riproducila per 30 ore con una sola batteria AAA.

La tua musica e i tuoi dati ogni giorno con te

- Riproduzione MP3 e WMA
- Registrazione vocale per appunti o per registrare quando si vuole
- Download rapidi dal PC via USB 2.0*
- Memorizzazione dati Plug and play

Facile da indossare, sempre pronto

- Dimensioni ridotte e vestibilità per favorire il trasporto
- Riproduzione di fino a 30 ore di musica con una batteria AAA

Soluzione intuitiva per la musica

- USB diretta per trasferire facilmente i file senza cavi!
- Basta trascinare i file musicali sul lettore senza l'uso di software
- Per un audio ottimizzato adatto al proprio stile musicale

Philips GoGear
Lettore audio con
memoria flash

4 GB*

GoGear



SA2640



PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- Retroilluminazione
- **Righe di testo:** 3
- **Risoluzione:** 128 x 48
- **Tipo:** LCD

Audio

- **Separazione dei canali:** 35 dB
- **Impostazioni equalizzatore:** Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Classica, Techno
- **Risposta in frequenza:** 80 - 18000 Hz
- **Potenza in uscita (RMS):** 2 x 3 mW
- **Rapporto segnale/rumore:** > 80 dB

Riproduzione audio

- **Formato di compressione:** MP3, WMA
- **Supporto ID3 tag:** Titolo brano, artista, album
- **Velocità trasmissione MP3:** 8-320 kbps e VBR
- **Frequenze campionamento MP3:** 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48, 8 kHz
- **Velocità trasmissione WMA:** 5-320 kbps
- **Frequenze campionamento WMA:** 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Acquisizione audio

- **Formato file audio:** WAV
- **Microfono incorporato:** mono
- **Registrazione vocale:** ADPCM

Supporto di memorizzazione

- **Capacità memoria incorporata:** 4 GB
- **Tipo memoria incorporata:** NAND Flash
- **Utilizzo come memoria di massa**
- **Capacità memoria musicale, MP3:** Fino a 900 brani*

Connettività

- **Cuffia:** 3,5 mm
- **USB:** USB 2.0

Praticità

- Firmware aggiornabile

- **Funzione:** Blocco tastiera
- **Indicazione batteria scarica**
- **Controllo del volume**
- **Superscroll**
- **Indicatore di ricarica della batteria:** Sull'interfaccia utente

Accessori

- **Batterie:** alcalina AAA
- **CD-ROM:** Sì, con IFU, Gestione periferiche
- **Cuffie:** AY3816
- **Cavo USB:** AY3926
- Manuale dell'utente su CD-ROM

Software

- **Gestione periferiche:** per ripristinare e aggiornare

Specifiche ecologiche

- Prodotto in lega privo di piombo

Requisiti di sistema

- **Unità CD-ROM**
- **Connessione a Internet:** Sì (per l'accesso ai documenti di assistenza aggiornati, ai manuali, al firmware futuro e per gli aggiornamenti software del PC)
- **SO PC:** Windows 2000 / XP / Vista
- **USB:** Porta USB libera

Dimensioni

- **Dimensione blister (LxPxA):** 43,2 x 135 x 213 mm
- **Tipo di imballaggio:** Clam Shell
- **Dimensioni del prodotto (LxPxA):** 91,6 x 29 x 20,3
- **Peso del prodotto:** 0,027 Kg

Alimentazione

- Batterie incluse
- **Tipo di batteria:** AAA/LR03 alcalina
- **Durata batteria esterna:** Fino a 30 ore



Data di rilascio
2009-01-21

Versione: 5.0.10

12 NC: 8670 000 38662
EAN: 87 12581 40977 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

- * La velocità di trasferimento effettiva può variare a seconda del sistema operativo e della configurazione software in uso.
- * Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono variare a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.
- * La capacità di memorizzazione è calcolata in base a brani di 4 minuti e codifica WMA da 64 kbps o MP3 da 128 kbps.
- * 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà inferiore.
- * Sono disponibili versioni opzionali con o senza radio