



Digitale muziek - altijd en overal met FullSound voor superieure geluidskwaliteit

De Philips Philips GoGear SA2820 digitale audiospeler is voorzien van de gepatenteerde FullSound-technologie voor de best mogelijke geluidskwaliteit. Met deze grappig vormgegeven audiospeler hebt u altijd uw MP3- en WMA-muziek bij de hand.

Uw muziek, uw gegevens - onderweg, elke dag

- MP3 en WMA afspelen
- Spraakopname voor het maken van notities of opnamen op ieder gewenst moment
- Snelle downloads vanaf uw PC via USB 2.0*

Altijd klaar voor de start

- Maximaal 20 uur speeltijd
- Uw nummers eenvoudig slepen en neerzetten – geen software nodig
- Plug & Play-gegevens

Simpele en intuïtieve muziekervaring

- Equalizer voor uw muziekvoorkeuren
- Met de mapweergave vindt u alle nummers snel en gemakkelijk
- FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen

Philips GoGEAR
MP3-speler met
FullSound™

2 GB
tuimelknop

GoGEAR



SA2820



PHILIPS

MP3-speler
2 GB tuimelknop

Specificaties

Beeld/scherm

- Achtergrondverlichting
- Tekstregels: 4
- Resolutie: 128 x 64
- Type: OLED

Geluid

- Zenderscheiding: 35 dB
- Instelbare equalizer
- Equalizer-instellingen: Classic, Funk, Hiphop, Jazz, Rock
- Frequentiebereik: 80 - 18.000 Hz
- Uitgangsvermogen: 2 x 3 mW
- Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
- Geluidsverbetering: FullSound

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WAV, WMA
- Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, artiest, album
- WMA-bitsnelheden: 5 - 320 kbps
- WMA-voorbeeldsnelheden: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR

Audio vastleggen

- Audiobestandsindeling: WAV
- Ingebouwde microfoon: mono
- Spraakopname: ADPCM

Opslagmedia

- Capaciteit ingebouwd geheugen: 2 GB
- Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
- Geschikt voor massaopslag
- Capaciteit muziekgeheugen, MP3: Maximaal 450 nummers*

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

Gemak

- Firmware-upgrade mogelijk
- Functie: Blokkering van toetsenpaneel
- Batterij bijna leeg-indicatie
- Volumeregeling
- Superscroll

Accessoires

- CD-ROM: Ja, met IFU, Device Manager
- Hoofdtelefoon: AY3816
- Snelstartgids
- USB-kabel: AY3930
- Halskoord

Software

- Device Manager: voor herstel en upgrades

Ecologische specificaties

- Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten

- CD-ROM-station
- Internetverbinding: Ja (voor toegang tot bijgewerkte ondersteuningsdocumenten, handleidingen en upgrades voor firmware en PC-software)
- Besturingssysteem PC: Windows 2000/XP/Vista
- USB: Vrije USB-poort

Afmetingen

- Verpakkingstype: Clamshell
- Afmetingen blisterverpakking (b x d x h): 29 x 135 x 213,4 mm
- Productafmetingen (b x d x h): 41 x 41 x 15 mm
- Gewicht van het product: 0,029 kg


Vermogen

- Gebruiksduur interne batterij: maximaal 20 uur
- Oplaadbaar: Ja, via USB
- Batterijtype: Li-Polymer

SA2820/02

Kenmerken

FullSound™



De innovatieve FullSound-technologie van Philips herstelt sonische details van gecomprimeerde MP3-muziek op nauwkeurige wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en verbeterd en u geniet van muziek zonder vervorming. FullSound is gebaseerd op een algoritme voor geluids nabewerking en combineert de geroemde expertise van Philips op het gebied van muziekreproductie met de kracht van de hypermoderne Digital Signal Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas met meer diepte en impact, helderder stemgeluid en instrumenten, en meer detail. Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw, in levensecht geluid dat u van binnen voelt en waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.



Publicatiedatum
2018-03-30

Versie: 4.1.8

12 NC: 8670 000 38671
EAN: 87 12581 40984 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* 1 GB = 1 miljard bytes. De daadwerkelijk beschikbare opslagcapaciteit is lager.

* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

* De opslagruimte is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een WMA-codering van 64 kbps of een MP3-codering van 128 kbps.

* De eigenlijke overdrachtsnelheid is afhankelijk van uw besturingssysteem en de software die u gebruikt.

* Er zijn optionele versies met of zonder radio verkrijgbaar