


Philips GoGear
Аудиоплеер с флэш-памятью

2 Гб*

GoGEAR



SA2825



Цифровая музыка - в любое время

с технологией FullSound для высочайшего качества звучания

Оснащенный запатентованной технологией Philips FullSound, цифровой аудиоплеер Philips GoGear SA2825 отличается максимально возможным качеством звучания. Наслаждайтесь музыкой MP3 и WMA, слушая на ходу этот аудиоплеер уникального размера.

Ваша музыка и данные - всегда при Вас

- Воспроизведение MP3 и WMA
- Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря функции записи голоса
- Быстрая загрузка с компьютера через USB 2.0*
- Слушайте больше музыки с цифровым FM

Готов к ношению, готов к работе в движении

- До 20 часов воспроизведения музыки
- Просто перетащите нужные композиции – не нужно программного обеспечения
- Накопитель Plug and play

Простое интуитивно управление музыкой

- Функция просмотра папок позволяет легко и быстро находить необходимые композиции
- Эквилайзер для оптимизации звучания в соответствии с вашим музыкальным вкусом
- Технология FullSound™ позволяет прослушивать MP3-файлы в качестве формата CD

PHILIPS

Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Строки текста: 4
- Разрешение: 128 x 64
- Тип: OLED

Звук

- Разделение каналов: 35 дБ
- Подстраиваемый эквалайзер: Да
- Установки эквалайзера: Классика, Фанк, Хип-хоп, Джаз, Рок
- Частотный отклик: 80 - 18 000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 3 мВт
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ
- Усиление звука: FullSound

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WAV, WMA
- Поддержка меток ID3: Название песни, исполнитель, альбом
- Скорость в битах WMA: 5-320 кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 КГц

Захват аудиоданных

- Формат аудиофайла: WAV
- Встроенный микрофон: монофонический
- Запись голоса: ADPCM

Хранение на медиа-носителе

- Емкость встроенной памяти: 2 Гб
- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Соотв. классу запоминающих устройств: Да
- Музыкальная емкость, MP3: До 450 дорожек*

Тюнер/Прием/Передача

- Предварительные настройки станций: 20
- Диапазоны тюнера: FM

Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Порт USB 2.0

Удобство

- Обновляемое встроенное ПО: Да
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- Настройка громкости: Да
- Прокрутка Superscroll: Да

Аксессуары

- CD-ROM: Да, с IFU, Device Manager
- Наушники: AY3816
- Краткое руководство пользователя: Да
- Кабель USB: AY3930
- Шейный ремешок: Да

Программное обеспечение

- Device manager: для восстановления и обновления

Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

- привод CD-ROM: Да
- Подключение к Интернету: Да (доступ к обновленным документам поддержки, руководствам, обновлениям встроенных микропрограмм и компьютерного ПО)
- операционная система ПК: Windows 2000 / XP / Vista
- USB: Порт Free USB

Размеры


- Тип упаковки: Складной
- Размеры защитного колпака (ШхГхВ): 29 x 135 x 213,4 мм
- Размеры изделия (ШхГхВ): 41 x 41 x 15 мм
- Вес продукта: 0,029 кг

Питание

- Прилагаются аккумуляторы: Да
- Время воспр. с внутр. батареей: До 20 часов
- Питание от аккумулятора: Да, через USB

Особенности

FullSound™



Инновационная технология Philips FullSound скрупулезно восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения, что создает ощущение погружения при прослушивании. Технология FullSound, основанная на алгоритме заключительной обработки звука, сочетает в себе богатый опыт Philips в области совершенствования воспроизведения музыки и мощный процессор обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания музыкальных инструментов и богатая детализация. Новое естественное трогательное звучание старых добрых песен не позволит вам удержаться от искушения станцевать.



Дата выпуска 2018-03-30

Версия: 3.1.8

12 NC: 8670 000 38672
EAN: 87 12581 40985 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* 1 Гб = 1 миллиард байтов; доступный объем для хранения будет меньше.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки различается в зависимости от характера использования и настроек.

* Емкость определяется исходя из расчета 4 минуты на песню и при кодировании 64 кбит/сек WMA или 128 Кбит/с MP3.

* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.

* Имеются дополнительные версии с радиоприемником и без