



Philips GoGear  
Baladeur MP3 avec  
FullSound™

Spark

2 Go\*

GoGear



SA2925



## Plaisir et style

avec FullSound™ pour donner vie à la musique MP3

Le lecteur audio numérique Philips GoGear Spark brille de tous ses feux et rehausse votre musique grâce à la technologie brevetée Philips FullSound. Vous pouvez même utiliser vos photos comme économiseur d'écran.

### Prêt à porter, prêt à emporter

- Diaporamas personnalisés pour accompagner la musique
- Écran couleur de 1,5 po pour la navigation et l'affichage des photos
- Commandes en cercle facilitant la navigation
- Jusqu'à 30 heures de musique

### Pour mieux profiter de la musique

- Technologie FullSound™ pour donner vie à vos MP3
- Téléchargez des livres audio et plus sur Audible.com
- Lecture MP3 et WMA
- Radio FM et mémoire de 20 stations pour plus de musique
- Enregistrez des notes vocales partout et en tout temps

### Expérience musicale simple et intuitive


- Classez vos fichiers comme sur l'ordinateur
- Il suffit de glisser-déposer vos chansons – Aucun logiciel nécessaire
- Recharge de batterie sur PC par USB

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

# Caractéristiques

## FullSound™



La technologie novatrice FullSound de Philips restaure fidèlement les détails de la musique compressée MP3 pour lui redonner sa dynamique d'origine, sans distorsion. Basée sur un algorithme de post-traitement audio, FullSound combine l'expertise de Philips en matière de reproduction musicale et la puissance du plus récent processeur de signal

numérique. Elle procure des basses plus profondes et améliore la clarté de la voix et des instruments. Redécouvrez votre musique MP3 grâce à un son réaliste et entraînant.

## Audible.com



Le site Audible.com propose une vaste sélection de livres audio numériques, de

magazines, d'émissions de radio et de spectacles d'humour offerts en téléchargement. Écoutez des livres dans la voiture, au gymnase ou à la maison. Des auteurs lisent leurs propres œuvres et des célébrités racontent l'histoire de vos titres préférés. Audible.com vous offre plus de 60 000 sélections, incluant les meilleurs vendeurs et des classiques intemporels.



AudibleReady®

# Spécifications

## Image/Affichage

- Rétroéclairage
- Lignes de texte: 5
- Résolution: 128 x 128
- Diagonale d'écran (po): 1,46 pouces
- Type: OLED

## Son

- Séparation des canaux: 35 dB
- Réponse en fréquence: 80 - 18 000 Hz
- Égaliseur réglable
- Modes d'égaliseur: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Techno, Classique
- Puissance de sortie: 2 x 3 mW
- Rapport signal/bruit: >80 dB
- Accentuation du son: FullSound

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WAV, WMA
- Taux d'échantillonnage MP3: 8-320 kbps + VBR
- Taux d'échantillonnage WMA: 5-320 kbps
- Prise en charge de texte ID3: Titre, artiste, album
- Taux d'échantillonnage WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- Taux d'échantillonnage MP3: 16, 32, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 kHz

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Diaporama

## Support de stockage

- Mémoire intégrée: 2 Go
- Capacité de stockage MP3: Jusqu'à 450 pistes\*
- Type de mémoire intégrée: NAND Flash
- Classe de stockage de masse (compat.)

## Connectivité

- Casque d'écoute: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

## Commodité

- Microcode évolutif
- Fonction: Verrouillage du clavier

- SuperScroll
- Indicateur de pile faible
- Réglage du volume

## Accessoires

- Écouteurs: AY3816
- Courroie de cou
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB: AY3930

## Logiciels

- Gestionnaire de périphériques: Pour restauration et mise à niveau

## Caractéristiques environnementales

- Produit soudé sans plomb

## Configuration système requise

- Lecteur de CD-ROM
- Connexion Internet: Oui (pour accéder à la documentation et aux manuels mis à jour, ainsi qu'aux mises à niveau logicielles et microcodes futures)
- Système d'exploitation PC: Windows 2000 / XP / Vista
- USB: Port USB

## Alimentation

- Autonomie avec pile interne: Jusqu'à 27 heures
- Rechargeable: Oui, par un port USB

## Dimensions

- Dimensions du carton (l x P x H): 43 x 146 x 150 mm
- Type d'emballage: D-box

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Stations en mémoire: 20
- Bandes du syntoniseur: FM

## Enregistrement audio

- Format de fichier audio: WAV
- Microphone intégré: Mono
- Enregistrement vocal: ADPCM



Date de publication  
2010-08-27

Version: 5.0.7

12 NC: 8670 000 42953  
UPC: 6 09585 16167 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)