




Philips GoGear  
Reproductor de MP4 con  
FullSound™

Ariaz  
8 GB\*

GoGEAR



SA2ARA08K

## Increíble experiencia de sonido

Disfruta de todo el contenido multimedia que puedas cargar

GoGear Ariaz con FullSound™ y su sistema de audífonos con aislamiento de ruido te ofrecen el mejor sonido estés donde estés. Disfruta del mejor entretenimiento con la pantalla de 2,4", Philips Songbird y largas horas de reproducción de música (45 horas) y video (5 horas).

### Excelente calidad de sonido

- FullSound™ para darle más vida a tu música en MP3
- Audífonos con aislamiento de ruido para reducir los ruidos del ambiente

### Complementa tu vida

- Audible.com para audiolibros y otras aplicaciones
- Pantalla a todo color de 6,1 cm (2,4") para una excelente calidad de video
- Hasta 45 horas de reproducción de música o 5 horas de video
- Radio FM RDS con 20 presintonías para más opciones de música
- Grabación de voz para que grabes lo que quieras, cuando quieras


### Fácil e intuitivo

- Philips Songbird: un programa simple para buscar, reproducir y sincronizar
- Smart Shuffle, para escuchar primero tus canciones preferidas
- Vista de carpetas para organizar y visualizar los archivos multimedia en la PC.

# PHILIPS


## Destacados

### FullSound™



Philips creó la innovadora tecnología FullSound, que restablece y perfecciona los detalles del audio comprimido para que puedas disfrutar de un sonido atrapante sin distorsiones. FullSound se basa en un algoritmo de post-procesamiento de sonido y combina la prestigiosa experiencia de Philips en productos de audio con la potencia del DSP de última generación (del inglés Digital Signal Processor). Como resultado, se obtienen graves más profundos y potentes, más nitidez en las voces y los instrumentos, y un sonido increíblemente detallado. Vuelve a disfrutar de la música comprimida en MP3 con un sonido realista que te hará vibrar.

### Philips Songbird



Tu reproductor GoGear te ofrece Philips Songbird, un programa simple y fácil de usar que te permite buscar y reproducir todo el contenido multimedia y sincronizarlo con tu dispositivo. Con sus funciones intuitivas y su excelente sistema de administración de música, vas a poder descubrir nuevos artistas y estilos musicales directamente desde tiendas, servicios y páginas Web con música y contenido multimedia. Puedes reproducir tu propia colección y tu contenido multimedia

desde Internet y sincronizar fácilmente desde la PC al Philips GoGear.

### Audible



Con Audible.com puedes descargar la más amplia variedad de audiolibros digitales, revistas, programas de radio y comedias stand-up, entre otros contenidos. Escucha tus libros preferidos leídos por sus propios autores y por actores famosos mientras viajas en el automóvil, estás en el gimnasio o en la comodidad de tu hogar. En Audible.com vas a encontrar 75.000 títulos, incluidos los mejores best sellers y clásicos de todos los tiempos.

### Audífonos con aislamiento del ruido



Estos audífonos con aislamiento del ruido te permiten escuchar hasta los más mínimos detalles y disfrutar de tu música a un volumen más bajo que con los audífonos comunes. El diseño acústico en ángulo es ergonómico e imita la anatomía del canal auditivo para ofrecerte un sellado perfecto y transmitir el sonido directamente a los oídos sin los molestos ruidos de fondo. Distingue los detalles de la música sin las interferencias del ruido ambiental incluso a un nivel de volumen moderado. Hay tres tamaños de fundas disponibles para que disfrutes de un ajuste óptimo.

### Pantalla color: 6,1 cm (2,4")



El reproductor GoGear tiene una increíble pantalla grande de 6,1 cm (2,4") con una excelente calidad de video e imágenes nítidas y llenas de vida. Además, puedes navegar fácilmente a través de tus archivos multimedia con el menú a todo color y disfrutar de una experiencia espectacular, vayas donde vayas.

### 45 horas de música / 5 horas de video

Olvídate de tener que cargar constantemente tu reproductor. La batería de larga duración de GoGear te permite disfrutar de tu música favorita durante 45 horas y reproducir tus videos durante 5 horas, todo con una sola carga. Siéntate y disfruta de tu música durante todo el día o mira hasta 3 películas completas estés donde estés.

### Radio FM RDS con 20 presintonías



RDS (del inglés Radio Data System) es un protocolo de comunicaciones estándar que permite transmitir información digital a través de emisoras de radio FM. Los receptores de radio FM compatibles con RDS pueden mostrar información útil, como los nombres de las radios, detalles de los programas, títulos de las canciones y nombres de los artistas. Además, el reproductor GoGear te permite configurar 20 presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas manualmente.

# Especificaciones

## Imagen / pantalla

- Retroiluminación
- Tipo: LCD
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 2,4 pulgadas
- Resolución: 320 x 240 píxeles
- Tamaño de pantalla en diagonal (cm): 6,10 cm

## Sonido

- Ecualizador personalizable
- Ajustes del ecualizador: FullSound, Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Tecno, Clásico
- Respuesta de frecuencia: 20 - 18 000 Hz
- Relación señal / ruido: > 84 dB
- Separación entre canales: 45 dB
- Optimización del sonido: FullSound
- Potencia de salida (RMS): 2 x 2,4 mW

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
- Compatible con etiquetas ID3: Título de canción, artista, álbum
- Codificación MP3: 8-320 Kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: 5-320 kbps
- Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- Frecuencias de muestreo de MP3: 16, 32, 48, 11,025, 22,050, 8 KHz
- Digital Rights Management: Windows Media DRM for Portable Devices, para servicios de suscripción y descarga de música

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG, BMP
- Secuencia de diapositivas

## Soporte de almacenamiento

- Tipo de memoria integrada: NAND Flash
- Conforme c/ regl. de almac. masivo
- Capacidad de la memoria integrada: 8 GB
- Capacidad de memoria musical, MP3: Hasta 1800 pistas \*

## Conectividad

- Audífonos: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

## Comodidad

- Controles de volumen especiales
- Función: Bloqueo del teclado
- Superscroll
- Firmware actualizable
- Indicación de carga de la batería: En la interfaz del usuario

- Carga y reproduce: cuando se conecta a la PC
- Límite de volumen ajustable

## Accesorios

- Audífonos: AY3834
- Cable USB: AY3930
- Guía de inicio rápido

## Software

- Philips Songbird

## Especificaciones ecológicas

- Producto con soldadura libre de plomo
- Certificación de producto ecológico: en trámite

## Requisitos del sistema

- Unidad de CD-ROM
- Sistema operativo de PC: Windows XP (SP3) / Windows Vista / Windows 7
- Conexión a Internet: Sí (para acceso a documentos actualizados de asistencia, manuales y actualizaciones futuras de firmware y software de PC)
- USB: Puerto USB libre

## Potencia

- Capacidad de la batería: 560 mAh
- Tipo de batería: Litio-polímero
- Tiempo reproducción batería interna: Hasta 45 horas de audio o 5 horas de video
- Recargable: Sí, por USB

## Dimensiones

- Tipo de empaque: D-box
- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 92,0 x 8,9 x 52,0
- Peso del producto: 0,091 kg
- Dimensiones de la caja (ancho x profundidad x altura): 140 x 30 x 120 mm

## Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Estaciones preseleccionadas: 20

## Reproducción de video

- WMV9: 320 x 240, 30 cps, 512 kbps

## Captura de audio

- Micrófono integrado: Mono
- Grabación de voz
- Grabación de radio FM

## Socios

- 7digital
- Audible



Fecha de publicación  
2013-10-01

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 000 60712  
EAN: 87 12581 52883 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La capacidad de almacenamiento toma como referencia canciones de 4 minutos codificadas en WMA a 64 kbps o MP3 a 128 kbps.

\* La velocidad de transferencia real podría variar, dependiendo del sistema operativo y de la configuración del software.

\* 1GB = Mil millones de bytes; la capacidad actual de almacenamiento será menor.

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.