



Philips GoGEAR
Baladeur MP3

Mix
4 Go*

GoGEAR

SA2MXX04KA

Profitez de votre musique lors de vos déplacements

Écran multicolore pour une navigation facilitée

Le baladeur MP3 Philips GoGear Mix compact avec embout USB rétractable facilite les transferts ; aucun câble n'est requis. Naviguez facilement et de façon intuitive sur l'écran multicolore et écoutez votre musique pendant 25 heures grâce à la batterie intégrée.

Pour un pur moment de bonheur musical

- FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
- Lecture MP3 et WMA

Simplicité et intuitivité

- Glissez-déplacez simplement vos chansons : aucun logiciel requis !
- Embout USB rétractable pour des transferts de fichiers sans câbles
- Affichage des dossiers pour classer et afficher les fichiers multimédias comme sur votre PC

Plus de divertissement dans votre vie

- Jusqu'à 20 heures de musique
- Enregistrement vocal pour prendre des notes ou enregistrer ce que vous voulez, quand vous le voulez.

PHILIPS

Caractéristiques

Image/affichage

- Rétroéclairage
- Lignes de texte: 4
- Résolution: 128 x 64
- Type: LCD

Son

- Égaliseur personnalisable
- Réponse en fréquence: 40 - 18 000 Hz
- Paramètres de l'égaliseur: Funk, Hip-hop, Jazz, Rock, Techno, Classique
- Rapport signal sur bruit: > 78 dB
- Séparation des chaînes: 40 dB
- Puissance de sortie (RMS): 10 mW
- Accentuation du son: FullSound

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
- Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Débit binaire WMA: 64-320 Kbit/s
- Taux d'échantillonnage WMA: 8 ; 11,025 ; 16 ; 22,050 ; 32 ; 44,1 ; 48 kHz
- Taux d'échantillonnage MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Supports de stockage

- Type de mémoire intégrée: NAND Flash
- Capacité mémoire intégrée: 4 Go
- Compatible avec stockage de masse
- Capacité mémoire audio, MP3: Jusqu'à 900 pistes*

Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 haute vitesse

Praticité

- Fonction: Verrouillage du clavier
- SuperScroll
- Réglage du volume

- Indicateur de charge de la batterie: Sur l'interface utilisateur
- Mise à niveau micrologicielle possible

Accessoires

- Écouteurs: AY3820
- Guide de mise en route

Logiciels

- Gestionnaire de périphériques: pour restaurer et mettre à niveau

Caractéristiques environnementales

- Produit sans soudures au plomb

Configuration requise

- Système d'exploitation PC: Windows XP (SP2) / Vista / 7
- Connexion Internet: Oui (pour accéder à la documentation et aux manuels mis à jour, ainsi qu'aux mises à niveau logicielles et micrologicielles futures)
- USB: Port USB libre

Puissance

- Autonomie des piles: 250 mAh
- Autonomie pile interne: Jusqu'à 20 heures
- Type de batterie: Li-polymère
- Rechargeable: Oui, via USB

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 71 x 28 x 14 mm
- Poids du produit: 0,029 kg
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du carton (l x P x H): 51 x 36 x 130 mm

Enregistrement audio

- Format de fichier audio: WAV
- Microphone intégré: mono
- Enregistrement vocal



Date de publication
2014-02-21

Version: 1.3.3

12 NC: 8670 000 73576
EAN: 87 12581 58881 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* La capacité de stockage s'appuie sur des morceaux de 4 minutes et un encodage WMA de 64 Kbit/s ou MP3 de 128 Kbit/s.

* La vitesse de transfert peut varier selon votre système d'exploitation et la configuration logicielle.

* 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.

* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.