



Philips GoGEAR
MP3-проигрыватель с
технологией FullSound™

Spark
2 ГБ*

GoGEAR



SA2SPK02SN



Превосходное качество звука

Развлекайтесь стильно

Брось вызов моде с новым плеером GoGear Spark! Этот малютка сочетает в себе технологию FullSound™ и удобные качественные наушники для прослушивания музыки в дороге. Плюс обложки альбомов и ПО Songbird для развлечений.

Великолепное качество звучания

- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- Мягкие резиновые вкладыши для удобства при прослушивании

Прекрасное дополнение к вашему стилю жизни

- На сайте Audible.com можно найти цифровые аудиокниги и многое другое
- 4 см/1,4" цветной дисплей для простой и удобной навигации
- Встроенный зажим для комфортного ношения
- Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря функции диктофона
- До 22 часов воспроизведения музыки


Простой и интуитивный интерфейс

- Функция Smart Shuffle для прослушивания избранным композиций в первую очередь
- Функция просмотра папок предназначена для управления и просмотра медиафайлов аналогично просмотру папок на компьютере

PHILIPS

Особенности

FullSound™



Иновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

Мягкие резиновые вкладыши

Мягкие резиновые вкладыши для удобства при прослушивании музыки. Мягкие резиновые чашечки обволакивают каждый вкладыш и аккуратно подстраиваются под форму и размер вашего уха. Благодаря мягкой подушечке они превращают прослушивание через причиняющие боль наушники в отголосок прошлого.

3,6 см/1,4" полноцвет. дисплей

4 см/1,4" цветной дисплей для простой и удобной навигации

До 22 часов воспроизведения музыки


Благодаря большой емкости аккумулятора можно слушать музыку 22 часа подряд — достаточно лишь один раз зарядить плеер.

Диктофон



Функция записи голоса превращает плеер GoGear в удобный диктофон. Помимо воспроизведения музыки и прослушивания радио, вы можете записывать заметки и напоминания для работы или школы, списки покупок и телефонные номера, а также тексты песен. Достаточно нажать кнопку записи и начать говорить во встроенный микрофон. Голосовые сообщения сжимаются и сохраняются во встроенной внутренней памяти. Благодаря функции записи голоса плеер является еще и удобным портативным устройством записи, которое позволяет записывать что угодно, когда угодно и где угодно!

Просмотр папок



Функция просмотра папок — это дополнительный способ просмотра каталогов, позволяющий просматривать все

файлы, сохраненные на плеере GoGear, как на компьютере. С помощью этой функции открывать любые поддерживаемые файлы (например, аудиофайлы, файлы изображений или видеофайлы) так же просто, как выбрать файл и нажать кнопку воспроизведения.

Smart Shuffle



Smart Shuffle

Функция Smart Shuffle для прослушивания избранными композиций в первую очередь

Audible



Audible.com — это ресурс с широким выбором цифровых аудиокниг, журналов, радиопередач, комедий и других аудиофайлов для загрузки. Наслаждайтесь прослушиванием аудиокниг в машине, в спортзале или дома. Сами авторы и знаменитые актеры читают ваши любимые произведения. На сайте Audible.com доступны для просмотра и прослушивания более 75 000 аудиофайлов, в том числе самые популярные новинки и вечная классика.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Тип: ЖК
- Размер экрана по диагонали (см): 3,66 см
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 1,44 (дюймы)
- Разрешение: 128 x 128

Звук

- Настраиваемый эквалайзер: Да
- Настройки эквалайзера: Фанк, Хип-хоп, Джаз, Рок, Техно, Классика
- Улучшение звука: FullSound
- Разделение каналов: 45 дБ
- Диапазон частот: 20 – 18 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 2,4 мВт
- Отношение сигнал/шум: > 84 дБ

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
- Поддержка меток ID3: Название композиции, исполнитель, альбом
- Управление правами на цифровые данные: Windows Media DRM для портативных устройств поддерживает загрузку и услугу музыкальной подписки
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт
- Частоты дискретизации для MP3: 16, 32, 48, 11,025, 22,050, 8 кГц
- Скорость передачи данных для WMA: 5—320 кбит/с
- Частоты дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG, BMP
- Слайд-шоу: Да

Медианосители

- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Совместим с классом 3U Mass storage: Да
- Встроенная память (ОЗУ): 2 ГБ
- Объем памяти для музыки в формате MP3: До 450 дорожек*

Подключения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Порт USB 2.0

Комфорт

- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры

- Прокрутка Superscroll: Да
- Обновление встроенной программы: Да
- Индикатор заряда аккумулятора: В пользовательском интерфейсе
- Зарядка и воспроизведение: при подключении к ПК
- Регулируемый уровень громкости: Да
- Специальные кнопки регулировки громкости: Да

Аксессуары

- Наушники: AY3832
- Краткое руководство пользователя: Да
- Кабель USB: AY3930

Экохарактеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да
- Экологически-сертифицированное изделие: на рассмотрении

Требования к системе

- USB: Свободный порт USB
- Подключение к Интернету: Да (доступ к обновленной документации, руководствам, обновлениям встроенных микропрограмм и компьютерного ПО)
- Операционная система ПК: Windows XP (SP3)/Windows Vista/Windows 7

Питание

- Тип элемента питания: Литий-полимерный
- Перезарядка: Да, через USB
- Емкость аккумулятора: 220 мА*ч
- Время работы от встроенного аккумулятора: До 22 часов

Размеры

- Тип упаковки: D-бокс
- Размеры D-бокс (Ш x Г x В): 110 x 33 x 145 мм
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 46,5 x 15 x 46,5 мм
- Вес продукта: 0,031 кг

Аудиозапись

- Встроенный микрофон: моно
- Диктофон: Да

ПО

- ПО Philips Songbird: Да

Партнеры

- 7 digital: Да
- Audible: Да



Дата выпуска 2016-10-17

Версия: 1.0.1

12 NC: 8670 000 78739
EAN: 87 12581 60954 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Емкость определяется из расчета 4 минуты на дорожку при кодировании 64 кбит/с для WMA и 128 кбит/с для MP3.
* 1 ГБ = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.
* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.