

Philips GoGear  
Портативный  
видеоплеер

4 ГБ

Полноцветный дисплей с  
диагональю 1,5"

GoGEAR

SA3045



## Наслаждайтесь любимым видео на ходу

с музыкой и фотографиями

Мультимедийный цифровой аудио-видео плеер Philips GoGear SA3045 откроет вам весь мир мультимедийных развлечений. На 1,5" цветном экране можно с легкостью найти музыкальные, видео и фотофайлы. Переносите записи через соединение USB простым перетаскиванием.

### Воспроизведение музыки и видео в любое время, в любом месте

- Воспроизведение MP3 и WMA
- Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря функции записи голоса
- Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с памятью на 20 станций
- Продолжайте смотреть любимое видео в поездках

### Фото и видео всегда под рукой

- 1,5" цветной дисплей для простой навигации и просмотра фото
- Наслаждайтесь видеофайлами в разрешении 128x128 пикселей
- Philips Media Converter для преобразования видео и фотофайлов

### Все развлечения на ходу

- Можно слушать музыку до 12 часов подряд
- Быстрая загрузка с компьютера через USB 2.0\*

**PHILIPS**

разумно и просто

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Размер дисплея по диагонали (в дюймах): 1,5" (дюйм)
- Строки текста: 5
- Разрешение: 128 x 128 пикселей
- Тип: ЖК-дисплей

## Звук

- Настройки эквалайзера: Фанк, Джаз, Рок, Классика, Танцевальная, Хип-хоп
- Частотный отклик: 80 - 18 000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 3 мВт
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ
- Суммарные гармонические искажения: 1%
- Разделение каналов: 40 дБ

## Воспроизведение аудио

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддержка меток ID3: Название песни, исполнитель, альбом
- Скорость в битах для MP3: 8 - 320 Кбит/с и VBR
- Скорость в битах для WMA: 5 - 192 кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц
- Частота MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 кГц

## Воспроизведение изображений

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Показ слайдов: Да

## Хранение на медианосителе

- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Соотв. классу запоминающих устройств: Да
- Емкость встроенной памяти: 4 ГБ
- Музыкальная емкость, MP3: До 900 дорожек\*

## Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Порт USB 2.0

## Удобство

- Индикатор заряда аккумулятора: В пользовательском интерфейсе
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Регулировка громкости: Да
- Обновляемое встроенное ПО: Да

## Принадлежности

- CD-ROM: Да, с инструкцией, Device Manager, Video Converter и проигрывателем Windows Media
- Наушники: AY3816
- Кабель USB: AY3930
- Краткое руководство пользователя: Да

## Программное обеспечение

- Device manager: для восстановления и обновления
- Philips Media Converter: Преобразует следующий формат воспроизведения: видео Windows media

## Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

## Требования к системе

- Привод CD-ROM: Да
- Подключение к Интернету: Да (обновления сопровождающей документации, руководств, обновления прошивки и компьютерного ПО)
- USB: Свободный порт USB
- Операционная система ПК: Windows 2000 / XP / Vista

## Мощность

- Емкость аккумулятора: 310 мА/ч
- Тип элемента питания: Литий-полимер
- Время воспр. со встроенным аккумулятором: До 12 часов воспроизведения музыки или 2 часов видео
- Питание от аккумулятора: Да, через USB

## Размеры

- Тип упаковки: Пластиковая упаковка
- Размеры упаковки (ШхГхВ): 135 x 38 x 213 мм
- Размеры изделия (ШхГхВ): 43 x 65 x 12,5
- Вес продукта: 0,034 кг

## Радио/Прием/Передача

- Предварительно настроенные радиостанции: 20
- Диапазоны радио: FM

## Воспроизведение видео

- SMV: 450 Кбит/с, 128 x 128, 15 fps

## Запись аудио

- Формат аудиофайла: WAV
- Встроенный микрофон: моно
- Запись голоса: ADPCM
- Запись с FM-радио: ADPCM



Дата выпуска 2012-02-02

Версия: 1.0.9

12 NC: 8670 000 38296  
EAN: 87 12581 40571 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 ГБ = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.

\* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки различается в зависимости от характера использования и настроек.

\* Емкость определяется исходя из расчета 4 минуты на песню и при кодировании 64 кбит/с WMA или 128 Кбит/с MP3.

\* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.