

Philips GoGear  
Портативный  
видеоплеер с прокруткой  
FullSound™


2 ГБ

Полноцветный дисплей с  
диагональю 1,8"

GoGEAR



SA3225



## Наслаждайтесь любимым видео на ходу

с технологией FullSound для высочайшего качества звучания

Наслаждайтесь максимально возможным качеством звучания цифрового аудио/видео проигрывателя Philips GoGear SA3225, оснащенного запатентованной технологией Philips FullSound. Слушайте музыку в формате MP3 и WMA, а также смотрите видео на цветном 1,8" дисплее — где бы вы ни были.

### Воспроизведение музыки и видео в любое время, в любом месте

- Воспроизведение MP3 и WMA
- Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря функции записи голоса
- Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с памятью на 20 станций
- Смотрите любимые киноролики в дороге\*
- Технология FullSound™ позволяет прослушивать MP3-файлы в качестве формата CD

### Фото и видео всегда под рукой

- 1,8" цветной ЖК-экран для удобства управления и просмотра фотографий
- Смотрите видеофайлы в разрешении 220x176 пикселей
- Philips Media Converter для преобразования видео и фотофайлов

### Все развлечения на ходу

- До 20 часов воспроизведения музыки
- Быстрая загрузка с компьютера через USB 2.0\*

**PHILIPS**

Портативный видеоплеер  
2 ГБ Полноцветный дисплей с диагональю 1,8"

SA3225/02

## Особенности

### FullSound™

Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме

заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более

насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 1,8 дюймов
- Строки текста: 5
- Разрешение: 176 x 220 пикселей
- Тип: ЖК-дисплей

## Звук

- Настраиваемый эквалайзер: Да
- Настройки эквалайзера: FullSound, Фанк, Хип-хоп, Джаз, Рок, Техно, Классика
- Частотный отклик: 80 - 18 000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 3 мВт
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ
- Разделение каналов: 35 дБ
- Усиление звука: FullSound

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддержка меток ID3: Название песни, исполнитель, альбом
- Скорость в битах для MP3: 8 - 320 Кбит/с и VBR
- Скорость в битах для WMA: 5 - 320 кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц
- Частота дискретизации для MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 кГц

## Воспроизведение изображений

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Показ слайдов: Да

## Медианосители

- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Соотв. классу запоминающих устройств: Да
- Емкость встроенной памяти: 2 ГБ
- Музыкальная емкость, MP3: До 450 дорожек\*

## Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Порт USB 2.0

## Функции управления

- Индикатор заряда аккумулятора: В пользовательском интерфейсе
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Прокрутка Superscroll: Да
- Регулировка громкости: Да
- Обновляемое встроенное ПО: Да

## Аксессуары

- Компакт-диск: Да, с инструкцией пользователя, ПО Device Manager, Media Converter
- Наушники: AY3816
- Кабель USB: AY3930
- Краткое руководство пользователя: Да

## Программное обеспечение

- Device manager: для восстановления и обновления
- Philips Media Converter: Преобразует следующие форматы для плеера: AVI (Microsoft video1), MPEG-1,2,4, DVD (\*.vob), MOV, WMV, RM и т.д. Необходима установка Quicktime (для MOV) и WMP версии 10 или выше (для WMV).

## Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

## Требования к системе

- Привод CD-ROM: Да
- Операционная система ПК: Windows 2000 / XP / Vista
- Подключение к Интернету: Да (обновления сопровождающей документации, руководств, обновления прошивки и компьютерного ПО)
- USB: Свободный порт USB

## Питание

- Тип элемента питания: Литий-полимер
- Время воспр. со встроенным аккумулятором: До 20 часов музыки или 4 часов видео
- Питание от аккумулятора: Да, через USB

## Размеры

- Размеры упаковки (ШхГхВ): 37,5 x 135 x 213 мм
- Тип упаковки: Пластиковая упаковка
- Вес продукта: 0,049 кг
- Размеры изделия (ШхГхВ): 80 x 10,4 x 45

## Радио/Прием/Передача

- Предварительно настроенные радиостанции: 20
- Диапазон радио: FM

## Воспроизведение видео

- SMV: 850 Кбит/с, 220 x 176, 24 кадр./с

## Запись аудио

- Формат аудиофайла: WAV
- Встроенный микрофон: моно
- Запись голоса: ADPCM



Дата выпуска 2018-03-30

Версия: 3.0.9

12 NC: 8670 000 38677  
EAN: 87 12581 40988 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 ГБ = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.

\* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки различается в зависимости от характера использования и настроек.

\* Емкость определяется исходя из расчета 4 минуты на песню и при кодировании 64 кбит/с WMA или 128 Кбит/с MP3.

\* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.

\* Имеются модели с радиоприемником и без него