


Philips GoGear
Аудио- и видеоплеер с
флэш-памятью

4 Гб*

GoGear

SA3345



На ходу со своей музыкой и видео

плюс MP3, WMA, фото и FM-радиоприемник

Погрузитесь в действие фильма, музыку и фото благодаря аудио и видеоплееру Philips. 2,4" экран цветного дисплея для простоты навигации и просмотра фото.

Воспроизведение музыки и видео в любое время, в любом месте

- Наслаждайтесь любимым видео на ходу
- Слушайте музыку форматов MP3, WMA и пользуйтесь тюнером FM
- Воспроизведение MPEG4 при 20 кад/сек

Наслаждайтесь без проблем

- 2,4 QVGA цветной ЖК-дисплей для наилучших впечатлений от просмотра видео
- Программное обеспечение Philips Video Converter для работы с видео файлами
- Просмотр папок для быстрого поиска музыки
- Просто перетащите нужные композиции – не нужно программного обеспечения

Все развлечения на ходу

- 20 часов воспроизведения музыки и 4 часа видео*
- Зарядка напрямую от ПК через USB
- Быстрая загрузка с компьютера через USB 2.0*

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Строки текста: 7
- Разрешение: QVGA, 320 x 240 пикселей, 65000 цветов
- Тип: ЖК-дисплей
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 2,4 дюйм/”

Звук

- Разделение каналов: 40 дБ
- Установки эквалайзера: Классика, Джаз, Рок, Фанк, Хип-хоп, Техно, Стиль Spoken word
- Частотный отклик: 45 - 16 кГц Гц
- Отношение сигнал/шум: >85 дБ
- Выходная мощность: 2 x 2,5 мВт
- Суммарные гармонические искажения: 1%
- Подстраиваемый эквалайзер: Да

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддержка меток ID3: Название альбома и имя исполнителя
- Скорость в битах для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
- Частота MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 кГц
- Скорость в битах WMA: 5-320 кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 КГц
- Поддержка текста песни: .lrc- файлы и встроенные ID3-ярлыки

Захват аудиоданных

- Формат аудиофайла: WAV
- Встроенный микрофон: монофонический
- Запись голоса: ADPCM

Хранение на медиа-носителе

- Емкость встроенной памяти: 4 Гб
- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Музыкальная емкость, WMA: До 1900 дорожек*
- Соотв. классу запоминающих устройств: Да

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Предварительные настройки станций: 20

Возможность соединения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Высокоскоростной USB 2.0

Удобство

- Обновляемое встроенное ПО: Да
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Индикатор зарядки батарей: В пользовательском интерфейсе
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- SuperPlay: Да

- Прокрутка Superscroll: Да
- Настройка громкости: Да

Аксессуары

- Формат CD-ROM: Да, с инструкцией пользователя, ПО Device Manager, Media Converter
- Наушники: AY3815
- Краткое руководство пользователя: Да
- Кабель USB: AY3930

Программное обеспечение

- Device manager: для восстановления и обновления
- Медийный преобразователь для Philips: Преобразует следующие форматы для плеера: AVI (Microsoft video I), MPEG-1,2,4, DVD (*.vob), MOV, WMV, RM и т.д. Необходима установка Quicktime (для MOV) и WMP10 или версией выше (для WMV).

Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

- привод CD-ROM: Да
- Подключение к Интернету: Да (доступ к обновленным документам поддержки, руководствам, обновлениям встроенных микропрограмм и компьютерного ПО)
- операционная система ПК: Windows Vista, XP, ME, 2000
- USB: Порт Free USB

Размеры

- Тип упаковки: Складной
- Размеры изделия (ШxГxВ): 93,8 x 12,4 x 55,9
- Вес продукта: 0,075 кг
- Размеры защитного колпака (ШxГxВ): 135 x 40 x 212 мм

Питание

- Емкость батарей: 850 мАч
- Тип батарей: Литий-полимерная
- Время воспр. с внутр. батарей: До 20 часов музыки или 4 часов видео
- Перезаряжаемый аккумулятор: Да, через USB

Воспроизведение неподвижных изображений

- Формат сжатия изображения: JPEG
- Показ слайдов: Да

Воспроизведение видео

- MPEG4 SP: MPEG4 SP: до 320 x 240 при 384 кбит/с (видео), 128 кбит/с (аудио), 8~48кГц, до 20 кадр/сек стерео аудио в формате .avi.
- MPEG4 ASP: MPEG4 ASP: до 320 x 240 при 384 кбит/с (видео), 128 кбит/с (аудио), 8~48кГц, до 15 кадр/сек стерео аудио в формате .avi.
- WMV9: WMV9 SP: до 320 x 240 при 384 кбит/с (видео), 128 кбит/с (аудио), 44,1 кГц, до 15 кадр/сек стерео аудио в формате .wmv.



Дата выпуска 2009-01-21

Версия: 1.0.7

12 NC: 8670 000 35973
EAN: 87 12581 38660 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.
www.philips.com

* 1 Гб = 1 миллиард байтов; доступный объем для хранения будет меньше.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки различается в зависимости от характера использования и настроек.

* Емкость определяется исходя из расчета 4 минуты на песню и при кодировании 64 кбит/сек WMA или 128 Кбит/с MP3.

* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.