


Philips GoGear  
เครื่องเล่นเพลงและวิดีโอ  
ชนิด Flash

4GB\*

GoGear

SA3345



# สนุกกับเพลงและวิดีโอได้ทุกที่

รวมทั้ง MP3, WMA, ภาพถ่าย และวิทยุ FM

ดื่มด่ำกับภาพยนตร์ เพลง และภาพถ่ายด้วยเครื่องเล่นเพลงและวิดีโอของ Philips ที่มีจอ LCD ขนาด 2.4" เพื่อความสะดวกในการค้นหาและดูภาพถ่าย

คุณสามารถร้องตามเพลงที่คุณชื่นชอบด้วยเนื้อเพลงบนหน้าจอ

## สัมผัสประสบการณ์ในการฟังเพลงและชมวิดีโอได้ทุกที่ทุกเวลา

- เพลิดเพลินกับการชมวิดีโอเรื่องโปรดของคุณ แม้ในขณะที่เดินทาง
- สนุกกับเพลง MP3 และ WMA พร้อมทั้งวิทยุ FM
- เล่น MPEG4 ที่ 20fps
- ดูเนื้อเพลงบนจอภาพ

## สนุกได้ทันที

- จอ LCD สี 2.4" QVGA เพื่ออรรถรสในการรับชมวิดีโอ
- ซอฟต์แวร์ Philips Video Converter สำหรับแปลงไฟล์วิดีโอของคุณ
- Folder Browsing ที่จะค้นหาไฟล์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- ลากและวางเพลงของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์
- รองรับไฟล์ TXT พร้อมการทำบคุมารคอัตโนมัติ

## สนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

- สนุกกับการฟังเพลงได้ถึง 20 ชั่วโมง หรือชมวิดีโอได้ถึง 4 ชั่วโมง\*
- ขารจุจากเครื่อง PC ของคุณได้โดยตรง โดยใช้ USB
- ดาวน์โหลดจาก PC ของคุณอย่างรวดเร็วด้วย USB 2.0\*

**PHILIPS**

sense and simplicity

# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/แสดงภาพ

- แสงพื้นหลัง
- บรรทัดข้อความ: 7
- ความละเอียด: QVGA, 320 x 240 พิกเซล, จำนวนสี 65K
- ประเภท: LCD
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 2.4 นิ้ว

## เสียง

- การเบี่ยงของ: 40 dB
- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Classic, Jazz, Rock, Funk, Hip Hop, Techno, Spoken word
- การตอบสนองต่อความถี่: 45 - 16k เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 85 dB
- พลังขับเสียง: 2 x 2.5mW
- THD: 1%
- ปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้

## การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA,
- รองรับป้าย ID3: ชื่ออัลบั้มและชื่อศิลปิน
- อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
- อัตราแซมเปิล MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
- อัตราบิต WMA: 5-320 kbps
- อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
- รองรับการแสดงเนื้อเพลง: ไฟล์ .lrc และ ID3 tag ในเครื่อง

## การจับสัญญาณเสียง

- รูปแบบไฟล์เสียง: WAV
- ไมโครโฟนในตัว: โมโน
- การบันทึกเสียง: ADPCM

## สื่อเก็บข้อมูล

- ความจุของหน่วยความจำในตัว: 4 GB
- ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
- ความจุหน่วยความจำเพลง, WMA: สูงถึง 1900 แทร็ค\*
- รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- สถานีที่ตั้งไว้วงจร: 20

## การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.
- USB: USB 2.0 ความเร็วสูง

## สะดวกสบาย

- เพิ่มแว่นที่สามารถถอดออกได้
- ฟังก์ชัน: การล๊อคปุ่มกด
- ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บนอินเตอร์เฟซผู้ใช้
- ตัวแสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน
- SuperPlay
- Superscroll
- การควบคุมระดับเสียง

## อุปกรณ์เสริม

- CD-ROM: มี พร้อมด้วย IFU, Device Manager, Media converter
- หูฟัง: AY3815
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- สายเคเบิล USB: AY3930

## ซอฟต์แวร์

- Device manager: เพื่อเรียกคืนและอัปเดต
- ซอฟต์แวร์ Media Converter ของ Philips: แปลงไฟล์สำหรับเครื่องเล่นได้ในรูปแบบต่อไปนี้: AVI (รูปแบบ Microsoft video1), MPEG-1,2,4, DVD(\*.vob), MOV, WMV, RM ฯลฯ จำเป็นต้องมีการติดตั้ง Quicktime (สำหรับไฟล์ MOV) และ WMP10 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า (สำหรับไฟล์ WMV)

## ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว

## ความต้องการระบบ

- ไดรฟ์ CD-ROM
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: มี (สำหรับเขาในเอกสารสนับสนุนที่ปรับปรุงใหม่, คู่มือ, เฟอร์นิเจอร์ในอนาคต และซอฟต์แวร์อัปเดตของ PC)
- ระบบปฏิบัติการ PC: Windows Vista, XP, ME, 2000
- USB: พอร์ต USB อิสระ

## ขนาด

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 93.8 x 12.4 x 55.9
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.075 กก.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 146 x 136 x 43 มม.

## กำลังไฟ

- ความจุแบตเตอรี่: 850mAh
- ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
- เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: ฟังเพลงได้นานถึง 20 ชั่วโมงหรือดูวิดีโอได้ถึง 4 ชั่วโมง
- ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB

## เลนภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- เลนภาพนิ่งต่อเนื่อง

## การเล่นวิดีโอ

- MPEG4 SP: MPEG4 SP: สูงถึง 320 x 240 ที่ 384kbps (วิดีโอ), 128kbps (ออดิโอ), 8~48kHz, สูงถึง 20fps เสียงสเตอริโอในรูปแบบ .avi
- MPEG4 ASP: MPEG4 ASP: สูงถึง 320 x 240 ที่ 384kbps (วิดีโอ), 128kbps (ออดิโอ), 8~48kHz, สูงถึง 15fps เสียงสเตอริโอในรูปแบบ .avi
- WMV9: WMV9 SP: สูงถึง 320 x 240 ที่ 384kbps (วิดีโอ), 128kbps (ออดิโอ), 44.1kHz, สูงถึง 15fps เสียงสเตอริโอในรูปแบบ .wmv



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 1.0.4

12 NC: 8670 000 35963  
EAN: 87 12581 38646 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* 1GB = 1 พันล้าน ไบต์; ฟังก์ชันที่จับที่ใช้นี้จะลดลง  
\* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ โดยจะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่  
\* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า  
\* ฟังก์ชันที่จับคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps หรือ MP3 128 kbps  
\* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกัน ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าคอนฟิกของเครื่องของคุณ