

飞利浦 GoGEAR
Android™ 迷你平板电脑

Connect 3
8GB*

GoGEAR

SA3CNT08K



无尽的应用程序和游戏尽在指尖

由卓越的音效推动

GoGear Connect 是您外出时的一款完美的娱乐设备。可下载无限量的 Android 应用程序和游戏。得益于 FullSound 飞声技术和 Surround for Movies，您可以通过噪音隔离耳机或其强劲的集成式扬声器享受饱满的音质。

轻松享用众多应用程序

- 通过安卓市场访问成千上万的应用程序和游戏
- 高速 Wi-Fi，可快速访问互联网和下载应用程序
- 高清视频播放 (720p)，令音质清澈透亮

音质非凡

- Fullsound™ 飞声技术让 MP3 音乐栩栩如生
- 电影环绕立体声，让您身临其境
- 噪音隔离耳机可最大限度地减少环境噪音
- 分享娱乐体验的内置扬声器

操作简易而直观

- 3.2 英寸电容式触摸屏，浏览更方便


PHILIPS

产品亮点

安卓市场

享用来自安卓市场的众多应用程序。只需单击 GoGear 上的图标，即可通过 Wi-Fi 连接到安卓市场，并开始搜索应用程序。下载游戏、工具和电子书或应用程序以定制您的 GoGear – 这些行为完全免费或仅收取少量费用。通过清晰易用的界面，您可以直观地浏览应用程序。应用程序可以根据评级、分类或流行程度进行排序。将应用程序直接下载到您的 GoGear，便可立即开始使用。GoGear 令您的移动生活变成令人兴奋的旅程。

FullSound™ 飞声技术



飞利浦革新的 FullSound 飞声技术能够忠实再现 MP3 压缩音乐的声音细节，极大地丰富和增强音乐效果，让您体验到无失真的 CD 级音质。FullSound 飞声技术音效技术基于音频后期处理算法，它结合了飞利浦在重现音乐方面的著名专业技艺和新一代数字信号处理器 (DSP)，因而能够产生更饱满、更深沉、更震撼的低音效果，更清晰的歌声和乐器声，以及更丰富的细节音效。

重新发现 MP3 压缩音乐，逼真音质将触动您的灵魂，拨动您的心弦。

电影环绕立体声



电影环绕立体声是一项高级的音频技术，它可以直接分析电影或视频音轨中的每个声源，从而再现自然的声场，令每个声音元素整齐划一，精准就位。处理后的声音元素随后将直接通过塞进耳朵的耳机，直接传递给每一个人。电影环绕立体声会根据声轨的实际内容生成自然的音响空间，从而令听者置身于情节之中，尽享浑然忘我的环绕声体验 - 而这也正是电影的音效师所追求的效果。

噪音隔离耳机



借助噪音隔离耳机，即使使用较低的音量您也能听到更丰富的音乐细节，而一般的耳机无法达到这种效果。基于对人耳耳道结构的透彻了解，噪音隔离耳机的弯曲式原声导管设计可在外界音源和耳道之间形成绝佳的密封效果，从而可消除多余的背景噪音，直接将声音导入耳朵。即使是使用中等音量设置，您也能感受到没有环境噪音干扰的音乐细节。提供三种型号的耳套，可带来舒适、贴合的佩戴效果。

内置扬声器

分享娱乐体验的内置扬声器。

高速 Wi-Fi

高速 Wi-Fi，可快速访问互联网和下载应用程序

3.2 英寸电容式触摸屏

3.2 英寸电容式触摸屏，浏览更方便

高清视频播放 (720p)

高清视频播放 (720p)，令音质清冽透亮



规格

操作系统

- Android™ 2.3 Gingerbread

图片 / 显示

- 背光
- 类型: 触控式 LCD 屏幕
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 3.2 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (厘米): 8.13 厘米
- 分辨率: HVGA, 480 x 320 像素, 26.2 万色
- 宽高比: 3:2

声音

- 音效增强: FullSound 飞声技术二代
- 定制音效
- 内置扬声器
- 扬声器输出功率: 400 mW
- 声道分离: 48 分贝
- 频率响应: 20 - 18 千赫兹
- 输出功率: 2 x 2.5mW
- 信噪比: > 82 dB
- THD: 0.05%, 1 千赫

音频播放

- 压缩格式: MP3, WAV, WMA, 3GPP, AAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis
- 支持 ID3 标签: 歌曲标题, 艺术家, 专辑
- MP3 比特率: 8-320 kbps 和 VBR
- MP3 采样频率: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA 比特率: 5-192 kbps
- WMA 采样频率: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 千赫

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG, BMP, GIF, PNG
- 放映幻灯片

视频播放

- WMV9: 可达 D1(720 x 480) 分辨率, 30 fps, 在 .wmv 容器中比特率可达 3 Mbps
- MPEG4 SP/ASP: 可达 D1(720 x 480) 分辨率, 30 fps, 在 .avi 和 .mp4 容器中比特率可达 4Mbps
- MPEG4/H.264 HP: 可达 D1(720 x 480) 分辨率, 30 fps, 在 .avi 和 .mp4 容器中比特率可达 4Mbps
- H.263: 3GPP 容器

音频捕捉

- 内置麦克风: 单声道
- 音频文件格式: MP3
- 语音录制: MP3
- FM 收音机录音: MP3

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM
- 预设电台: 20

功率

- 电池类型: 锂聚合物
- 充电式设计: 是的, 通过 USB
- 电池容量: 1100 mAh
- 内置电池播放时间: 长达 25 小时的音频播放或

15 小时的收音机或 4 小时视频播放

尺寸

- 包装类型: D-box
- D-box 尺寸 (宽 x 厚 x 高): 115 x 40 x 160 毫米
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 58 x 11.2 x 113 毫米
- 产品重量: 0.105 千克

存储介质

- 内置存储器类型: NAND Flash
- 内存 (RAM): 8 GB
- 主存储级兼容

连接

- 耳机: 3.5 毫米
- USB: 高速微型 USB
- 蓝牙
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, 文件传输规范, 对象推入描述文件
- 蓝牙形式: 2.1+EDR
- 无线 LAN: WIFI 802.11 b/g。

便利性

- 功能: 键盘锁
- Superscroll
- 电池电量低显示灯
- 电池充电显示灯: 位于用户界面上
- 可定制的音量限制
- 专用音量控制
- 充电和播放: 连接到电脑时
- 固件可升级
- 重力传感器

附件

- 耳机: AY3840
- USB 线缆: AY3945
- 快速入门指南

系统要求

- PC 操作系统: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
- 互联网连接: 是 (用于访问更新的支持文档、手册、未来的固件和电脑软件升级)
- USB: 可用 USB 端口

环保规格

- 无铅焊接产品
- 经认证的绿色产品: 待定

软件

- 设备管理器: 用于还原和升级

预装应用程序

- 安卓市场
- QIYI 视频
- QQ
- 新浪微博
- 新浪音乐
- 新浪新闻



发行日期 2014-03-13

版本: 3.3.3

12 NC: 8670 000 90637
EAN: 69 23410 71562 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 存储容量以每首歌曲 4 分钟计并以 64 kbps WMA 或 128 kbps MP3 编码。
* 实际传输速度会因您的操作系统和软件配置而有所不同。
* 1GB = 10 亿字节; 可用存储容量可能略少。
* 来自飞利浦