



## 隨時享受您的音樂

全彩顯示，輕鬆操控

飛利浦 GoGear Mix MP3 播放機不僅外型精巧，更搭配 USB 直接傳輸，讓檔案傳輸更方便，輕鬆告別傳輸線。您可以享受簡單、直覺的全彩顯示操作，內建電池可維持高達 13 小時的音樂播放。

### 優異音效

- FullSound™ 重現 MP3 音樂優異音質
- MP3 與 WMA 播放

### 豐富您的生活

- 全彩顯示讓您享受直覺式的操作樂趣
- 長達 13 小時的音樂播放時間
- 語音錄音功能讓您隨時隨地紀錄任何點滴

### 簡單直覺新體驗

- 不需纜線，透過 USB 直接傳輸即可輕鬆傳送檔案
- 輕鬆拖放歌曲檔案，不需任何軟體
- 資料夾檢視功能可以整理和檢視媒體檔案，就像在電腦操作一樣

飛利浦 GoGEAR  
MP3 播放機配備  
FullSound™ 功能

- Mix
- 2GB\*

GoGEAR




SA3MXX02V

PHILIPS

## 焦點

### FullSound™



飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實的恢復 MP3 壓縮音樂的聲音細膩度，大幅的豐富並提昇音質，讓您完全體驗 CD 音效，絕不失真。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器 (DSP)，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音、大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識 MP3 壓縮音樂。

### MP3 與 WMA 播放



音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之一大小而不嚴重降低音質。您可以在 GoGear 播放機中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受無盡的數位音樂。從國際網路上的授權網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或是從您的音樂 CD 抓取自己的歌曲轉為 MP3 或 WMA 音樂檔案，再把檔案輸入您的裝置。

### 全彩顯示

全彩顯示讓您享受直覺式的操作樂趣

### 長達 13 小時的音樂播放時間



單次充電後，本播放機的長效電力可提供 13 小時的連續音樂播放。

### 語音錄音



語音錄音功能可讓您的 GoGear 播放機搖身一變成為隨身錄音機。除了播放音樂或收聽廣播之外，您還可以在辦公室或學校中錄製記事或提示，記錄購物清單、電話號碼、甚至是歌詞。只要按下錄音按鈕並對準內建麥克風說話，語音訊息即會被壓縮並儲存於內建記憶體中。語音錄音功能讓您同時擁有一台攜帶超方便的語音錄音機，隨時隨地紀錄任何點滴。

### USB 直接傳輸

Direct  
USB



附有 USB 直接傳輸的裝置可以不需任何電纜，直接插入 PC 的 USB 連接埠。您的電腦會自動將此裝置識別為卸除式 USB 大量


存貯裝置 (Windows 98 需要另外安裝驅動程式)，允許您透過 Windows 檔案總管 (或 Apple Folders) 在您的電腦和此裝置之間移出或存入檔案。您每天都可以隨身攜帶您的裝置，連同其中的音樂與資料。

### 拖放歌曲檔案



您可以快速而輕易的將您的音樂收藏從 PC 複製到 GoGear 播放機。只要將 GoGear 播放機連接至 PC，在 Windows® 檔案總管下，選擇您要複製的歌曲或資料夾，然後將選定的檔案拖放至 GoGear 音樂資料夾。就是如此簡單。無需安裝其他軟體！

### 資料夾檢視



資料夾檢視是 GoGear 播放機的自訂路徑檢視功能，讓您以電腦瀏覽檔案的方式瀏覽播放機中的檔案。一旦選擇資料夾檢視，開啟任何支援的檔案，無論是音樂、相片或影片，選定即可直接啟動播放，輕鬆又簡單。

# 規格

## 畫面 / 顯示

- 背光
- 類型：LCD
- 解析度：128 x 64
- 文字行數：3

## 音效

- 可自訂的等化器
- 等化器設定：放克，嘻哈，爵士，搖滾，電子音樂，古典
- 加強音效：FullSound
- 頻道區隔：40 dB
- 頻率反應：40 - 18 000 Hz
- 輸出功率 (RMS)：10 mW
- 訊噪比：> 78 dB

## 音訊播放

- 壓縮格式：MP3, WMA, FLAC, APE
- ID3 標籤支援：歌曲標題，演出者，專輯
- 數位版權管理
- MP3 位元傳輸速率：8-320 kbps 與 VBR
- MP3 取樣比率：16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz
- WMA 位元傳輸速率：10-320 kbps 與 VBR
- WMA 取樣比率：8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

## 音效擷取

- 內建麥克風：單聲道
- 語音錄音
- 音效檔案格式：WAV

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 記憶選台：30

## 儲存媒體

- 內建記憶體容量：NAND Flash
- 符合大量儲存類別
- 內建記憶體 (RAM)：2 GB
- 音樂記憶體容量，MP3：多達 450 首曲目\*

## 連線

- 耳機：3.5 公釐
- USB：高速 USB 2.0

## 便利

- 功能：按鍵鎖
- Superscroll
- 韌體可升級
- 電池充電指示：使用者介面上
- 充電與播放：連接至 PC 時
- 可自訂的音量限制
- 音量控制

## 配件

- 耳機：AY3819
- 快速入門指南

## 環保規格

- 無鉛焊接？品

## 系統需求

- USB：可用的 USB 埠
- 網際網路連接：有 ( 可存取更新版支援文件、手冊、日後韌體與 PC 軟體升級 )
- PC 作業系統：Windows XP (SP3) / Vista / 7

## 電源

- 電池類型：鋰聚合物電池
- 充電式：有，經由 USB
- 電池容量：150 mAh
- 使用內部電池的播放時間：長達 13 小時的音訊播放時間

## 尺寸

- 包裝類型：D-box
- D-box 尺寸 ( 寬 x 深 x 高 )：50 x 30 x 178 公釐
- 產品規格 ( 寬 x 深 x 高 )：28.7 x 10.5 x 82 公釐
- 產品重量：0.022 kg

## 軟體

- 裝置管理員：可還原與升級



發行日期 2013-09-09

版本：1.0.1

12 NC: 8670 000 94558  
EAN: 87 12581 65825 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 儲存容量是根據每首歌 4 分鐘，以及 64 kbps WMA 或 128 kbps MP3 編碼方式來計算。  
\* 實際傳送速度依作業系統和軟體設定而異。  
\* 1GB = 10 億位元組；可用的儲存容量將較少。  
\* 可充電電池的充電週期次數有限，因此最終可能還是需要更換新電池。根據使用及設定方式而定，電池壽命及充電週期的次數可能有所差異。