

飛利浦 GoGEAR
MP3 播放機配備
FullSound™ 功能

- Mix
- 2GB*

GoGEAR



SA3MXX02W



隨時享受您的音樂

全彩顯示，輕鬆操控

飛利浦 GoGear Mix MP3 播放機不僅外型精巧，更搭配 USB 直接傳輸，讓檔案傳輸更方便，輕鬆告別傳輸線。您可以享受簡單、直覺的全彩顯示操作，內建電池可維持高達 13 小時的音樂播放。

優異音效

- FullSound™ 重現 MP3 音樂優異音質
- MP3 與 WMA 播放

豐富您的生活

- 全彩顯示讓您享受直覺式的操作樂趣
- 長達 13 小時的音樂播放時間
- 語音錄音功能讓您隨時隨地紀錄任何點滴


簡單直覺新體驗

- 不需纜線，透過 USB 直接傳輸即可輕鬆傳送檔案
- 輕鬆拖放歌曲檔案，不需任何軟體
- 資料夾檢視功能可以整理和檢視媒體檔案，就像在電腦操作一樣

PHILIPS

焦點

FullSound™



飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實的恢復 MP3 壓縮音樂的聲音細膩度，大幅的豐富並提昇音質，讓您完全體驗 CD 音效，絕不失真。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器 (DSP)，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音、大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識 MP3 壓縮音樂。

MP3 與 WMA 播放



音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至十分之一大小而不嚴重降低音質。您可以在 GoGear 播放機中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受無盡的數位音樂。從國際網路上的授權網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或是從您的音樂 CD 抓取自己的歌曲轉為 MP3 或 WMA 音樂檔案，再把檔案輸入您的裝置。

全彩顯示

全彩顯示讓您享受直覺式的操作樂趣

長達 13 小時的音樂播放時間



單次充電後，本播放機的長效電力可提供 13 小時的連續音樂播放。

語音錄音



語音錄音功能可讓您的 GoGear 播放機搖身一變成為隨身錄音機。除了播放音樂或收聽廣播之外，您還可以在辦公室或學校中錄製記事或提示，記錄購物清單、電話號碼、甚至是歌詞。只要按下錄音按鈕並對準內建麥克風說話，語音訊息即會被壓縮並儲存於內建記憶體中。語音錄音功能讓您同時擁有一台攜帶超方便的語音錄音機，隨時隨地紀錄任何點滴。

USB 直接傳輸

Direct
USB



附有 USB 直接傳輸的裝置可以不需任何電纜，直接插入 PC 的 USB 連接埠。您的電腦會自動將此裝置識別為卸除式 USB 大量


存貯裝置 (Windows 98 需要另外安裝驅動程式)，允許您透過 Windows 檔案總管 (或 Apple Folders) 在您的電腦和此裝置之間移出或存入檔案。您每天都可以隨身攜帶您的裝置，連同其中的音樂與資料。

拖放歌曲檔案



您可以快速而輕易的將您的音樂收藏從 PC 複製到 GoGear 播放機。只要將 GoGear 播放機連接至 PC，在 Windows® 檔案總管下，選擇您要複製的歌曲或資料夾，然後將選定的檔案拖放至 GoGear 音樂資料夾。就是如此簡單。無需安裝其他軟體！

資料夾檢視



資料夾檢視是 GoGear 播放機的自訂路徑檢視功能，讓您以電腦瀏覽檔案的方式瀏覽播放機中的檔案。一旦選擇資料夾檢視，開啟任何支援的檔案，無論是音樂、相片或影片，選定即可直接啟動播放，輕鬆又簡單。



規格

畫面 / 顯示

- 背光
- 類型：LCD
- 解析度：128 x 64
- 文字行數：3

音效

- 可自訂的等化器
- 等化器設定：放克，嘻哈，爵士，搖滾，電子音樂，古典
- 加強音效：FullSound
- 頻道區隔：40 dB
- 頻率反應：40 - 18 000 Hz
- 輸出功率 (RMS)：10 mW
- 訊噪比：> 78 dB

音訊播放

- 壓縮格式：MP3, WMA, FLAC, APE
- ID3 標籤支援：歌曲標題，演出者，專輯
- 數位版權管理
- MP3 位元傳輸速率：8-320 kbps 與 VBR
- MP3 取樣比率：16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz
- WMA 位元傳輸速率：10-320 kbps 與 VBR
- WMA 取樣比率：8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

儲存媒體

- 內建記憶體容量：NAND Flash
- 符合大量儲存類別
- 內建記憶體 (RAM)：2 GB
- 音樂記憶體容量，MP3：多達 450 首曲目 *

連線

- 耳機：3.5 公釐
- USB：高速 USB 2.0

便利

- 功能：按鍵鎖
- Superscroll
- 韌體可升級
- 電池充電指示：使用者介面上

- 充電與播放：連接至 PC 時
- 可自訂的音量限制
- 音量控制

配件

- 耳機：AY3819
- 快速入門指南

環保規格

- 無鉛焊接 ? 品

系統需求

- USB：可用的 USB 埠
- 網際網路連接：有 (可存取更新版支援文件、手冊、日後韌體與 PC 軟體升級)
- PC 作業系統：Windows XP (SP3) / Vista / 7

電源

- 電池類型：鋰聚合物電池
- 充電式：有，經由 USB
- 電池容量：150 mAh
- 使用內部電池的播放時間：長達 13 小時的音訊播放時間

尺寸

- 包裝類型：D-box
- D-box 尺寸 (寬 x 深 x 高)：50 x 30 x 178 公釐
- 產品規格 (寬 x 深 x 高)：28.7 x 10.5 x 82 公釐
- 產品重量：0.022 kg

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 記憶選台：30

音效擷取

- 內建麥克風：單聲道
- 語音錄音
- 音效檔案格式：WAV

軟體

- 裝置管理員：可還原與升級



發行日期 2013-09-10

版本：5.0.8

12 NC: 8670 000 75128
EAN: 87 12581 60647 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 儲存容量是根據每首歌 4 分鐘，以及 64 kbps WMA 或 128 kbps MP3 編碼方式來計算。
* 實際傳送速度依作業系統和軟體設定而異。
* 1GB = 10 億位元組；可用的儲存容量將較少。
* 可充電電池的充電週期次數有限，因此最終可能還是需要更換新電池。根據使用及設定方式而定，電池壽命及充電週期的次數可能有所差異。