



飛利浦 GoGEAR
MP4 播放機配備
FullSound™ 功能

ViBE
4GB*

GoGEAR



SA3VBE04R

優異的音效體驗

體積小巧，娛樂無限

這款體積小巧卻經久耐用的 GoGear Vibe MP3 播放機配備飛利浦 FullSound，可滿足您一切需求，生動演繹您的音樂，同時透過 Songbird 不受限制地盡情探索音樂，而且還能輕鬆同步。此外，柔軟橡膠耳塞讓您舒適享受音樂。

優異音效

- FullSound™ 重現 MP3 音樂優異音質
- 柔軟橡膠耳塞讓您舒適地聆聽音樂

豐富您的生活

- 1.8 吋全彩顯示，給您流暢的直覺式操作
- 柔滑觸感，簡潔舒適，操作容易
- 享受長達 25 小時的音樂或 5 小時的影片播放
- FM 收音機內含 RDS 和 30 組預設電台，讓您的音樂選擇多更多


簡單直覺

- 飛利浦 Songbird：一套簡單易用的程式，讓您探索、播放、同步處理音樂
- LikeMusic 可為適合放在一起聽的歌曲建立播放清單
- 快速充電，充電 5 分鐘即可播放 90 分鐘
- 搭配全彩專輯藝術封面，簡單直覺的使用者介面
- 資料夾檢視功能可以整理和檢視媒體檔案，就像在電腦操作一樣

PHILIPS

焦點

FullSound™



飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實的恢復 MP3 壓縮音樂的聲音細膩度，大幅的豐富並提昇音質，讓您完全體驗 CD 音效，絕不失真。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器 (DSP)，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音、大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識 MP3 壓縮音樂。

柔軟橡膠耳塞

柔軟橡膠耳塞讓您舒適地享受音樂。耳塞外部包覆橡膠製的柔軟耳塞套，能輕柔貼合您的耳形與大小，提供耳朵柔軟觸感，讓您從此擺脫配戴耳機的疼痛感。

4.6 公分 (1.8") 全彩顯示器

4.6 公分 (1.8") 全彩螢幕讓您輕鬆瀏覽 GoGear 播放機的控制選單或音樂檔案。

柔滑觸感

柔滑觸感，簡潔舒適，操作容易

25 小時音樂或 5 小時影片



飛利浦給您無窮娛樂享受！GoGear 播放機隨附精巧內建充電式長效電池。單次充電即可享受長達 25 小時的音樂或 5 小時的


影片播放。只要將播放機接上電源線充電，一切就是這麼輕鬆簡單。

FM 收音機內含 RDS/30 組預設電台



FM 收音機內含 RDS 和 30 組預設電台，讓您的音樂選擇多更多。

飛利浦 Songbird



您的 GoGear 播放機隨附飛利浦 Songbird，是一套簡單易用的程式，能讓您探索和播放所有的媒體，並與您的飛利浦 GoGear 完整同步。其直覺式與強大的音樂管理功能，能讓您透過音樂與媒體商店、服務和網站，直接在程式中探索新的演唱者和音樂風格。在網際網路上播放專屬的媒體庫和媒體，並可將您電腦上的所有媒體完整同步至飛利浦 GoGear。

LikeMusic



LikeMusic 讓您只要按一個鈕，便能盡情享受您最喜愛的音樂！不需要花時間翻找整個音樂庫，也不用等候幸運之神眷顧讓您碰巧找到您要的歌曲。LikeMusic 是飛利浦


取得專利的一種演算技術，可分析音樂庫裡的歌曲以識別相似的音樂特徵。這些特徵可以幫助 LikeMusic 為適合放在一起聽的歌曲建立智慧播放清單。只要按一下您要聽的歌曲，然後再按 LikeMusic 圖示，立即會顯示一份播放清單。幫清單命名，然後就能開始享受這份新播放清單上的歌曲，或者您也可以重新探索電腦或 GoGear 播放機上的歌曲。

快速充電



有時候，您只是想在往返家裡與辦公室時收聽 GoGear 播放機，或在短程收聽，但昨天晚上卻忘記充電。有了「快速充電」功能，無論走到何處都不會懊惱沮喪、沈悶無聊。飛利浦的智慧便利解決方案可讓您透過 PC 或 USB 充電器替 GoGear 充電，只需 5 分鐘，就能播放整整 90 分鐘！「快速充電」功能需要更高電量，鋰電池才能在極短時間內提供所需電力... 隨時隨地聽音樂。

全彩專輯藝術封面



GoGear 簡單直覺的使用者介面採用先進的導覽技術。不僅在操作上快速流暢，輕鬆上手讓您立即享受多媒體播放。而 Album Art (專輯藝術封面) 智慧型功能，能夠顯示內嵌在音樂檔案中的專輯封面，帶給您更豐富的體驗。邊聽 CD / LP，邊欣賞專輯封面，重溫往日的美好。

規格

畫面 / 顯示

- 背光
- 類型: LCD
- 對角畫面尺寸 (公分): 4.6 公分
- 對角畫面尺寸 (吋): 1.8 吋
- 解析度: 160 x 128

音效

- 可自訂的等化器
- 等化器設定: 放克, 嘻哈, 爵士, 搖滾, 電子音樂, 古典
- 加強音效: FullSound
- 頻道區隔: 45 dB
- 頻率反應: 80 - 18 000 Hz
- 輸出功率 (RMS): 2 x 2.4 mW
- 訊噪比: > 84 分貝

音訊播放

- 壓縮格式: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
- ID3 標籤支援: 歌曲標題, 演出者, 專輯
- 數位版權管理: 可攜式裝置專用的 Windows Media DRM, 支援下載及訂閱音樂服務
- MP3 位元傳輸速率: 8-320 kbps 與 VBR
- MP3 取樣比率: 16, 32, 48, 11.025, 22.050, 8 kHz
- WMA 位元傳輸速率: 5-320 kbps
- WMA 取樣比率: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

靜態相片播放

- 相片壓縮格式: JPEG, BMP
- 幻燈片展示

視訊播放

- MJPEG (.mp4): 160x128 像素, 30 fps, 512 kbps

儲存媒體

- 內建記憶體容量: NAND Flash
- 符合大量儲存類別
- 內建記憶體 (RAM): 4 GB
- 音樂記憶體容量, MP3: 多達 900 首曲目*

連線

- 耳機: 3.5 公釐
- USB: USB 2.0

便利

- 功能: 按鍵鎖
- Superscroll

- 韌體可升級
- 電池充電指示: 使用者介面上
- 充電與播放: 連接至 PC 時
- 可自訂的音量限制
- 專屬音量控制

配件

- 耳機: AY3838
- 快速入門指南
- USB 纜線: AY3930

環保規格

- 無鉛焊接? 品
- 綠色產品認證: 申請中

系統需求

- USB: 可用的 USB 埠
- 網際網路連接: 有 (可存取更新版支援文件、手冊、日後韌體與 PC 軟體升級)
- PC 作業系統: Windows XP (SP3) / Windows Vista / Windows 7

電源

- 電池類型: 鋰聚合物電池
- 充電式: 有, 經由 USB
- 電池容量: 290 mAh
- 使用內部電池的播放時間: 長達 25 小時的音訊、12 小時的廣播或 5 小時的視訊

尺寸

- 包裝類型: D-box
- D-box 尺寸 (寬 x 深 x 高): 110 x 30 x 135 公釐
- 產品規格 (寬 x 深 x 高): 43.5 x 10.5 x 78.4 公釐
- 產品重量: 0.034 kg

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM
- 記憶選台: 30

音效擷取

- FM 收音機錄音

軟體

- 飛利浦 Songbird

合作夥伴

- 7digital
- Audible



發行日期 2013-09-26

版本: 1.1.4

12 NC: 8670 000 71618
EAN: 87 12581 58063 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 可充電電池的充電週期次數有限, 因此最終可能還是需要更換新電池。根據使用及設定方式而定, 電池壽命及充電週期的次數可能有所差異。
* 儲存容量是根據每首歌 4 分鐘, 以及 64 kbps WMA 或 128 kbps MP3 編碼方式來計算。
* 1GB = 10 億位元組; 可用的儲存容量將較少。
* 實際傳送速度依作業系統和軟體設定而異。