





Philips  
Lecteur audio à mémoire  
flash

512 Mo\*

SA4000



## Emportez votre musique partout

Écoutez toutes vos chansons préférées aux formats MP3 et WMA avec le lecteur Philips SA40xx, et ce avec une seule pile AAA. La technologie PlaysForSure\* garantit la compatibilité de votre lecteur avec les PC fonctionnant sous Windows XP.

### Emportez votre musique et vos données dans tous vos déplacements

- Lecture MP3 et WMA
- Enregistrements vocaux
- Téléchargements rapides depuis votre PC via un port USB 2.0\*
- Compatible avec la musique téléchargée

### Prêt à porter, prêt à emporter

- Bénéficiez de 10 heures de musique\*
- Compact et portable, il vous suit partout
- Stockage de données plug-and-play

### Expérience musicale simple et intuitive

- Écran LCD rétroéclairé avec 7 choix de couleurs
- Pour un son optimal adapté à votre style musical

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Rétroéclairage: oui, Rétroéclairage 7 couleurs
- Lignes de texte: 2
- Résolution: 32 x 128
- Type: LCD

## Son

- Séparation des chaînes: 45 dB
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, jazz, Pop, Rock
- Réponse en fréquence: 30 - 18 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 3 mW
- Rapport signal sur bruit: > 85 dB

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WAV, Windows Media™ Audio
- Compatible ID3-Tag: Titre de la piste et nom de l'artiste
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Taux d'échantillonnage MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Débit binaire WMA: 5 - 192 Kbit/s
- Taux d'échantillonnage WMA: 8 ; 11,025 ; 16 ; 22,050 ; 32 ; 44,1 ; 48 kHz
- DRM: Version 10

## Enregistrement audio

- Format de fichier audio: WAV
- Microphone intégré: mono
- Enregistrement vocal: ADPCM

## Supports de stockage

- Capacité mémoire intégrée: 512 Mo
- Type de mémoire intégrée: NAND Flash
- Compatible avec stockage de masse
- Capacité mémoire audio, WMA: Jusqu'à 230 pistes\*

## Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 haut débit



## Confort

- Micrologiciel évolutif
- Fonction: Verrouillage du clavier

## Accessoires

- Piles: AAA alcaline
- Casque: AY3812
- Câble USB: AY3930
- Manuel d'utilisation sur CD-ROM

## Logiciels

- Gestionnaire de périphériques: Restauration et mise à niveau grâce au gestionnaire de périphériques
- Lecteur Windows Media 10

## Caractéristiques environnementales

- Produit soudé sans plomb

## Configuration requise

- lecteur de CD-ROM
- Connexion Internet: Oui (pour accéder à la documentation et aux manuels mis à jour, ainsi qu'aux mises à niveau logicielles et micrologicielles futures)
- système d'exploitation PC: Windows XP (SP2 ou ultérieur)
- USB: Port USB

## Dimensions

- Dimensions du blister (l x P x H): 135 x 38 x 195 mm
- Type d'emballage: Clamshell
- Dimensions du produit (l x P x H): 31,5 x 23 x 77,8 mm

## Alimentation

- Piles fournies
- Type de pile: AAA/LR03 alcaline
- Autonomie pile externe: Jusqu'à 10 heures

# Points forts

## Lecture MP3 et WMA



Lecture MP3 et WMA

## Enregistrements vocaux



Chantez, dictez, enregistrez directement au format WAV via le microphone intégré.

## Écran LCD avec choix de couleurs

Écran LCD rétroéclairé avec 7 choix de couleurs



Date de publication  
2009-03-12

Version: 3.2.12

12 NC: 9073 101 02887  
EAN: 87 10895 99231 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 Mo = 1 million d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.

\* La vitesse de transfert effective dépend de votre système d'exploitation et de votre configuration logicielle.

\* Capacité de stockage basée sur une durée de 4 minutes par morceau et sur une vitesse de codage WMA de 64 Kbit/s.

\* Prend en charge les services de téléchargement et d'inscription compatibles WMA DRM10