





Philips  
Reproductor de audio flash

512 MB\*

SA4000



## Llévalo y lúcelo con orgullo

Disfruta de tu música en MP3 y WMA en todo momento con el SA40xx de Philips. Escucha música durante todo el día con una pila AAA. PlaysForSure\* garantiza el funcionamiento del reproductor con Windows XP para PC.

### Tu música y tus datos en cualquier parte, todos los días

- Reproducción de MP3 y WMA
- Grabación de voz para tomar notas o grabar cualquier sonido en cualquier momento
- Descargas rápidas desde el ordenador mediante USB 2.0\*
- Compatible con música descargada

### Listo para llevar

- Disfruta de hasta 10 horas de reproducción de música\*
- Pequeño y portátil para llevártelo vayas donde vayas
- Datos Plug & Play

### Experiencia musical fácil e intuitiva

- Pantalla LCD con retroiluminación y 7 colores para elegir
- Ecualizador para adaptar el sonido a tu estilo musical

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Retroiluminación: Sí, Retroiluminación de 7 colores
- Líneas de texto: 2
- Resolución: 32 x 128
- Tipo: LCD

## Sonido

- Separación entre canales: 45 dB
- Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Pop, Rock
- Respuesta de frecuencia: 30-18000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 2 x 3 mW
- Relación señal / ruido: > 85 dB

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WAV, Windows Media™ Audio
- Compatible con etiquetas ID3: Título de pista y nombre del artista
- Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
- Frecuencias de muestreo de MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Frecuencias de bits de WMA: 5 - 192 kbps
- Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- DRM: Versión 10

## Captura de audio

- Formato del archivo de audio: WAV
- Micrófono integrado: mono
- Grabación de voz: ADPCM

## Soportes de almacenamiento

- Capacidad de la memoria integrada: 512 MB
- Tipo de memoria integrada: NAND Flash
- Cumple regulac. sist. almacen. masivo
- Capacidad de memoria musical, WMA: Hasta 230 pistas\*

## Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 de alta velocidad

## Cómodas funciones

- Firmware actualizable
- Función: Bloqueo del teclado

## Accesorios

- Pilas: AAA alcalina
- Auriculares: AY3812
- Cable USB: AY3930
- Guía de usuario en CD-ROM

## Software

- Gestor de dispositivos: Administrador de dispositivo para restaurar y actualizar
- Windows Media Player 10

## Especificaciones medioambientales

- Producto con soldaduras sin plomo

## Requisitos del sistema

- unidad de CD-ROM
- Conexión a Internet: Sí (para acceder a documentos de asistencia actualizados, manuales, firmware futuros y actualizaciones de software de PC)
- Sistema operativo de PC: Windows XP (SP2 o superior)
- USB: Puerto USB libre

## Dimensiones

- Dimensiones del blíster (An x Pr. x Al.): 135 x 38 x 195 mm
- Tipo de embalaje: Tapa giratoria
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 31,5 x 23 x 77,8 mm

## Alimentación

- Pilas incluidas
- Tipo de batería: AAA/LR03 alcalina
- Tiempo reproducción batería externa: Hasta 10 horas

# Destacados

## Reproducción de MP3 y WMA

La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor GoGear. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos grabando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

## Grabación de voz

La función de grabación de voz convierte el reproductor GoGear en un útil dictáfono. Aparte de reproducir música o escuchar la radio, también puedes grabar notas o recordatorios para el trabajo o la escuela, listas de la compra y números de teléfono, incluso las letras de las canciones. Al pulsar el botón de grabación y hablar al micrófono incorporado, los mensajes de voz se comprimen y almacenan en la memoria interna incorporada. La función de grabación de voz permite disponer de una grabadora de voz extraordinariamente portátil con la que podrás grabar cualquier cosa, en cualquier sitio y en cualquier momento.

## Pantalla LCD de distintos colores

Pantalla LCD con retroiluminación y 7 colores para elegir



Fecha de emisión  
2012-01-04

Versión: 3.2.12

12 NC: 9073 101 02887  
EAN: 87 10895 99231 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 MB = 1 millón de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.

\* La velocidad de transferencia real puede diferir según el sistema operativo y la configuración del software.

\* Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por canción y codificación WMA de 64 kbps

\* Admite servicios de descarga y suscripción compatibles con WMA DRM10