





Philips
Lettoce audio con
memoria flash

512 MB*

SA4000



Indossalo e sfoggialo

Goditi tutti i tuoi brani musicali MP3 e WMA anche in movimento, con Philips SA40xx. Ascolto prolungato per intere giornate con una batteria AAA. PlaysForSure* garantisce il funzionamento del lettore con windows XP PC.

La tua musica e i tuoi dati ogni giorno con te

- Divertiti con la riproduzione MP3 e WMA
- Creazione di registrazioni vocali
- Download rapidi dal PC via USB 2.0*
- Supporta la musica scaricata

Facili da indossare, sempre pronti

- Goditi oltre 10 ore di riproduzione musicale*
- Dimensioni ridotte e vestibilità per accompagnarti in ogni situazione
- Memorizzazione dati Plug and play

Soluzione intuitiva per la musica

- Display LCD retroilluminato con scelta tra 7 colori
- Per un audio ottimizzato adatto al proprio stile musicale

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- Retroilluminazione: sì, retroilluminazione a 7 colori
- Righe di testo: 2
- Risoluzione: 32 x 128
- Tipo: LCD

Audio

- Separazione dei canali: 45 dB
- Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock
- Risposta in frequenza: 30 - 18 000 Hz
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 3 mW
- Rapporto segnale/rumore: > 85 dB

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WAV, Windows Media™ Audio
- Supporto ID3 tag: Titolo brano e nome artista
- Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
- Frequenze campionamento MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Velocità trasmissione WMA: 5-192 kbps
- Frequenze campionamento WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- DRM: Versione 10

Acquisizione audio

- Formato file audio: WAV
- Microfono incorporato: mono
- Registrazione vocale: ADPCM

Supporto di memorizzazione

- Capacità memoria incorporata: 512 MB
- Tipo memoria incorporata: NAND Flash
- Utilizzo come memoria di massa
- Capacità memoria musicale, WMA: Fino a 230 brani*

Connettività

- Cuffia: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 ad alta velocità

Convenienza

- Firmware aggiornabile
- Funzione: Blocco tastiera

Accessori

- Batterie: alcalina AAA
- Cuffie: AY3812
- cavo USB: AY3930
- Manuale dell'utente su CD-ROM

Software

- Gestione periferiche: Gestore dispositivo per il ripristino e l'aggiornamento dell'unità
- Windows Media Player 10

Specifiche ecologiche

- Prodotto in lega privo di piombo

Requisiti di sistema

- unità CD-ROM
- Connessione a Internet: Sì (per l'accesso ai documenti di assistenza aggiornati, ai manuali, al firmware futuro e per gli aggiornamenti software del PC)
- SO PC: Windows XP (SP2 o versione successiva)
- USB: Porta USB libera

Dimensioni

- Dimensione blister (LxPxA): 135 x 38 x 195 mm
- Tipo di imballaggio: Clam Shell
- Dimensione prodotto (LxPxA): 31,5 x 23 x 77,8 mm

Alimentazione

- Batterie incluse
- Tipo batteria: AAA/LR03 alcalina
- Durata batteria esterna: Fino a 10 ore

In evidenza

Divertiti con la riproduzione MP3 e WMA



Divertiti con la riproduzione MP3 e WMA

Creazione di registrazioni vocali



È possibile cantare, dettare e registrare appunti direttamente in formato WAV tramite il microfono incorporato

Display LCD con scelta dei colori

Display LCD retroilluminato con scelta tra 7 colori



Data di rilascio
2009-03-12

Versione: 3.2.12

12 NC: 9073 101 02887
EAN: 87 10895 99231 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* 1 MB = 1 milione di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà inferiore.

* L'attuale velocità di trasferimento può variare a seconda del sistema operativo in uso e della configurazione software.

* Capacità di memorizzazione basata su brani da 4 minuti e codifica WMA da 64 kbps.

* Supporta i servizi di download e abbonamento compatibili con WMA DRM10