





Philips
Leitor áudio flash

512 MB*

SA4000



Utilize-o e exiba-o

Desfrute da sua música MP3 e WMA em movimento com o Philips SA40xx. Oiça música durante todo o dia com uma pilha AAA. PlaysForSure* garante que o seu leitor funciona com um computador Windows XP.

A sua música, os seus dados - em movimento, todos os dias

- Desfrute da reprodução de MP3 e WMA
- Fazer gravações de voz
- Transferências rápidas do computador via USB2.0*
- Suporta música transferida

Pronto a usar, pronto a partir

- Desfrute de até 10 horas de reprodução de música*
- Pequeno e fácil de usar - vai consigo para todo o lado
- Armazenamento de dados Plug and Play

Experiência de música fácil e intuitiva

- Visor LCD retroiluminado com selecção de 7 cores
- Equalizador para um som personalizado

PHILIPS
sense and simplicity

Leitor áudio flash
512 MB*

Especificações

Imagem/Visualização

- Retroiluminação: sim, Retroiluminação com 7 cores
- Linhas de texto: 2
- Resolução: 32 x 128
- Tipo: LCD

Som

- Separação de canais: 45 segundos dB
- Definições do Equalizador: Classic, Jazz, Pop, Rock
- Frequência de resposta: 30 - 18 000 Hz
- Potência de saída (RMS): 2 x 3 mW
- Relação sinal/ruído: > 85 dB

Reprodução de Áudio

- Formato de compressão: MP3, WAV, Áudio Windows Media™
- Suporte de Identificação ID3: Título da faixa e nome do artista
- Taxa de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
- Taxas de amostragem MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
- Taxa de bits WMA: 5-192 kbps
- Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- DRM: Versão 10

Captação de Áudio

- Formato de ficheiro áudio: WAV
- Microfone incorporado: mono
- Gravação de voz: ADPCM

Suporte de armazenamento

- Capacidade da memória incorporada: 512 MB
- Tipo de memória incorporada: NAND Flash
- Conforme classe armazenamento massa
- Capacidade de memória musical, WMA: Até 230 faixas*

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 de alta velocidade



Conveniência

- Firmware actualizável
- Função: Toda a minha música em movimento

Acessórios

- Pilhas: AAA Alcalina
- Auscultadores: AY3812
- cabo USB: AY3930
- Guia do Utilizador em CD-ROM

Software

- Gestor de dispositivos: Gestor de Dispositivos para repor e actualizar
- Windows Media Player 10

Especificações ecológ.

- Produto soldado livre de chumbo

Requisitos do Sistema

- unidade de CD-ROM
- Ligação à Internet: Sim (para acesso a documentos de suporte actualizados, manuais, futuro firmware e actualizações de software)
- sistema operativo do PC: Windows XP (SP2 ou superior)
- USB: Porta USB livre

Dimensões

- Dimensões do 'blister' (LxPxA): 135 x 38 x 195 mm
- Tipo de embalagem: Clamshell
- Dimensões do produto (LxPxA): 31,5 x 23 x 77,8 mm

Corrente

- Pilhas incluídas
- Tipo de bateria: AAA / LR03 Alcalina
- Tempo de reprodução: pilha externa: Até 10 horas

SA4000/02

Destaques

Desfrute da reprodução de MP3 e WMA



Desfrute da reprodução de MP3 e WMA

Fazer gravações de voz



Cante, dite, grave notas directamente para WAV através do microfone incorporado

Visor LCD com selecção de cores

Visor LCD retroiluminado com selecção de 7 cores



Data de publicação
2009-03-12

Versão: 3.2.12

12 NC: 9073 101 02887
EAN: 87 10895 99231 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* 1 MB = Um milhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será inferior.

* A velocidade de transferência real poderá variar de acordo com o seu sistema operativo e configuração do software.

* Capacidade de armazenamento com base em 4 minutos por música e codificação WMA de 64 kbps.

* Suporta serviços de download e subscrição compatíveis com WMA DRM10