



Philips GoGEAR
เครื่องเล่นเพลง MP3 พร้อม
FullSound™

SoundClip
2GB*

GoGEAR



SA4CLP02WN

ให้ดนตรีเป็นเรื่องสนุกมากขึ้น ด้วยหลากสีสันให้เลือก พร้อมใช้ทุกเมื่อ

ขยับเขยื้อนตามจังหวะดนตรีด้วยเครื่องเล่น MP3 SoundClip GoGEAR
ที่มีพร้อมกับคลิปสำหรับติดเสื้อผ้า เพลิดเพลินกับ FastCharge
สำหรับการชาร์จไฟรวดเร็วและสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 8 ชั่วโมง

สุดยอดคุณภาพเสียง

- FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3

เติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์

- คลิปในตัวสำหรับการใช้งานอย่างสะดวกสบายและไม่ต้องถือ
- เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้นานถึง 8 ชั่วโมง

ง่ายและเป็นธรรมชาติ

- ชาร์จไฟเพียง 5 นาที สามารถเล่นเพลงได้ถึง 60 นาที

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ไม่มี: ได้

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound
- ปรับแต่งอีควอไลเซอร์: ไม่มี
- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: ไม่มี
- การแบ่งช่อง: 45 dB
- การตอบสนองต่อความถี่: 80 - 18k เฮิร์ตซ์
- กำลังขับ (RMS): 2 x 2.5mW
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 84 dB

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
- รองรับป้าย ID3: ไม่มี
- อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
- อัตราแซมเปิล MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 48 kHz
- อัตราบิต WMA: 5-320 kbps
- อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48
- ระบบจัดการสิทธิ์ข้อมูลดิจิทัล: ไม่มี

การเล่นวิดีโอ

- ไม่มี: ได้

เล่นภาพนิ่ง

- ไม่มี: ได้

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- ไม่มี: ได้

สื่อเก็บข้อมูล

- ประเภทหน่วยความจำภายใน: NAND Flash
- หน่วยความจำภายใน (RAM): 2 GB
- ความจุหน่วยความจำเพลง, MP3: สูงถึง 450 เพลง*
- รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล: ได้
- รองรับ Mass Trans. Protocol: ไม่มี

การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.
- USB: USB 2.0

สะดวกสบาย

- Superscroll: ไม่มี
- เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้: ได้, ผ่าน SongBird
- ชาร์จและเล่น: ไม่มี
- สามารถจำกัดระดับเสียงได้ตามต้องการ: ไม่มี
- ควบคุมระดับเสียงที่กำหนดเฉพาะ: ไม่มี
- การควบคุมระดับเสียง: ได้

อุปกรณ์เสริม

- หูฟัง: ได้
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ได้
- สายเคเบิล USB: USB โดยตรงภายในตัว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว: ได้

ความต้องการระบบ

- USB: พอร์ต USB อิสระ
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: มี (สำหรับเว็บไซต์เพื่ออัปเดตเอกสารสนับสนุน, คู่มือ, เฟิร์มแวร์ในอนาคต และซอฟต์แวร์ของ PC)
- ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP3) / Vista / 7

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: Li-Polymer
- ชาร์จใหม่ได้: มี ผ่าน USB
- ความจุแบตเตอรี่: 110 mAh
- เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: เล่นเพลงได้นานถึง 8 ชั่วโมง

ขนาด

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
- ขนาดกล่อง D-box (กว้าง x ลึก x สูง): 90 x 30 x 90 มม.
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 22.5 x 11.5 x 47.6 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.02 กก.

ซอฟต์แวร์

- Philips Songbird: ได้

พันธมิต

- ไม่มี: ได้




ไฮไลต์

ชาร์จไฟได้รวดเร็ว (60 นาที)



ในบางครั้ง คุณอาจต้องการเพียงแค่เครื่องเล่น GoGEAR ระหว่างทางไปและกลับจากบ้านมาถึงที่ทำงาน หรือการเดินทางช่วงสั้นๆ แต่เมื่อคืนคุณกลับลืมชาร์จไฟ บอกความขี้เกียจและความเบื่อหน่ายของการเดินทางเจ็บบ้าง โดยการชาร์จอย่างรวดเร็วด้วยโซลูชันที่ชาญฉลาดและสะดวกสบายของ Philips จะทำให้คุณสามารถชาร์จ GoGEAR กับ PC หรืออุปกรณ์ชาร์จ USB ด้วยเวลาเพียง 5 นาที เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถฟังเพลงได้อีก 60 นาที! การชาร์จอย่างรวดเร็วนี้ทำงานโดยเร่งระดับกระแสไฟที่สูงขึ้น เพื่อทำให้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนทำงานได้ในชั่วอึดใจ... และให้คุณฟังเพลงได้อย่างไม่มีสะดุด

FullSound™



เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงที่แท้จริงของเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัด โดยวงสมจริง เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง คุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซัดได้โดยไม่มีเสียงผิดเพี้ยน FullSound ผลจากความเชี่ยวชาญการคัดลอกเพลงที่โด่งดังของ Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal Processor (DSP) รุ่นล่าสุด ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมากขึ้น เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เต็มอิม คณพบเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงคมชัดซึ่งจะสัมผัสจิตวิญญาณของคุณและเติมจังหวะให้เทาของคุณ

เล่นเพลง ได้นานถึง 8 ชั่วโมง

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้นานถึง 8 ชั่วโมง



วันที่ออก 2016-10-17

เวอร์ชัน: 1.0.1

12 NC: 8670 000 95797
EAN: 87 12581 66156 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* ฟังก์ชันจัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps
* ฟังก์ชันจัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps หรือ MP3 128 kbps
* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าของเฟิร์มแวร์ของเครื่อง
* 1GB = 1 พันล้านไบต์; ฟังก์ชันจัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า