




Philips GoGEAR
Reproductor de MP4 con
FullSound™

- Muse
- 16 GB*

GoGEAR



SA4MUS16KF



Increíble experiencia de sonido

Incluso en los ambientes más ruidosos

Baila al ritmo de la música como nunca antes. El reproductor de MP4 GoGEAR Muse incluye FullSound para una claridad excepcional, SafeSound para escuchar sin dañar tus oídos, una pantalla táctil capacitiva de 2,8" fácil de usar y Surround para películas con sonido más amplio.

Excelente calidad de sonido

- FullSound™ para darle más vida a tu música en MP3
- Audífonos con aislamiento de ruido para reducir los ruidos del ambiente
- SafeSound para disfrutar al máximo de la música sin dañarte los oídos

Complementa tu vida

- Pantalla táctil capacitiva QVGA de 2,8" para una navegación sencilla
- Ranura para tarjeta micro SD para aumentar la capacidad de la memoria
- Disfruta de hasta 26 horas de reproducción de música o 5 horas de video
- Radio FM RDS con 20 presintonías para más opciones de música


Fácil e intuitivo

- La función de personalización del sonido hace que tu música suene como más te gusta
- Philips Songbird: un programa simple para buscar, reproducir y sincronizar
- LikeMusic para reproducir una lista de tus canciones favoritas

PHILIPS

Destacados

FullSound™



Philips creó la innovadora tecnología FullSound, que restablece y perfecciona los detalles del audio comprimido para que puedas disfrutar de un sonido atrapante sin distorsiones. FullSound se basa en un algoritmo de post-procesamiento de sonido y combina la prestigiosa experiencia de Philips en productos de audio con la potencia del DSP de última generación (del inglés Digital Signal Processor). Como resultado, se obtienen graves más profundos y potentes, más nitidez en las voces y los instrumentos, y un sonido increíblemente detallado. Vuelve a disfrutar de la música comprimida en MP3 con un sonido realista que te hará vibrar.


Audífonos con aislamiento del ruido



Estos audífonos con aislamiento del ruido te permiten escuchar hasta los más mínimos detalles y disfrutar de tu música a un volumen más bajo que con los audífonos comunes. El diseño acústico en ángulo es ergonómico e imita la anatomía del canal auditivo para ofrecerte un sellado perfecto y transmitir el sonido directamente a los oídos sin los molestos ruidos de fondo. Distingue los detalles de la música sin las interferencias del ruido ambiental incluso a un nivel de volumen moderado. Hay tres tamaños de fundas

disponibles para que disfrutes de un ajuste óptimo.

SafeSound



Ahora puedes disfrutar de tu música con total libertad sin preocuparte por el daño auditivo. SafeSound es una tecnología de Philips que analiza el nivel de sonido de tu reproductor de MP3 Philips GoGear de manera constante y te avisa si el volumen y la exposición podrían perjudicar tu capacidad de audición en el largo plazo. Para solucionarlo, puedes reducir el volumen o dejar que SafeSound lo haga automáticamente sin tener que hacer ninguna modificación. Además, SafeSound te muestra un panorama diario y semanal de tu exposición al sonido para que puedas controlar mejor tu salud auditiva.

Pantalla táctil capacitiva



GoGEAR Muse elimina la incertidumbre en el disfrute de la entretención. Gracias a su pantalla táctil capacitiva, puedes controlar totalmente tu música y películas. La pantalla táctil capacitiva tiene una capacidad de respuesta increíble, lo que te permite usar tu GoGEAR Muse mediante gestos con total facilidad. Además, la pantalla táctil está diseñada para mantener la visibilidad en diferentes condiciones de iluminación y

repeler las partículas de polvo, lo que te proporciona una imagen aún más clara de lo que reproduces. GoGEAR Muse brinda entretenimiento de máxima nitidez, todo el tiempo.

Ranura para tarjeta micro SD



El tamaño compacto es una característica indispensable en los dispositivos móviles, pero no para la capacidad de memoria. El reproductor GoGear te ofrece justo lo que necesitas. Cuando insertas una tarjeta micro SD, la PC la identifica como un segundo disco extraíble para que puedas transferir tus archivos fácilmente. Sólo tienes que cargar el contenido que desees en la tarjeta y colocarla en el reproductor. Puedes comprar una tarjeta de memoria de 32 GB para expandir la memoria de tu GoGear y no aburrirte nunca.

Radio FM RDS con 20 presintonías



RDS (del inglés Radio Data System) es un protocolo de comunicaciones estándar que permite transmitir información digital a través de emisoras de radio FM. Los receptores de radio FM compatibles con RDS pueden mostrar información útil, como los nombres de las radios, detalles de los programas, títulos de las canciones y nombres de los artistas. Además, el reproductor GoGear te permite configurar 20 presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas manualmente.

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Retroiluminación
- Tipo: Pantalla LCD táctil
- Tamaño de pantalla en diagonal (cm): 7,1 cm
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 2,8 pulgadas
- Resolución: 320 x 240 píxeles
- Relación de aspecto: 4:3

Sonido

- Optimización del sonido: FullSound, SafeSound
- Ecualizador personalizable
- Sound Personalization
- Separación entre canales: 45 dB
- Respuesta de frecuencia: 60 - 18.000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 2 x 2,5 W
- Relación señal / ruido: > 84 dB

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WAV, WMA, M4A
- Compatible con etiquetas ID3: Título de canción, artista, álbum
- Digital Rights Management: no
- Codificación MP3: 8-320 Kbps y VBR
- Frecuencias de muestreo de MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 KHz
- Frecuencias de bits de WMA: 8 kbps-320 kbps
- Frecuencias de muestreo de WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz

Reproducción de video

- MPEG4 SP/ASP: Resolución de hasta 720p, 25 cps, velocidad de bits de hasta 4 Mbps en formatos .avi y .mp4
- MPEG4 AVC/H.264 BP: Resolución de hasta 720p, 25 cps, velocidad de bits de hasta 4 Mbps en formatos .avi y .mp4
- RMVB: Resolución de hasta 720p, 25 cps, velocidad de bits de hasta 2 Mbps en formato .rmvb
- WMV9: no

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG, PNG, BMP, GIF
- Secuencia de diapositivas

Captura de audio

- Micrófono integrado: Mono
- Grabación de voz: en WAV, sí

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Estaciones preseleccionadas: 20
- RDS: Texto de radio, Información de la emisora, Nombre de emisora
- Grabación de radio FM: en WAV, sí

Soporte de almacenamiento

- Tipo de memoria integrada: NAND Flash
- Capacidad de la memoria integrada: 8 GB
- Capacidad de memoria musical, MP3: Hasta 1800 pistas *

- Almacenamiento externo: Ranura para tarjeta de memoria micro SD
- Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 32 GB
- Conforme c/ regl. de almac. masivo
- Conforme c/ regl. de protocolo de transferencia masiva

Conectividad

- Audífonos: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

Comodidad

- Función: Bloqueo del teclado
- Superscroll: no
- Firmware actualizable: sí, a través de SongBird
- Indicación de batería baja
- Indicación de carga de la batería: En la interfaz de usuario
- Carga y reproduce: cuando se conecta a la PC
- Límite de volumen ajustable: no
- Controles de volumen especiales

Accesorios

- Audífonos
- Guía de inicio rápido
- Cable USB

Especificaciones ecológicas

- Producto con soldadura libre de plomo

Requisitos del sistema

- USB: Puerto USB libre
- Conexión a Internet: Sí (para acceso a documentos actualizados de asistencia, manuales y actualizaciones futuras de firmware y software de PC)
- Sistema operativo de PC: Windows XP (SP2)/ Vista/ 7

Potencia

- Tipo de batería: Litio-polímero
- Recargable: Sí, por USB
- Capacidad de la batería: 1000 mAh
- Tiempo reproducción batería interna: Hasta 26 horas de reproducción de música o 5 horas de video

Dimensiones

- Tipo de empaque: D-box
- Dimensiones de la caja (ancho x profundidad x altura): 90 x 30 x 150 mm
- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 54,7 x 10,7 x 99,5 mm
- Peso del producto: 0,0835 kg

Software

- Philips Songbird

Socios

- 7digital
- Audible



Fecha de publicación
2013-05-31

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 000 88054
EAN: 08 71258 16384 81

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por canción y codificación WMA de 64 Kbps.

* La capacidad de almacenamiento toma como referencia canciones de 4 minutos codificadas en WMA a 64 kbps o MP3 a 128 kbps.

* La velocidad de transferencia real podría variar, dependiendo del sistema operativo y de la configuración del software.

* 1 GB = Mil millones de bytes; la capacidad actual de almacenamiento será menor.

* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga y eventualmente necesitan reemplazarse. La duración de las baterías y el número de ciclos de carga varía según el uso y la configuración.