

飛利浦 GoGEAR
配備 FullSound™ 功能的
MP3 影音播放機

Tap 4.3

GoGEAR



SA4TP404KF

優異的音效體驗

配備 FullSound 與 HD 影片播放功能

GoGEAR Tap 4.3 吋 MP3 影音播放機讓您輕鬆體驗畫質鮮明清晰的影片。以 HD 畫質欣賞 RMVB、MPEG4 和 AVI 等常見格式的文件。利用 4.3 吋觸控式螢幕、內建喇叭和支撐架，提升您的娛樂享受

優異音效

- FullSound™ 重現 MP3 音樂優異音質
- 電影環繞音效，讓您身歷其境
- 內建喇叭提供響亮的娛樂享受

豐富您的生活

- 10.9 公分 /4.3" WQVGA+ 16:9 觸控式螢幕，享受絕佳娛樂
- FM 收音機內含 30 組預設電台，讓您的音樂選擇多更多
- 語音錄音功能讓您隨時隨地紀錄任何點滴


簡單直覺

- 觸控式螢幕控制，既流暢又直覺
- 內建支撐架，便於免持觀賞
- microSD 記憶卡插槽可擴充容量高達 32 GB

PHILIPS

焦點

FullSound™



飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實的恢復 MP3 壓縮音樂的聲音細膩度，大幅的豐富並提昇音質，讓您完全體驗 CD 音效，絕不失真。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器 (DSP)，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音、大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識 MP3 壓縮音樂。

電影環繞音效



電影環繞音效這項高階音訊技術，可直接分析電影或影像配音中的所有音源，以個別精準到位的音效元素，重現自然音場。經過處理的音效元素隨後經由入耳式耳機傳送雙耳。電影環繞音效以配樂的真實內容，營造出自然音場。因此聆賞者得以身歷其境，享受電影音效師精心打造，令人沈溺的環繞音效體驗。

內建喇叭



帶著您的 GoGear 播放機隨處享受響亮音樂。此款播放機配備強力且精準的內建喇叭，您可隨時隨地享受並分享動人的音樂與電影體驗。讓您免於受到外接喇叭限制，加倍享受分享的喜悅樂趣。GoGear 為您開啟娛樂享受。

10.9 公分 /4.3" WQVGA+ 觸控式螢幕



GoGear MP4 影音播放機以 10.9 公分 /4.3" WQVGA+ 16:9 觸控式螢幕，提供絕佳的視訊品質及清晰、逼真的影像。全彩功能表，讓您輕鬆瀏覽媒體檔案。現在就開始使用 GoGear，享受更好娛樂效果。

觸控式螢幕控制



只要以指尖輕觸，即可以流暢且直覺式的方式控制 GoGear 行動播放機。直覺式觸控


介面，無論您要控制音樂播放功能、觀賞影片或相簿還是要選擇收音機頻道，操作都能行雲流水。您只需直接在播放機螢幕上點選，即可快速瀏覽選單與翻閱資料夾。這正是直覺與輕鬆的最佳寫照。

microSD 記憶卡插槽



對行動裝置來說，小就是美，但這套標準可沒辦法用在記憶體容量上。擁有 GoGear 播放機，您只需插入 microSD 記憶卡，就能同時擁有小體積與大容量。將播放機與電腦連接時，microSD 記憶卡將顯示為第二卸除式磁碟供傳輸檔案使用。您可以購買高達 32 GB 的記憶卡來擴充您的 GoGear 記憶體容量，然後只需將喜愛的內容存入記憶卡，插入播放機即可。再也不用擔心沒有娛樂可選了。

FM 收音機內含 30 組預設電台



數位 FM 收音機為您 GoGear 中的音樂收藏提供更多音樂選擇。只要調到您想要預設的電台，然後按住預設鈕，即可記憶電台頻率。最多可預設 30 組電台，讓您隨時隨地收聽喜愛的節目。

規格

畫面 / 顯示

- 背光：是
- 類型：液晶觸控式螢幕
- 對角畫面尺寸 (吋)：4.3 吋
- 對角畫面尺寸 (公分)：10.9 公分
- 解析度：480 x 272 像素，262K 色

音效

- 加強音效：FullSound, 電影環繞音效
- 音效個人化：是
- 頻率反應：45 - 16k Hz
- 輸出功率：2 x 10mW
- 訊噪比：> 80 分貝
- 頻道分離：> 35 分貝

音訊播放

- 壓縮格式：MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
- ID3 標籤支援：歌曲標題，演出者，專輯
- MP3 位元傳輸速率：8-320 kbps 與 VBR
- MP3 取樣比率：16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz
- WMA 位元傳輸速率：5-192 kbps
- WMA 取樣比率：8、11.025、16、22.050、24、32、44.1、48 kHz
- 支援歌詞：.lrc 檔

靜態相片播放

- 相片壓縮格式：JPEG, BMP
- 幻燈片展示：是

視訊播放

- MPEG4 SP/ASP：最高達 2 Mbps，D1，25 fps
- MPEG4 AVC/H.264 HP：.avi/.mp4 格式最高達 4 Mbps，D1，25 fps
- RMVB：最高達 2 Mbps，D1，25 fps
- WMV9：最高達 1 Mbps，D1，25 fps

音效擷取

- 內建麥克風：單聲道
- 語音錄音：MP3

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 記憶選台：30
- FM 收音機錄音：是

儲存媒體

- 內建記憶體容量：NAND Flash

- 內建記憶體 (RAM)：4 GB
- 外部儲存：MicroSD 記憶卡插槽
- 最大記憶卡容量：32 GB
- 符合大量儲存類別：是
- 符合大量傳送通訊協定：無

連線

- 耳機：3.5 公釐
- USB：高速 USB 2.0

便利

- 功能：按鍵鎖
- 電池充電指示：使用者介面上
- 電量不足指示：是
- 專屬音量控制：是
- 音量控制：是
- 韌體可升級：是
- 充電與播放：連接至 PC 時

配件

- 耳機：是
- USB 纜線：是
- 快速入門指南：是

環保規格

- 無鉛焊接？品：是

系統需求

- PC 作業系統：Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
- USB：可用的 USB 埠

電源

- 電池類型：鋰聚合物電池
- 充電式：有，經由 USB
- 電池容量：1,020 mAh
- 使用內部電池的播放時間：長達 20 小時的音訊或 4 小時的影音

尺寸

- 包裝類型：盒子
- 包裝盒尺寸 (寬 x 高 x 深)：110 x 150 x 35 mm
- 產品規格 (寬 x 深 x 高)：123 x 11 x 78 公釐
- 產品重量：0.136 kg

軟體

- 飛利浦 Songbird：是



發行日期 2016-10-19

版本：2.0.3

12 NC: 8670 000 95785
EAN: 87 12581 66152 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 實際傳送速度依作業系統和軟體設定而異。
* 1GB = 10 億位元組；可用的儲存容量將較少。
* 支援與 WMA DRM10 相容的下載和訂閱服務
* Windows Media 和 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 於美國和 / 或其他國家的商標或註冊商標。
* 充電式電池的充電週期次數有限，因此最終可能還是需要更換新電池。根據使用及設定方式而定，電池壽命及充電週期的次數可能有所差異。
* 由飛利浦推出