

Philips GoGEAR
Видеоплеер MP3 с
технологией FullSound™

Тар 4,3

GoGEAR



SA4TP404WF

Превосходное качество звука

благодаря технологии FullSound и воспроизведению видео HD

Видеоплеер MP3 GoGEAR Тар 4,3" обеспечивает чистое и яркое видеоизображение. Смотрите видео в популярных форматах RMVB, MPEG4 и AVI в качестве HD. Получайте максимум впечатлений с сенсорным ЖК-экраном 4,3", встроенной АС и подставкой

Великолепное качество звучания

- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- Объемный звук для просмотра фильмов для создания ощущения погружения
- Встроенная АС для развлечений на полной громкости

Прекрасное дополнение к вашему стилю жизни

- 10,9 м (4,3") WQVGA+ сенсорный экран 16:9 для отличных развлечений
- Дополнительные музыкальные возможности благодаря FM-радио с памятью на 30 станций
- Возможность делать заметки или записывать все, что угодно в любой момент благодаря функции диктофона


Простой и интуитивный интерфейс

- Сенсорное управление с экрана для простого и понятного перемещения в меню
- Встроенная подставка для удобного просмотра без помощи рук
- Разъем карты microSD для установки дополнительной карты памяти объемом до 32 ГБ

PHILIPS

Особенности

FullSound™



Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

Объемный звук для просмотра фильмов



Передовая аудиотехнология объемного звука для фильмов анализирует каждый источник звука в фильме или фонограмме к видео для воссоздания естественной панорамы сцены с точной локализацией. Обработанные звуковые фрагменты затем

распределяются поканально через наушники. Объемный звук для фильмов создает естественное акустическое пространство на основе содержания фонограммы. В результате слушатель полностью погружается в события фильма.

Встроенная АС



Отправляйтесь в путь с плеером GoGEAR и включайте его на полную громкость. Этот плеер с мощной встроенной АС с точной передачей звука дает вам возможность наслаждаться эмоциями, которые дает вам музыка и кино — в любое время, в любом месте. Вам не придется искать внешние АС — делиться музыкой теперь стало намного приятнее. Плеер GoGEAR — ваш гид по миру развлечений.

10,9 м (4,3") WQVGA+ сенсорный экран



Видеоплеер GoGEAR MP4 обеспечивает потрясающее качество изображения на сенсорном экране 10,9 см (4,3") WQVGA+ с соотношением 16:9. Любые фильмы и фотографии отображаются четко и ярко, а полноцветное меню позволяет с легкостью


выбирать музыку. Переходите на новый уровень развлечений с GoGEAR.

Сенсорное управление



Ощутите простоту управления портативным плеером GoGear касанием пальцев. Понятный интерфейс сенсорного экрана облегчает навигацию, управление функциями воспроизведения музыки, поиск видеофайлов или коллекции изображений, или выбор радиоканала. Просто касайтесь экрана плеера для быстрого перемещения в меню и выбирайте нужные папки. Это действительно очень просто.

Разъем карты памяти microSD



Малый размер — это преимущество, если речь идет о мобильных устройствах, но не о виртуальной памяти. Плеер GoGEAR решает эту проблему за счет возможности использования карты памяти microSD. При подключении плеера к ПК для переноса файлов она отображается на экране как второй съемный диск. Для увеличения емкости памяти плеера GoGEAR можно приобрести карту объемом до 32 ГБ. Просто перенесите файлы на карту и вставьте ее в гнездо. Больше вам не придется беспокоиться о том, что памяти плеера может не хватить для любимых развлечений.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Тип: Сенсорный ЖК-экран
- Диагональ экрана (в дюймах): 4,3 дюйма
- Размер экрана по диагонали (см): 10,9 см
- Разрешение: 480 x 272 пиксела, 262 000 цветов

Звук

- Улучшение звука: FullSound, Объемный звук для просмотра фильмов
- Индивидуальная настройка звука: Да
- Диапазон частот: 45—16 000 Гц
- Выходная мощность: 2 x 10 мВт
- Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
- Разделение каналов: > 35 дБ

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
- Поддержка меток ID3: Название композиции, исполнитель, альбом
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт
- Частоты дискретизации для MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 кГц
- Скорость передачи данных для WMA: 5—192 кбит/с
- Частоты дискретизации WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 кГц
- Поддержка текста песни: Файл в формате IRC

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG, BMP
- Слайд-шоу: Да

Воспроизведение видео

- MPEG4 SP/ASP: До 2 Мбит/с, D1, 25 кадров/с
- MPEG4 AVC/H.264 HP: До 4 Мбит/с в .avi/.mp4, D1, 25 кадров/с
- RMVB: До 2 Мбит/с, D1, 25 кадров/с
- WMV9: До 1 Мбит/с, D1, 25 кадров/с

Аудиозапись

- Встроенный микрофон: моно
- Диктофон: MP3

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 30
- Запись с FM радио: Да

Медианосители

- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Встроенная память (ОЗУ): 4 ГБ

- Внешняя память: Разъем для карты памяти microSD
- Максимальная вместимость карты памяти: 32 ГБ
- Совместим с классом 3U Mass storage: Да
- Совместим с протоколом MTP: нет

Подключения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Высокоскоростной порт USB 2.0

Комфорт

- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Индикатор заряда аккумулятора: В пользовательском интерфейсе
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- Специальные кнопки регулировки громкости: Да
- Регулировка громкости: Да
- Обновление встроенного ПО: Да
- Зарядка и воспроизведение: при подключении к ПК

Аксессуары

- Наушники: Да
- Кабель USB: Да
- Краткое руководство: Да

Экохарактеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

- Операционная система ПК: Windows XP (SP3)/Vista/7
- USB: Свободный порт USB

Питание

- Тип элемента питания: Литий-полимерный
- Перезарядка: Да, через USB
- Емкость аккумулятора: 1020 мА*ч
- Время работы от встроенного аккумулятора: До 20 часов музыки или 4 часов видео

Размеры

- Тип упаковки: Коробка
- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 110 x 150 x 35 миллиметра
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 123 x 11 x 78 мм
- Вес продукта: 0,136 кг

ПО

- ПО Philips Songbird: Да



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.0.3

12 NC: 8670 000 95786
EAN: 87 12581 66151 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.
* 1 ГБ = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.
* Поддерживает загрузку и службы подписки совместимые с WMA DRM10
* Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
* От Philips