

Philips GoGEAR,
เครื่องเล่น MP4 ที่มี
FullSound™

• Video 4.3

GoGEAR



SA4VD404AN



สัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงชั้นเลิศ

พร้อม FullSound และการเล่นวิดีโอความละเอียดสูง

เครื่องเล่นวิดีโอ MP3 Video 4.3" GoGEAR ที่นำภาพวิดีโอชัดเจนนี้ออกมาให้เห็นในมือคุณ
เพลิดเพลินกับวิดีโอรูปแบบยอดนิยมได้ เช่น RMVB, MPEG4 & AVI ด้วยคุณภาพระดับ HD
และยกระดับความบันเทิงของคุณด้วยจอ LCD 4.3" และลำโพงติดตั้งในตัว

สุดยอดคุณภาพเสียง

- FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
- เสียงเซอร์ราวดสำหรับภาพยนตร์เพื่อโอบล้อมคุณด้วยบรรยากาศภาพยนตร์
- ลำโพงในตัวเพื่อความบันเทิงแบบตั้งกระหึ่ม

เติมเต็มชีวิตของคุณให้สมบูรณ์


- จอภาพ LCD สี WVGA 4.3 นิ้วให้คุณสัมผัสประสบการณ์การชมวิดีโอที่ยอดเยี่ยม
- บันทึกเสียงได้ทุกช่องทางและทุกเวลาที่ต้องการ

ง่ายและเป็นธรรมชาติ

- ขาดังพับเก็บได้ในตัว ให้คุณรับชมภาพโดยไม่ต้องใช้มือถือ
- ช่องเสียบการ์ด MicroSD เพื่อขยายหน่วยความจำให้สูงถึง 32 GB

PHILIPS

FullSound™



เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง คุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซีดีได้โดยไม่มีเสียงผิดเพี้ยน FullSound ผสานความเชี่ยวชาญการคัดลอกเพลงที่โด่งดังของ Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal Processor (DSP) รุ่นล่าสุด ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง ผลลัพธ์ที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมากขึ้น เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เต็มอิม คณพบเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงคุณมีชีวิตซึ่งจะสัมผัสจิตวิญญาณของคุณและเติมจังหวะให้เทาของคุณ

เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์



เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงที่วิเคราะห์แหล่งเสียงแต่ละแหล่งในภาพยนตร์หรือชาวดตรีวิดีโอเพื่อสร้างเวทีเสียงใหม่ด้วยองค์ประกอบของเสียงแต่ละเสียงและจำกััดเฉพาะอย่างแม่นยำ องค์ประกอบของเสียงที่ได้รับการปรับปรุงจะถูกส่งผ่านไปยังหูแต่ละข้างด้วยหูฟังชนิดใส่ในหู เสียงเซอร์ราวด์สำหรับภาพยนตร์สร้างเสียงที่เป็

นธรรมชาติมากที่สุดโดยอิงตามเนื้อหาจริงของชาวดตรีวิดีโอ ทำให้ผู้ฟังรู้สึกดื่มด่ำเสมือนอยู่ท่ามกลางการเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับที่ชาวดเ็นจิเนียร์ของภาพยนตร์ต้องการให้คุณได้สัมผัส

จอภาพ LCD สี WVGA 4.3 นิ้ว

จอภาพ LCD สี WVGA 4.3 นิ้ว ใหญ่คุณสัมผัสประสบการณ์การชมวิดีโอที่ยอดเยี่ยม

ขาตั้งพับเก็บได้ในตัว



เครื่องเล่นวิดีโอ GoGEAR MP4 มาพร้อมกับขาตั้งพับเก็บได้ในตัวที่ใช้งานได้ง่าย ใหญ่คุณได้ผ่อนคลายไปกับความบันเทิงโดยไม่ต้องไขว่คว้าจับ ขาตั้งที่มั่นคงสามารถกางออกได้ง่ายๆ ดังนั้นคุณจึงสามารถวางเครื่องเล่นลงบนโต๊ะได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อรับชมเสร็จแล้วก็เพียงพับขาตั้งกลับลงในช่อง ด้วย GoGEAR คุณสามารถนั่งชมวิดีโอสบายๆ ได้

ช่องเสียบการ์ด MicroSD



อุปกรณ์สำหรับพกพาควรมีขนาดเล็กจึงจะสวยงามแต่ไม่รวมถึงความจุของหน่วยความจำ

ด้วยเครื่องเล่น GoGear คุณสามารถได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทั้งสองอย่างเพียงเสียบการ์ด MicroSD เมื่อเครื่องเล่นเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ การ์ด MicroSD จะปรากฏเป็นไดรฟ์ที่ถอดออกได้ลำดับที่สองเพื่อการถ่ายโอนข้อมูล คุณสามารถซื้อการ์ดหน่วยความจำขนาด 32GB เพื่อขยายความจุหน่วยความจำของเครื่องเล่น GoGear ได้ เพียงโหลดการ์ดของคุณด้วยเนื้อหาที่ต้องการและเสียบเข้ากับช่องเสียบบนเครื่องเล่นของคุณและไม่ต้องกังวลว่าจะหมดตัวเลือกความบันเทิงอีกต่อไป

การบันทึกเสียง



การบันทึกเสียงจะเปลี่ยนเครื่องเล่น GoGear ของคุณให้เป็นอุปกรณ์ Dictation ขนาดพกพาได้ นอกจากการเล่นเพลงหรือฟังวิทยุแล้วคุณยังสามารถบันทึกข้อความหรือข้อความเตือนความจำเกี่ยวกับงานหรือการเรียน บันทึกรายการช้อปปิ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนเนื้อเพลงต่างๆ ได้ เพียงกดปุ่มบันทึกและพูดผ่านไมโครโฟนในตัว ความเสียงจะถูกบีบอัดและจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำภายใน การบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียงขนาดพกพาคุณภาพสูงนี้ช่วยให้คุณทำการบันทึกเสียงได้ก็ต่อเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- แสงพื้นหลัง
- ประเภท: LCD
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 4.3 นิ้ว
- ขนาดจอวัดตามเส้นทแยงมุม (ซม.): 10.9 ซม.
- ความละเอียด: 480 x 272 พิกเซล, สี 262K

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: FullSound, เสียงเซอร์ราวดสำหรับภาพยนตร์
- การปรับแต่งเสียงด้วยตัวเอง
- การตอบสนองต่อความถี่: 45 - 16k เฮิรตซ์
- พลังขับเสียง: 2 x 10mW
- อัตราส่วนสัญญาณต่อรบกวน: > 80 dB
- การแยกแชนเนล: >35 dB

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
- รองรับป้าย ID3: ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม
- อัตราบีต MP3: 8-320 kbps และ VBR
- อัตราแซมเปิล MP3: 16, 32, 44.1, 48, 11.025, 22.050, 24, 8 kHz
- อัตราบีต WMA: 5-192 kbps
- อัตราแซมเปิล WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
- รองรับการแสดงเนื้อเพลง: ไฟล์ .lrc

เลนภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG, BMP
- เลนภาพนิ่งต่อเนื่อง

การเล่นวิดีโอ

- MPEG4 SP/ASP: สูงถึง 2 Mbps, D1, 25 fps
- MPEG4 AVC/H.264 HP: สูงถึง 4 Mbps ใน .avi/.mp4, D1, 25 fps
- RMVB: สูงถึง 2 Mbps, D1, 25 fps
- WMV9: สูงถึง 1 Mbps, 640x480, 25 fps

การจับสัญญาณเสียง

- ไมโครโฟนในตัว: โมโน
- การบันทึกเสียง: MP3

สื่อเก็บข้อมูล

- หน่วยความจำภายใน (RAM): 4 GB
- การจัดเก็บภายนอก: ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ MicroSD

- ความจุสูงสุดของการจัดหน่วยความจำ: 32 GB
- รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล
- รองรับ Mass Trans. Protocol: ไม่มี

การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.
- USB: USB 2.0 ความเร็วสูง

สะดวกสบาย

- ฟังก์ชัน: การล๊อคปุ่มกด
- ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: บนอินเตอร์เฟซผู้ใช้
- ตัวแสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน
- ควบคุมระดับเสียงที่กำหนดเฉพาะ
- การควบคุมระดับเสียง
- เพิ่มแตรที่สามารถอัปเดตได้
- ชาร์จและเล่น: เมื่อเชื่อมต่อกับ PC

อุปกรณ์เสริม

- หูฟัง
- สายเคเบิล USB
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- ผลิตภัณฑ์จากโลหะไร้สารตะกั่ว

ความต้องการระบบ

- ระบบปฏิบัติการ PC: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
- USB: พอร์ต USB อิสระ

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: Li-Polymer
- ชาร์จใหม่ได้: มีพจน USB
- ความจุแบตเตอรี่: 1020 mAh
- เวลาเล่นเมื่อใช้แบตเตอรี่ภายในตัว: ฟังเพลงได้นานถึง 20 ชั่วโมงหรือดูวิดีโอได้ถึง 4 ชั่วโมง

ขนาด

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่อง
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 110 x 150 x 35 มม.
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 123 x 11 x 78 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.136 กก.

ซอฟต์แวร์

- Philips Songbird



วันที่ออก 2013-09-13

เวอร์ชัน: 1.0.3

12 NC: 8670 000 95782
EAN: 87 12581 66157 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* Windows Media และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
* ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกัน ไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและภาระการทำงานของเครื่องของคุณ
* 1GB = 1 พันล้าน ไบต์; ฟังก์ชันที่ใช้งานได้จะลดลง
* การดาวน์โหลดการสนับสนุนและบริการสมัครเป็นสมาชิกใช้ได้กับ WMA DRM10
* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า
* จาก Philips