




Philips GoGear
Портативный
видеоплеер с функцией
FullSound™ и прокруткой
SuperScroll™


4 ГБ

Наушники стандарта HD

GoGEAR



SA5245



Развлечения с прекрасным звуком

благодаря технологии FullSound и высококачественным наушникам

Цифровой аудио/видеоплеер Philips GoGear SA5245 с запатентованной технологией FullSound позволяет вам ощутить всю полноту качественного звука. Наслаждайтесь музыкой в форматах MP3, WMA, AAC и просмотром видео на экране 2,8" где бы вы ни находились.

Воспроизведение музыки и видео в любое время, в любом месте


- Наслаждайтесь FM-радио и музыкой в формате MP3, WMA, AAC
- Смотрите видео WMV, купленное в Интернете, или сохраненное на компьютере
- Наушники высокого качества для кристально чистого звука

Наслаждайтесь без проблем

- Управление воспроизведением во время просмотра медиатеки
- SuperScroll™ для быстрого и эффективного поиска
- Цветной ЖК-дисплей QVGA 2,8" для просмотра видео
- Простой и удобный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов

Все развлечения на ходу

- Зарядка напрямую от ПК через USB
- Список воспроизведения и функция удаления
- Технология FullSound™ позволяет прослушивать MP3-файлы с качеством формата CD
- До 25 часов работы в режиме прослушивания музыки и до 5 часов в режиме просмотра видео



PHILIPS

разумно и просто

Основные особенности

Наушники стандарта HD

Эти эргономичные наушники с функцией изоляции от шума разработаны с учетом строения человеческого уха и обеспечивают прямую передачу звукового потока высокого разрешения прямо в слуховой канал.

SuperScroll™

Клавиши поиска двойного действия обеспечивают легкое и быстрое управление при прокрутке списков больших библиотек. Можно выбрать режим перемещения по

одной песне в списке воспроизведения, либо немного сильнее нажать клавишу и удерживать ее, чтобы с помощью функции SuperScroll™ быстро переместиться к нужному файлу.

FullSound™

Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме

заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Размер дисплея по диагонали (в дюймах): 2,8 " (дюйм)
- Строки текста: 7
- Разрешение: QVGA, 320 x 240 пикселей, 262000 цветов
- Подсветка: Да
- Тип: ЖК-дисплей

Звук

- Настраиваемый эквалайзер: Да
- Частотный отклик: 20 - 18 тыс. Гц
- Выходная мощность: 2 x 2,4 мВт
- Отношение сигнал/шум: > 84 дБ
- Суммарные гармонические искажения: 0,05% при 1 кГц
- Разделение каналов: 45 дБ
- Настройки эквалайзера: Классика, Танцевальная, Стиль Electronic, Хип-хоп, Джаз, Стиль Lounge, Поп, RnB, Рок, Речь
- Усиление звука: FullSound

Воспроизведение аудио

- Скорость в битах для MP3: 8 - 320 Кбит/с и VBR
- Формат сжатия: MP3, WMA, AAC
- Скорость в битах для WMA: 5 - 320 кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц
- Управление правами на цифровые данные: Windows Media DRM для портативных устройств, поддержка загрузки, подписки музыкальной службы
- Поддержка меток ID3: Название альбома и имя исполнителя
- Частота MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 кГц

Воспроизведение изображений

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Показ слайдов: Да

Хранение на медианосителе

- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Емкость встроенной памяти: 4 ГБ

Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Высокоскоростной USB 2.0

Удобство

- Индикатор заряда аккумулятора: В пользовательском интерфейсе
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Прокрутка SuperScroll: Да
- Регулировка громкости: Да
- Обновляемое встроенное ПО: Да

Принадлежности

- CD-ROM: Да, с инструкцией, Device Manager, Media converter (программа преобразования

- медиафайлов) и проигрывателем Windows Media
- Наушники: AY3817
- Кабель USB: AY3930
- Краткое руководство пользователя: Да
- Чехол: AY4255

Программное обеспечение

- Device manager: для восстановления и обновления
- Philips Media Converter: Преобразовывает следующие форматы для плеера: AVI, MOV, RM, WMV и т. д. Необходима установка программ Quicktime (для MOV), RealPlayer (для RM) и WMP10 или более новой версии (для WMV).
- Проигрыватель Windows Media 11: Да

Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

- Операционная система ПК: Windows XP (SP2) или Windows Vista
- Подключение к Интернету: Да (обновления сопровождающей документации, руководств, обновления прошивки и компьютерного ПО)
- Привод CD-ROM: Да
- USB: Свободный порт USB

Мощность

- Емкость аккумулятора: 880 мА/ч
- Время воспр. со встроенным аккумулятором: До 30 часов воспроизведения музыки или 6 часов видео
- Тип элемента питания: Литий-полимер
- Питание от аккумулятора: Да, через USB

Размеры

- Вес продукта: 0,095 кг
- Размеры изделия (ШхГхВ): 106 x 9,9 x 58 мм
- Тип упаковки: Коробка

Радио/Прием/Передача

- Предварительно настроенные радиостанции: 20
- Диапазон радио: FM
- Функция RDS: Тип программы, Радиотекст, Сведения о станции, Название станции

Воспроизведение видео

- MPEG4 SP: До 640 кбит/с в формате avi, 320x240, 30 кадр/сек (Поддержка других форматов при использовании прилагаемого программного обеспечения для декодирования)
- WMV9: До 512 кбит/с, 320x240, 30 кадр/сек (Поддержка других форматов при использовании прилагаемого программного обеспечения для декодирования)
- Управление правами на цифровые данные: Windows XP (SP2) или Windows Vista

Запись аудио

- Формат аудиофайла: WAV



Дата выпуска 2012-02-02

Версия: 4.0.11

12 NC: 8670 000 36923
EAN: 87 12581 39437 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

- Встроенный микрофон: моно
- Запись голоса: ADPCM
- Запись с FM-радио: Да

* 1 ГБ = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки различается в зависимости от характера использования и настроек.

* Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.

* Поддерживает загрузку и службы подписки совместимые с WMA DRM10

* От Philips

* Обслуживание BBC iPlayer доступно только в Великобритании