





Philips GoGear
Аудио- и видеоплеер с
флэш-памятью

4 Гб*

GoGEAR



SA5245BT



Развлечения с прекрасным звуком

с функцией FullSound и высококачественными наушниками

Аудио/видеоплеер Philips GoGear SA5245BT с запатентованной технологией FullSound позволяет вам ощутить всю полноту качественного звука. Технология Bluetooth дает возможность беспроводного обмена файлами на ходу.

Воспроизведение музыки и видео в любое время, в любом месте

- Наслаждайтесь FM-радио и музыкой в формате MP3, WMA, AAC
- Смотрите видео WMV, купленное в Интернете, или сохраненное на компьютере
- Беспроводная технология Bluetooth для выходного стерео аудиосигнала
- Наушники высокого качества для кристально-чистого звука

Наслаждайтесь без проблем

- Цветной ЖК-дисплей QVGA 2,8" для просмотра видео
- Управление воспроизведением во время просмотра медиатеки
- SuperScroll™ быстро и легко найдет то, что нужно
- Простой и интуитивно понятный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов

Все развлечения на ходу

- Зарядка напрямую от ПК через USB
- "Быстрый" список воспроизведения и функция удаления
- Технология FullSound™ позволяет прослушивать MP3-файлы в качестве формата CD
- До 30 часов работы в режиме прослушивания музыки и до 6 часов в режиме просмотра

PHILIPS

разумно и просто

Основные особенности

Стереозвук через Bluetooth

Технология Bluetooth обеспечивает простое беспроводное соединение с другими устройствами Bluetooth. Используя гарнитуру Bluetooth, вы расширите возможности доступа к мультимедиа, сможете просто и быстро обмениваться файлами.

SuperScroll™

Клавиши поиска двойного действия обеспечивают легкое и быстрое управление при прокрутке списков больших библиотек. Можно выбрать режим перемещения по одной песне в списке воспроизведения, либо немного сильнее нажать клавишу и удерживать ее, чтобы с помощью функции

SuperScroll™ быстро переместиться к нужному файлу.

Наушники стандарта HD

Эти эргономичные наушники с функцией изоляции от шума разработаны с учетом строения человеческого уха и обеспечивают прямую передачу звукового потока высокого разрешения прямо в слуховой канал.

FullSound™

Инновационная технология Philips FullSound скрупулезно восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя

даже малейшие искажения, что создает ощущение погружения при прослушивании. Технология FullSound, основанная на алгоритме заключительной обработки звука, сочетает в себе богатый опыт Philips в области совершенствования воспроизведения музыки и мощный процессор обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания музыкальных инструментов и богатая детализация. Новое естественное трогательное звучание старых добрых песен не позволит вам удержаться от искушения станцевать.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 2,8 дюйм/”
- Строки текста: 7
- Разрешение: QVGA, 320 x 240 пикселей, 262000 цветов
- Подсветка: Да
- Тип: ЖК-дисплей

Звук

- Подстраиваемый эквалайзер: Да
- Частотный отклик: 20 - 18 кГц
- Выходная мощность: 2 x 2,4 мВт
- Отношение сигнал/шум: > 84 дБ
- Суммарные гармонические искажения: 0,05% при 1 кГц
- Разделение каналов: 45 дБ
- Установки эквалайзера: Классика, Танцевальная, Стиль Electronica, Хип-хоп, Джаз, Стиль Lounge, Поп, RnB, Рок, Стиль Spoken word
- Усиление звука: FullSound

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, AAC
- Скорость в битах для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
- Скорость в битах WMA: 5-320 кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц
- Управление правами на цифровые данные: Windows Media DRM для портативных устройств, поддержка загрузки, подписки музыкальной службы
- Поддержка меток ID3: Название альбома и имя исполнителя
- Частота MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 кГц

Воспроизведение неподвижных изображений

- Формат сжатия изображения: JPEG
- Показ слайдов: Да

Хранение на медиа-носителе

- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Емкость встроенной памяти: 4 Гб

Возможность соединения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Высокоскоростной USB 2.0
- Bluetooth: Да
- кратко о Bluetooth: A2DP, AVRCP, Профиль Object push
- Bluetooth версия: 2.0+EDR

Удобство

- Индикатор зарядки батарей: В пользовательском интерфейсе
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Прокрутка Superscroll: Да

- Настройка громкости: Да
- Обновляемое встроенное ПО: Да

Аксессуары

- CD-ROM: Да, с инструкцией, Device Manager, Media converter (программа преобразования медиа-файлов) и проигрывателем Windows Media
- Наушники: AY3817
- Кабель USB: AY3930
- Краткое руководство пользователя: Да
- Чехол: AY4255

Программное обеспечение

- Device manager: для восстановления и обновления
- Медийный преобразователь для Philips: Преобразовывает следующие форматы для плеера: AVI, MOV, RM, WMV и т. д. Необходима установка программ Quicktime (для MOV), Realplayer (для RM) и WMP10 или более новой версии (для WMV).
- Проигрыватель Windows Media 11: Да

Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

- операционная система ПК: Windows XP (SP2) или Windows Vista
- Подключение к Интернету: Да (доступ к обновленным документам поддержки, руководствам, обновлениям встроенных микропрограмм и компьютерного ПО)
- привод CD-ROM: Да
- USB: Порт Free USB

Питание

- Емкость батарей: 880 мА/ч
- Время воспр. с внутр. батарей: До 30 часов воспроизведения музыки или 6 часов видео
- Тип батарей: Литий-полимерная
- Питание от аккумулятора: Да, через USB

Размеры

- Вес продукта: 0,095 кг
- Размеры изделия (ШxГxВ): 106 x 9,9 x 58 мм
- Тип упаковки: Цифровой блок

Тюнер/Прием/Передача

- Предварительные настройки станций: 20
- Диапазоны тюнера: FM
- Функция RDS: Тип программы, Радиотекст, Сведения о станции, Название станции

Воспроизведение видео

- MPEG4 SP: До 640 кбит/с в формате avi, 320x240, 30 кадр/сек (Поддержка других форматов при использовании прилагаемого программного обеспечения для декодирования)
- WMV9: До 512 кбит/с, 320x240, 30 кадр/сек (Поддержка других форматов при использовании прилагаемого программного

- обеспечения для декодирования)
- Управление правами на цифровые данные: Windows XP (SP2) или Windows Vista

Захват аудиоданных

- Формат аудиофайла: WAV
- Встроенный микрофон: монофонический
- Запись голоса: ADPCM
- Запись с FM-радио: Да



Дата выпуска 2012-02-02

Версия: 4.0.10

12 NC: 8670 000 38955
EAN: 87 12581 41184 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* 1 Гб = 1 миллиард байтов; доступный объем для хранения будет меньше.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки различается в зависимости от характера использования и настроек.

* Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.

* Поддерживает загрузку и службы подписки совместимые с WMA DRM10

* Бесплатное предложение Rhapsody для новых клиентов не может быть использовано с текущим счетом Rhapsody или совместно с другими специальными предложениями. Чтобы выполнить стандартную процедуру соглашения с условиями использования, необходимо перейти на страницу www.rhapsody.com/terms. Предложения действуют только для проживающих в США.

* Rhapsody и логотип Rhapsody являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании RealNetworks, Inc.

* От Philips