




Philips GoGear
Lettore video portatile con
FullSound™ e
SuperScroll™


8 GB

Cuffie ad alta definizione

GoGEAR



SA5285BT



Intrattenimento con un audio superiore

grazie a FullSound e alle cuffie di qualità Premium

Il lettore digitale audio/video Philips GoGear SA5285BT, dotato della tecnologia brevettata FullSound Philips, ti garantisce una qualità audio impareggiabile. La tecnologia Bluetooth assicura un intrattenimento wireless all'avanguardia durante gli spostamenti.

Vivi la musica e i video quando e dove vuoi

- Ascolta i file musicali MP3, WMA, AAC e la radio FM
- Goditi i video WMV acquistati on-line o sul tuo PC
- Tecnologia wireless Bluetooth per uscita audio stereo
- Cuffie ad alta definizione per un audio nitido

Divertiti senza limiti di tempo e di spazio

- Display LCD QVGA a colori da 2,8" per una risoluzione video ottimale
- Controllo della riproduzione durante la navigazione all'interno della libreria multimediale
- SuperScroll™ trova quello che desideri in modo rapido e semplice
- Interfaccia utente semplice e intuitiva con visualizzazione della grafica degli album

Intrattenimento in movimento

- Carica direttamente dal tuo PC mediante USB
- Funzioni Playlist On the Go ed Elimina
- FullSound™ per un'esperienza audio MP3 in qualità CD
- Fino a 30 ore di musica o 6 ore di video*

PHILIPS

sense and simplicity

In evidenza

Audio stereo Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente una connessione wireless rapida e semplice con altri dispositivi Bluetooth. Arricchisci l'esperienza multimediale in movimento utilizzando la cuffia Bluetooth, condividendo in modo semplice e rapido file da e verso il tuo dispositivo.

Cuffie ad alta definizione

Design ergonomico delle cuffie che rispetta le curve del canale uditivo e funzione esclusiva di isolamento dal rumore che consente di dirigere le onde sonore in maniera precisa dagli altoparlanti al condotto uditivo con la massima definizione.

navigazione SuperScroll™

I tasti di ricerca a doppia azione consentono un rapido controllo quando si esegue lo scorrimento di elenchi di grandi dimensioni. È possibile scegliere di spostarsi di un brano o di un video alla volta all'interno della playlist oppure, tenendo premuto più a lungo il tasto, è possibile passare rapidamente al file desiderato.

FullSound™

L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica di qualità CD senza distorsioni.

Grazie ad un algoritmo audio di post-elaborazione, FullSound unisce la nota esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal Processor). In questo modo si ottengono bassi più corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli più nitidi. Riscopri la musica MP3 compressa con un audio naturale che toccherà la tua anima e farà muovere i tuoi piedi.



Specifiche

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo (pollici): 2,8 pollici
- Righe di testo: 7
- Risoluzione: QVGA, 320 x 240 pixel, 262.000 colori
- Retroilluminazione
- Tipo: LCD

Audio

- Equalizzatore personalizzabile
- Risposta in frequenza: 20-18k Hz
- Potenza in uscita: 2 x 2,4 mW
- Rapporto segnale/rumore: > 84 dB
- THD: 0,05% a 1 kHz
- Separazione dei canali: 45 dB
- Impostazioni equalizzatore: Classic, Dance, Elettronica, Hip Hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, Spoken word
- Funzioni audio avanzate: FullSound

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA, AAC
- Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
- Velocità trasmissione WMA: 5-320 kbps
- Frequenze campionamento WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- Gestione digitale dei diritti: Windows Media DRM per dispositivi portatili, supporta lo scaricamento e l'abbonamento a servizi musicali
- Supporto ID3 tag: Titolo album/nome artista
- Frequenze campionamento MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Presentazione

Supporto di memorizzazione

- Tipo memoria incorporata: NAND Flash
- Capacità memoria incorporata: 8 GB

Connettività

- Cuffia: 3,5 mm
- USB: High speed USB 2.0
- Bluetooth
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Profilo inoltro oggetto
- Versione Bluetooth: 2.0+EDR

Funzioni utili

- Indicatore di ricarica della batteria: Sull'interfaccia utente
- Indicazione batteria scarica
- Funzione: Blocco tastiera
- Superscroll
- Controllo del volume
- Firmware aggiornabile

Accessori

- CD-ROM: sì, con IFU, gestore periferiche, convertitore supporti e Windows Media Player

- Cuffie: AY3817
- Cavo USB: AY3930
- Guida rapida
- Borsa: AY4255

Software

- Gestione periferiche: per ripristinare e aggiornare
- Convertitore multimediale per Philips: Per la conversione dei seguenti formati sul lettore: AVI, MOV, RM, WMV ecc... È necessario installare Quicktime (per il formato MOV), Realplayer (per il formato RM) e WMP10 o superiore (per il formato WMV).
- Windows Media Player 11

Specifiche ecologiche

- Prodotto in lega privo di piombo

Requisiti di sistema

- SO PC: Windows XP (SP2) o Windows Vista
- Connessione a Internet: Sì (per l'accesso ai documenti di assistenza aggiornati, ai manuali, al firmware futuro e per gli aggiornamenti software del PC)
- Unità CD-ROM
- USB: Porta USB libera

Alimentazione

- Capacità delle batterie: 880 mAh
- Durata della batteria interna: Fino a 30 ore di musica o 6 ore di video
- Tipo di batteria: polimero di litio
- Ricaricabile: Sì, tramite USB

Dimensioni

- Peso del prodotto: 0,095 Kg
- Dimensioni del prodotto (LxPxAl): 106 x 9,9 x 58 mm
- Tipo di imballaggio: D-box

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Stazioni preimpostate: 20
- Bande del sintonizzatore: FM
- RDS: Tipo di programma, Testo radio, Informazioni sulle stazioni, Nome stazione

Riproduzione video

- SP MPEG4: Fino a 640 kbps in formato avi, 320 x 240, 30 fps (altri formati supportati con l'uso del software di conversione in dotazione)
- WMV9: Fino a 512 kbps, 320 x 240, 30 fps (altri formati supportati con l'uso del software di conversione in dotazione)
- Gestione digitale dei diritti: Windows XP (SP2) o Windows Vista

Acquisizione audio

- Formato file audio: WAV
- Microfono incorporato: mono
- Registrazione vocale: ADPCM
- Registrazione radio FM



Data di rilascio
2012-02-02

Versione: 3.0.10

12 NC: 8670 000 38956
EAN: 87 12581 41185 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà inferiore.

* Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono variare a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.

* Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

* La velocità di trasferimento effettiva può variare a seconda del sistema operativo e della configurazione software in uso.

* Supporta i servizi di download e abbonamento compatibili con WMA DRM10

* L'offerta gratuita Rhapsody è disponibile per i nuovi clienti e non può essere utilizzata con un account Rhapsody esistente o con altre offerte speciali. L'utente deve accettare i termini e le condizioni standard di utilizzo presenti sul sito [Web www.rhapsody.com/terms](http://www.rhapsody.com/terms). Offerta valida solo per chi risiede negli Stati Uniti.

* Da Philips